


Innensechskant- und Innensechsrundschrauben

ISO 7380 -1/-2

Linsenschrauben mit Innensechskant



ISO 7380-1



ISO 7380-2

Maße	M 3	M 4	M 5	M 6
$d_{k \max.}$	5,7	7,6	9,5	10,5
$d_{c \max.}$	6,9	9,4	11,8	13,6
$k_{\max.}$	1,65	2,2	2,75	3,3
s	2	2,5	3	4

Maße	M 8	M 10	M 12	M 16
$d_{k \max.}$	14	17,5	21	28
$d_{c \max.}$	17,8	21,9	26	34
$k_{\max.}$	4,4	5,5	6,6	8,8
s	5	6	8	10