



Best.Nr.	A	B	C	D	E
216437	30	30	13	5	11
216445	30	30	16	5	11.5
216453	30	30	19	7	13.5
216461	30	30	22	7	13.5

		Datum	Name	Allgemeintoleranz ISO 2768 - m								Fertiggewicht kg			
		gezeichnet	12.02.07	K.Schw.	Nennmaß	über bis	3 6	6 30	30 120	120 315	315 1000	1000 2000	2000 4000	4000 8000	
		geprüft			Toleranz		±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	
															Rohgewicht kg
					Buchstabe	Anzahl	Änderung				Datum	Name			
		Werkstoff								Rohmaße/Modell-Nr.					
	Paßmaß	Abmaß	AL CU Mg Pb F37												
	Ersatz für	Benennung								Maßstab	Zeichnungs-Nr.				
	Ersetzt durch	Doppellagerflansche								1:1					