


**W-Reihe
WTL 6/1 EN STB BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Um die elektrische Energie zu messen, sind entsprechende Messgeräte erforderlich. Ein falscher Anschluss bei Wartungsarbeiten kann einen Stromwandler zerstören. Mess-Trenn-Klemmen sind eine sichere Methode, dieses Problem zu lösen. Als führender Lieferant von Leitungsverbindern hat Weidmüller spezielle Messwandler-Trennklemmen in enger Zusammenarbeit mit Anwendern entwickelt. Diese Reihenklemmen erlauben die optimale Realisierung aller wichtigen Schaltkreise für die Messung von Strom, Spannung und Energie. Verschiedene Stromwandlerschaltungen - z.B. für den Austausch von Messinstrumenten oder Elektrizitätszählern - lassen sich umsetzen. Neben Mess-Trenn-Klemmen mit Schraub- oder Zugfederanschluss bietet Weidmüller ein umfangreiches Zubehörsortiment an Testadaptern, Querverbindungen und Kennzeichnungen zur Prüfung von Dreh- und Wechselstrom sowie Spannungen an.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1019680000
Typ	WTL 6/1 EN STB BL
Ausführung	W-Reihe, Trenn- und Messtrennreihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Schraubanschluss, Wemid, dunkelbeige
GTIN (EAN)	4032248757312
VPE	50 Stück

**W-Reihe
WTL 6/1 EN STB BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Länge	65 mm	Breite	7,9 mm
Höhe niedrigstbauend	48,5 mm	Nettogewicht	25,74 g

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, 2 Klemmbare Leiter, min.	0,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, 2 Klemmbare Leiter, max.	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min.	0,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max.	2,5 mm ²

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	6 mm ²	Bemessungsspannung	630 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV	Nennstrom	41 A
Strom bei max. Leiter	57 A	Normen	IEC 60947-7-1
Verschmutzungsgrad	3		

Bemessungsdaten nach CSA

Zertifikat-Nr. (CSA)	200039-1057876	Spannung Gr B (CSA)	300 V
Spannung Gr C (CSA)	300 V	Strom Gr B (CSA)	45 A
Strom Gr C (CSA)	45 A	Leiterquerschnitt max (CSA)	8 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA)	20 AWG		

Bemessungsdaten nach UL

Zertifikat-Nr. (UR)	E60693VOL1SEC38	Spannung Gr B (UR)	300 V
Spannung Gr C (UR)	300 V	Strom Gr B (UR)	45 A
Strom Gr C (UR)	45 A	Leiterquerschnitt max (UR)	8 AWG
Leiterquerschnitt min (UR)	20 AWG	Leitergr. Factory wiring max (UR)	8 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR)	20 AWG	Leitergr. Field wiring max (UR)	8 AWG

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart	Schraubanschluss	Abisolierlänge	12 mm
Klingenmaß	4,0 x 0,8 mm	Anschlussrichtung	seitlich
Anzahl Anschlüsse	2	Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min.	0,5 mm ²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.	10 mm ²	Klemmschraube	M 3,5
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS	3	Lehrdorn nach 60 947-1	A5
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig min. Bemessungsanschluss	0,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig max. Bemessungsanschluss	10 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, Bemessungsanschluss, min.	1,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	10 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, Bemessungsanschluss, min.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, Bemessungsanschluss, max.	6 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, Bemessungsanschluss, min.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, Bemessungsanschluss, max.	6 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8		

Erstellungs-Datum 20. Februar 2013 21:08:16 MEZ

W-Reihe WTL 6/1 EN STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Maße

Versatz TS 32	34,5 mm	Versatz TS 35	34,5 mm
---------------	---------	---------------	---------

Trennklemmen

Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS	3	Längstrennung	gleitend
Quertrennung	gleitend		

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen	1	Montageart	gerastet
Offene Seiten	rechts	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein

Systemkennwerte

Produktfamilie	W-Reihe	Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussrichtung	seitlich	Anzahl der Etagen	1
Anzahl Anschlüsse	2	Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Etagen intern gebrückt	Nein	Tragschiene	TS 35, TS 32
Abschlussplatte erforderlich	Ja		

Werkstoffdaten

Isolierstoff	Wemid	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0
--------------	-------	-------------------------------	-----

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000902	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-14-11-26	eClass 7.0	27-14-11-26

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	TS32 Variante auf Anfrage
Hinweistext Technische Daten	Verwendung als Trenn-Reihenklemmle 500V. Leiteranschluss H07V-K10, H07V-R10 u. AWG 8/7 mit Anzugsdrehmoment 1,0 Nm.

Zulassungen


Zulassungen



W-Reihe WTL 6/1 EN STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen



**W-Reihe
WTL 6/1 EN STB BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Sonderdruck**

Der **dekafix (DEK)** Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in 5 Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Verbindermarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1856750000	DEK 5/8 MC SDR	Klemmenmarkierer, MultiCard, 5 x 8 mm, Polyamid 66, Farbe: nach Kundenwunsch	4032248400867	160 Stück

Querverbindungsstecker

Querverbindungsstecker Typ QS und DQS werden im Zusammenhang mit Steckbuchsen für leicht trennbare Querverbindungen von Reihenklemmen verwendet.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0270960000	QS 2/8/4	SAK-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Querverbindungsflasche, Polzahl: 2	4008190077006	20 Stück

W-Reihe WTL 6/1 EN STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

StB 35



Die Trenn-Reihenklemmen SAKR sind bereits mit vormontierten Steckbuchsen erhältlich (siehe Trenn-Reihenklemmen). Die Steckbuchsen sind mit einem Schlitz für die Schraubendreherbetätigung ausgestattet. Hierfür bietet Weidmüller spezielle Schraubendreher mit Zapfen an.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0388800000	STB 35 IH/RT	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190177485	50 Stück
0388900000	STB 35 IH/GN	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190010409	50 Stück
0389100000	STB 35 IH/VI	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190137755	50 Stück
0389000000	STB 35 IH/GE	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190396985	50 Stück
0388600000	STB 35 IH/GR	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190140656	50 Stück
0388700000	STB 35 IH/BL	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190082383	50 Stück
0388500000	STB 35 IH/SW	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190089726	50 Stück

Neutral



Der **dekafix (DEK)** Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in 5 Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Verbindermarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1856740000	DEK 5/8 MC NE WS	Klemmenmarkierer, MultiCard, 5 x 8 mm, Farbe: weiß	4032248400850	800 Stück

**W-Reihe
WTL 6/1 EN STB BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Steckbuchsen**

Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1936260000	STB 21.6/45 VI	Zubehör, Steckbuchse	4032248605996	50 Stück
1936290000	STB 21.6/45 BL	Zubehör, Steckbuchse	4032248606023	50 Stück
1936250000	STB 21.6/45 GN	Zubehör, Steckbuchse	4032248605989	50 Stück
1936240000	STB 21.6/45 GE	Zubehör, Steckbuchse	4032248605972	50 Stück
1936300000	STB 21.6/45 RT	Zubehör, Steckbuchse	4032248606030	50 Stück
1936270000	STB 21.6/45 SW	Zubehör, Steckbuchse	4032248606009	50 Stück
1938790000	STB 21.6/45 DB	Zubehör, Steckbuchse	4032248612840	50 Stück
1936280000	STB 21.6/45 GR	Zubehör, Steckbuchse	4032248606016	50 Stück

TSCH

Zur Erhaltung der Bemessungsspannung müssen bei den Produkten WDL, SAKT und WTL Trennwände TW oder Trennscheiben TSch verwendet werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0353660000	TSCH 2	SAK-Reihe, Zubehör, Trennscheibe, beige, 0.6 mm	4008190128432	100 Stück

**W-Reihe
WTL 6/1 EN STB BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Verbindungshülsen**

60% aller Reihenklemmen werden quer verbunden.
Weidmüller bietet ein reichhaltiges Angebot an
Lösungsvorschlägen.

VH 12/4.9/3.3 024900

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0249000000	VH 12/4.9/3.3 SAK6N	SAK-Reihe, Zubehör, Verbindungshülse, für Querverbindungsflasche, Polzahl:	4008190129507	100 Stück
0318000000	VH 19/6/4.2 SAKT1	SAK-Reihe, Zubehör, Verbindungshülse, für Querverbindungsflasche, Polzahl: 1	4008190059460	50 Stück

Querverbindungsschieber

Das vielseitige und umfassende Produktprogramm
von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige
Möglichkeiten für Ihre Applikationen.
Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und
hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen
für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den
aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1936220000	WKB 2/5	Zubehör, Querverbindungsschieber	4032248605958	50 Stück
1936230000	WKB 2/10	Zubehör, Querverbindungsschieber	4032248605965	20 Stück
1936140000	WKS 2/2	Zubehör, Querverbindungsschieber, 18.86 x 14.1 mm, Polyamid 66	4032248605866	50 Stück
1670360000	QVSK 2 SAKT1	SAK-Reihe, Zubehör, Querverbinder, Querverbinder, Polzahl: 2	4008190431242	20 Stück
1936160000	WKS 2/4	Zubehör, Querverbindungsschieber, 18.86 x 29.9 mm, Polyamid 66	4032248605880	50 Stück

W-Reihe WTL 6/1 EN STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

1936200000 WKB 2/3	Zubehör, Querverbindungsschieber	4032248605934 50 Stück
1936150000 WKS 2/3	Zubehör, Querverbindungsschieber, 18.86 x 22 mm, Polyamid 66	4032248605873 50 Stück
1936190000 WKB 2/2	Zubehör, Querverbindungsschieber	4032248605927 50 Stück
1936180000 WKS 2/10	Zubehör, Querverbindungsschieber, 18.86 x 77.3 mm, Polyamid 66	4032248605910 20 Stück
1936210000 WKB 2/4	Zubehör, Querverbindungsschieber	4032248605941 50 Stück
1936170000 WKS 2/5	Zubehör, Querverbindungsschieber, 18.86 x 37.8 mm, Polyamid 66	4032248605897 50 Stück
0329300000 QVS 3 SAKT1+2	SAK-Reihe, Zubehör, Querverbinder, Querverbinder, Polzahl: 3	4008190084714 20 Stück
0358460000 QVS 2/S SAKT1+2	SAK-Reihe, Zubehör, Querverbinder, Querverbinder, Polzahl: 2	4008190157937 20 Stück
0307300000 QVS 2 SAKT1+2	SAK-Reihe, Zubehör, Querverbinder, Querverbinder, Polzahl: 2	4008190036140 20 Stück

WTW WTL 6.1



Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	GTIN (EAN)	VPE
1068400000	WTW WTL6/1 DB	4008190091996	20 Stück

**W-Reihe
WTL 6/1 EN STB BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Schaltsperr**

Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0531760000	SSP 3 SAKT1	SAK-Reihe, Zubehör, Schaltsperr	4008190130787	100 Stück

StB 5.5 ... 17

Die Trenn-Reihenklemmen SAKR sind bereits mit vormontierten Steckbuchsen erhältlich (siehe Trenn-Reihenklemmen). Die Steckbuchsen sind mit einem Schlitz für die Schraubendreherbetätigung ausgestattet. Hierfür bietet Weidmüller spezielle Schraubendreher mit Zapfen an.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0169900000	STB 14/D6/4/M3 SAK10	Zubehör, Steckbuchse	4008190076665	50 Stück

Querverbindungsblaschen

60% aller Reihenklemmen werden quer verbunden. Weidmüller bietet ein reichhaltiges Angebot an Lösungsvorschlägen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0338300000	QL 10 SAK6N	SAK-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Querverbindungsblasche, Polzahl: 10	4008190176679	20 Stück

W-Reihe WTL 6/1 EN STB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

0194300000 QL 2 SAK6N	SAK-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Querverbindungsflasche, Polzahl: 2	4008190182854 50 Stück
0194500000 QL 4 SAK6N	SAK-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Querverbindungsflasche, Polzahl: 4	4008190025601 50 Stück
0194400000 QL 3 SAK6N	SAK-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Querverbindungsflasche, Polzahl: 3	4008190063351 50 Stück

Neutral



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit **Laser**, **PrintJet**, **Plotter** oder **MC-Mobilo** möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1609920000	WS 12/6.5 MC NE WS	Klemmenmarkierer, MultiCard, 12 x 6.5 mm, Polyamid, Farbe: weiß	4008190203511	540 Stück

WAP WTL 6/1



Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	GTIN (EAN)	VPE
1068300000	WAP WTL6/1	4008190088330	20 Stück
1957710000	WAP WTL6/1 EN	4032248654024	20 Stück

**W-Reihe
WTL 6/1 EN STB BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**StB 28.5 / 30.5**

Die Trenn-Reihenklemmen SAKR sind bereits mit vormontierten Steckbuchsen erhältlich (siehe Trenn-Reihenklemmen). Die Steckbuchsen sind mit einem Schlitz für die Schraubendreherbetätigung ausgestattet. Hierfür bietet Weidmüller spezielle Schraubendreher mit Zapfen an.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0341000000	STB 30.5 IH/SW	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190015299	50 Stück
0341100000	STB 30.5 IH/GR	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190083960	50 Stück
0341400000	STB 30.5 IH/GN	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190008093	50 Stück
0341600000	STB 30.5 IH/VI	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190026035	50 Stück
0341300000	STB 30.5 IH/RT	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190157852	50 Stück
0341200000	STB 30.5 IH/BL	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190044077	50 Stück
0341500000	STB 30.5 IH/GE	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190130961	50 Stück

für SAK 4

Distanzsäulen Typ DS aus getempertem Isolierstoff werden eingesetzt, um durch Entfernen der Befestigungsschraube einzelne Strompfade abschalten zu können. Der Strom der Querverbindung wird dabei über die Befestigungsschraube geführt. Es wird daher von uns der Einsatz von Schrauben aus CuNi 60 (Kupfer-Nickel-Legierung) vorgeschrieben. Zur Aufbewahrung entfernter Befestigungsschrauben dient ein Endwinkel mit Schraubenhalter.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0377100000	KISC M3X20 SAK10 CU5	SAK-Reihe, Zubehör, Befestigungsschraube, für Stromschienen, 20 mm	4008190060350	100 Stück

**W-Reihe
WTL 6/1 EN STB BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**StB 25**

STB 25 IH/6N 027120

Die Trenn-Reihenklempen SAKR sind bereits mit vormontierten Steckbuchsen erhältlich (siehe Trenn-Reihenklempen). Die Steckbuchsen sind mit einem Schlitz für die Schraubendreherbetätigung ausgestattet. Hierfür bietet Weidmüller spezielle Schraubendreher mit Zapfen an.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0271300000	STB 25 IH/VI	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190111342	50 Stück
0271200000	STB 25 IH/GN	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190155889	50 Stück
0267200000	STB 25 IH/GE	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190002862	50 Stück
0271500000	STB 25 IH/SW	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190030162	50 Stück
0343300000	STB 25 IH/RT	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190034115	50 Stück
0343400000	STB 25 IH/BL	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190107192	50 Stück
0271400000	STB 25 IH/GR	SAK-Reihe, Zubehör, Steckbuchse	4008190029692	50 Stück

Prüfstecker

Ein Prüfen der Anlage gewährleistet die Lösung mit Weidmüller Prüfsteckern und Steckbuchsen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
0299600000	PS 4 F.STB 4	Zubehör, Prüfstecker	4008190074043	20 Stück