



Wärmeschrumpfschlauch 2:1 auf Kleinrolle

• HIS-PACK

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpfung max. (d)	Wanddicke (WT)	Inhalt (m)	Farbe
300-30120	HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	0,6	0,40	10	Schwarz (BK)
300-30122	HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	0,6	0,40	10	Rot (RD)
300-30123	HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	0,6	0,40	10	Transparent (CL)
300-30126	HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	0,6	0,40	10	Blau (BU)
300-30160	HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	0,8	0,40	10	Schwarz (BK)
300-30162	HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	0,8	0,40	10	Rot (RD)
300-30163	HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	0,8	0,40	10	Transparent (CL)
300-30166	HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	0,8	0,40	10	Blau (BU)
300-30240	HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	1,2	0,50	10	Schwarz (BK)
300-30242	HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	1,2	0,50	10	Rot (RD)
300-30243	HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	1,2	0,50	10	Transparent (CL)
300-30246	HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	1,2	0,50	10	Blau (BU)
300-30320	HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1,6	0,50	10	Schwarz (BK)
300-30322	HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1,6	0,50	10	Rot (RD)
300-30323	HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1,6	0,50	10	Transparent (CL)
300-30326	HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1,6	0,50	10	Blau (BU)
300-30327	HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1,6	0,50	10	Grün-Gelb (GNYE)
300-30480	HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	2,4	0,50	10	Schwarz (BK)
300-30482	HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	2,4	0,50	10	Rot (RD)
300-30483	HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	2,4	0,50	10	Transparent (CL)
300-30486	HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	2,4	0,50	10	Blau (BU)
300-30487	HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	2,4	0,50	10	Grün-Gelb (GNYE)
300-30640	HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	3,2	0,60	5	Schwarz (BK)
300-30642	HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	3,2	0,60	5	Rot (RD)
300-30643	HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	3,2	0,60	5	Transparent (CL)
300-30646	HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	3,2	0,60	5	Blau (BU)
300-30647	HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	3,2	0,60	5	Grün-Gelb (GNYE)
300-30950	HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	4,7	0,60	5	Schwarz (BK)
300-30952	HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	4,7	0,60	5	Rot (RD)
300-30953	HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	4,7	0,60	5	Transparent (CL)
300-30956	HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	4,7	0,60	5	Blau (BU)
300-30957	HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	4,7	0,60	5	Grün-Gelb (GNYE)
300-31270	HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	6,4	0,60	5	Schwarz (BK)
300-31272	HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	6,4	0,60	5	Rot (RD)
300-31273	HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	6,4	0,60	5	Transparent (CL)
300-31276	HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	6,4	0,60	5	Blau (BU)
300-31277	HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	6,4	0,60	5	Grün-Gelb (GNYE)
300-31900	HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	9,5	0,80	5	Schwarz (BK)
300-31902	HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	9,5	0,80	5	Rot (RD)
300-31903	HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	9,5	0,80	5	Transparent (CL)
300-31906	HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	9,5	0,80	5	Blau (BU)
300-31907	HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	9,5	0,80	5	Grün-Gelb (GNYE)
300-32540	HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	12,7	0,90	5	Schwarz (BK)
300-32542	HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	12,7	0,90	5	Rot (RD)
300-32543	HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	12,7	0,90	5	Transparent (CL)
300-32546	HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	12,7	0,90	5	Blau (BU)
300-32547	HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	12,7	0,90	5	Grün-Gelb (GNYE)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.