

Parallel-Schraubzwinde PA

Produktmerkmale

Spindel aus Stahl, schwarz brüniert

Backen aus Stahl, verzinkt



Technische Daten

| Artikel | Spannweite A [mm] | Ausladung B [mm] | Backenlänge C [mm] | Backenhöhe D [mm] | Querschnitt E [mm] | Gewinde [mm] | Gewicht [kg] |
|---------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| PA28 | 36 | 19 | 52 | 6 | 9,6 x 9,6 | M5 x 0,8 | 0,08 |
| PA40 | 46 | 26 | 64 | 7,2 | 12,8 x 12,8 | M6 x 1 | 0,10 |
| PA55 | 60 | 35 | 79 | 7,2 | 12,8 x 12,8 | M6 x 1 | 0,18 |
| PA70 | 87 | 50 | 106 | 7 | 16 x 16 | M8 x 1,25 | 0,43 |
| PA105 | 116 | 72 | 155 | 5,2 | 19 x 19 | M8 x 1,26 | 0,92 |

