

Kontaktzahlen

6-64



Federleisten


Bezeichnung	Kontakt- zahlen	Bestell-Nummer		Maßzeichnung	Maße in mm
Federleiste mit Mittenpolarisierung		ohne Kabelanschlag	mit Kabelanschlag	ohne Kabelanschlag	mit Kabelanschlag
<u>ohne</u> Zugentlastungsbügel	6	09 18 506 □ 803	09 18 506 □ 804		
	10	09 18 510 □ 803	09 18 510 □ 804		
	14	09 18 514 □ 803	09 18 514 □ 804		
	16	09 18 516 □ 803	09 18 516 □ 804		
	20	09 18 520 □ 803	09 18 520 □ 804		
	24	09 18 524 □ 803	09 18 524 □ 804		
	26	09 18 526 □ 803	09 18 526 □ 804		
	30	09 18 530 □ 803	09 18 530 □ 804		
	34	09 18 534 □ 803	09 18 534 □ 804		
	40	09 18 540 □ 803	09 18 540 □ 804		
	50	09 18 550 □ 803	09 18 550 □ 804		
	60	09 18 560 □ 803	09 18 560 □ 804		
	64	09 18 564 □ 803	09 18 564 □ 804		
<u>ohne</u> Zugentlastungs- bügel in einer Großverpackung	6	09 18 506 □ 803 58U ²⁾			
	10	09 18 510 □ 803 58U ²⁾			
	14	09 18 514 □ 803 58U ²⁾			
	16	09 18 516 □ 803 58U ²⁾			
	20	09 18 520 □ 803 58U ²⁾			
	26	09 18 526 □ 803 58U ²⁾			
	30	09 18 530 □ 803 58U ²⁾			
	34	09 18 534 □ 803 58U ³⁾			
	40	09 18 540 □ 803 58U ³⁾			
<u>mit</u> Zugentlastungsbügel	6	09 18 506 □ 813	09 18 506 □ 814*		
	10	09 18 510 □ 813	09 18 510 □ 814*		
	14	09 18 514 □ 813	09 18 514 □ 814*		
	16	09 18 516 □ 813	09 18 516 □ 814*		
	20	09 18 520 □ 813	09 18 520 □ 814*		
	24	09 18 524 □ 813	09 18 524 □ 814*		
	26	09 18 526 □ 813	09 18 526 □ 814*		
	30	09 18 530 □ 813	09 18 530 □ 814*		
	34	09 18 534 □ 813	09 18 534 □ 814*		
	40	09 18 540 □ 813	09 18 540 □ 814*		
	50	09 18 550 □ 813	09 18 550 □ 814*		
	60	09 18 560 □ 813	09 18 560 □ 814*		
	64	09 18 564 □ 813	09 18 564 □ 814*		
<u>mit</u> Zugentlastungs- bügel in einer Großverpackung	6	09 18 506 □ 813 58U ³⁾			
	10	09 18 510 □ 813 58U ³⁾			
	14	09 18 514 □ 813 58U ⁴⁾			
	16	09 18 516 □ 813 58U ⁴⁾			
	20	09 18 520 □ 813 58U ⁵⁾			
	26	09 18 526 □ 813 58U ⁶⁾			
	30	09 18 530 □ 813 58U ⁵⁾			
	34	09 18 534 □ 813 58U ⁷⁾			
	40	09 18 540 □ 813 58U ⁷⁾			

Kontakt- zahlen	6	10	14	16	20
A	12,20	17,30	22,40	24,90	30,00
B	5,08	10,16	15,24	17,78	22,86

Kontakt- zahlen	24	26	30	34	40
A	35,18	37,60	42,70	47,80	55,40
B	27,94	30,48	35,56	40,64	48,26

Kontakt- zahlen	50	60	64		
A	68,10	80,80	85,90		
B	60,96	73,66	78,74		

Bitte ergänzen Sie für die Anforderungsstufe 3
Bitte ergänzen Sie für die Anforderungsstufe 2
S4 = 0,76 µm (30 µinch) Au oder entsprechend PdNi



¹⁾ Zulässige Abweichung
beliebiger Teile zueinander: ± 0,1
* Keine Lagerhaltung