


Kontaktzahlen

96, 64, 32



Federleisten

Bezeichnung	Kontakt- zahlen	Kontakt- belegung	Best.-Nummer	Anforderungsstufen nach IEC 60 603-2. Erläuterungen Kapitel 00		
			3	2	1	
Federleiste mit Einlötfstiften 2,9 mm	96		09 03 296 7824	09 03 296 6824 09 03 296 6824 222 ^{f)} 09 03 496 6824 ^{b)} 09 03 796 6824 ^{c)}	09 03 296 2824 09 03 296 2824 222 ^{f)} 09 03 496 2824 ^{b)}	
				09 03 296 6841 ^{d)}		
	64		09 03 264 7824	09 03 264 6824 09 03 264 6824 222 ^{f)} 09 03 464 6824 ^{b)} 09 03 764 6824 ^{c)}	09 03 264 2824 09 03 264 2824 222 ^{f)} 09 03 464 2824 ^{b)}	
				09 03 264 6841 ^{d)}		
	32		09 03 232 7824	09 03 232 6824	09 03 232 2824	
Federleiste mit gekröpften Einlötfstiften ¹⁾ 2,9 mm	96		09 03 296 7855	09 03 296 6855	09 03 296 2855	
	64		09 03 264 7855	09 03 264 6855		
	32		09 03 232 7855	09 03 232 6855	09 03 232 2855	
	96		09 03 296 7825 09 03 496 7825 ^{b)}	09 03 296 6825 09 03 296 6825 222 ^{f)} 09 03 496 6825 ^{b)} 09 03 796 6825 ^{c)} 09 03 796 6825 222 ^{c)f)}	09 03 296 2825 09 03 296 2825 222 ^{f)} 09 03 796 2825 ^{c)}	
				09 03 296 6829 ^{d)}		
	64		09 03 264 7825 09 03 464 7825 ^{b)}	09 03 264 6825 09 03 464 6825 ^{b)} 09 03 764 6825 ^{c)}	09 03 264 2825	
Federleiste mit gekröpften Einlötfstiften ¹⁾ 4,5 mm				09 03 264 6829 ^{d)}		
32		09 03 232 7825	09 03 232 6825	09 03 232 2825		
96		09 03 296 7845	09 03 296 6845	09 03 296 2845		
64		09 03 264 7845	09 03 264 6845	09 03 264 2845		
32		09 03 232 7845	09 03 232 6845	09 03 232 2845		
Federleiste mit Einlötfstiften 13 mm	96			09 03 296 6421 09 03 796 6421 ^{c)}		
	64			09 03 264 6421 09 03 764 6421 ^{c)}		
	32			09 03 232 6421 09 03 732 6421 ^{c)}		

¹⁾ gekröpfte Einlötfstifte zur Fixierung des Steckverbinders in der Leiterplatte, Kapitel 00

^{b)} Steckverbinder mit Befestigungsclip siehe Kapitel 00

^{c)} Steckverbinder mit Codierung siehe Kapitel 00

^{d)} CTI > 400

^{f)} Bahnklassifizierung NFF 16-101 Rauchindex: F1, Brandklasse: I2