



Kontaktzahlen


78+2, 60+4, 42+6, 24+8

Messerleisten



Bezeichnung	Kontakt-zahlen	Kontakt-belegung	Best.-Nummer 3	Anforderungsstufen nach IEC 60 603-2. Erläuterungen Kapitel 00 2	1
Messerleiste mit abgewinkelten Einlötstiften (ohne Sonderkontakte)*	78 + 2		09 03 178 7901	09 03 178 6901 09 03 178 6901 222[f)] 09 03 378 6901[b)]	09 03 178 2901 09 03 378 2901[b)]
	60 + 4		09 03 160 7901	09 03 160 6901	09 03 160 2901
	42 + 6		09 03 142 7901	09 03 142 6901	09 03 142 2901
	24 + 8		09 03 124 7901	09 03 124 6901 09 03 124 6901 222[f)]	09 03 124 2901

Abmessungen




abgewinkelte Einlötstifte

Hochstrom-, Hochspannungs-, Koaxial- und LWL-Kontakte separat bestellen, siehe Seiten 01.38 ff

Montagelochungen

Montageseite



Montagelochungen abhängig von der Bauform und von der Sonderkontaktbelegung

Maße in mm

* Mit vormontierten Sonderkontakten auf Anfrage
[b)] Steckverbinder mit Befestigungsclip siehe Kapitel 00
[f)] Bahnklassifizierung NFF 16-101 Rauchindex: F1, Brandklasse: I2