




Maße für Schrauben

Sonstige Schrauben mit Maschinengewinde

Artikel 88136

Gewindeösen
Typ 48




Maße	M3	M4	M 5	M6
w	5	6	8	10
d	2,6	3,5	4,4	5,2
l	11/16	11/16/21/26/32/42	16/21/26/32/ 42/52/62	11/16/21/26/32/42/ 52/62/72/82
l ₁	10/15	10/15/20/25/30/40	15/20/25/30/ 40/50/60	10/15/20/25/30/40/ 50/60/70/80
F _{max.}	7,50 kg	12,50 kg	20 kg	35 kg

Maße	M 8	M 10	M 12
w	12	14	18
d	7	8,9	10,6
l	21/26/32/42/ 52/62/82/102	32/42/52/62/ 72/82/102	102
l ₁	20/25/30/40/ 50/60/80/100	30/40/50/60/ 80/70/100	100
F _{max.}	50 kg	100 kg	175 kg

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:
Stahl/Stahl mit Oberfläche: 413 | Edelstahl: 559

Artikel 88138

Gerade Schraubhaken
Typ 4E




Maße	M 4	M 5	M 6	M 8
h	10	12	14	18
d	3,5	4,4	5,2	7
l	40	50	60	60
l ₁	25	35	45	45
F _{max.}	12,5 kg	20 kg	35 kg	50 kg

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:
Stahl/Stahl mit Oberfläche: 415

Artikel 88142

Gebogene Schraubhaken
Typ 11E



Maße	M 4	M 5	M 6	M 8
w	12/16	16	18	22
d	3,5	4,4	5,2	7
l	40/50	50/60	50/60	70/80
l ₁	20/25	23/30	20/30	32/42
F _{max.}	9 kg	12,50 kg	25 kg	40 kg

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:
Stahl/Stahl mit Oberfläche: 415