

**Industrial Ethernet
IE-FCI-PWB-AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-FCI-PWB-AU
Best.-Nr.	1450830000
Ausführung	FrontCom, Einsatz Power groß, Steckdose, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591
VPE	1 Stück

Industrial Ethernet IE-FCI-PWB-AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Gewicht	34 g	Nettogewicht	52 g
---------	------	--------------	------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-5 °C...50 °C	Lagertemperatur	-10 °C...70 °C
Verlegetemperatur			

Technische Daten

Gehäusebasismaterial	Polykarbonat PC	Nennspannung (AC)	240 V
Nennstrom	15 A		

Allgemeine Daten

Einsatztyp	Einsatz Power groß	Schutzart	IP 20
------------	--------------------	-----------	-------

Klemmbare Leiter

Abisolierlänge	9 mm	Anschlussart	Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	1.5 ... 2.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig ohne AEH	1.5 ... 4 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	1.5 ... 2.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig ohne AEH	1.5 ... 4 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, starr	1.5 ... 4 mm ²		

Normen

Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD)	13866-15
----------------------------	----------

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC000456
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-26-12-90
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.0	27-18-92-17		

Zulassungen

Zulassungen




ROHS	Konform
------	---------

Industrial Ethernet IE-FCI-PWB-AU


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung



Adressen weltweit

Let's connect.

AE	Vereinigte Arabische Emirate Weidmüller Middle East FZE Warehouse Q3-79 SAIF-Zone P.O. BOX 8591 Sharjah Telefonnummer +971 65572723 Faxnummer +971 65572724 wme.info@weidmuller.com	BH	Bahrain Khayber Trading Company P.O. Box 1976 Manama Telefonnummer +973 720747 Faxnummer +973 720331 khayber@batelco.com.bh	CO	Kolumbien Automatización Avanzada S. A. Carrera 97 No., 24 c - 23 Bodega 4 110911 Bogotá-D.C. Telefonnummer +57 (1) 547-8510 Faxnummer +57 (1) 422-3044 comercial@automatizacionavanzada.com www.automatizacionavanzada.com	ES	Spanien Weidmüller, S. A. Narcis Monturiol 11-13, Pol. Ind. Sudoeste 8960 Sant Just Desvern - Barcelona Telefonnummer +34 934 803 386 Faxnummer +34 933 718 055 weidmuller@weidmuller.es www.weidmuller.es	HU	Ungarn Weidmüller Kereskedelmi Kft. Budapest Gubacsi út 6. 1097 Telefonnummer +36 1 382 7700 Faxnummer +36 1 382 7701 info@weidmuller.hu www.weidmuller.hu
AO	Angola Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika	BR	Brasilien Weidmüller Conexel do Brasil Conexões Elétricas Ltda. Av. Presidente Juscelino, 642 - Piraporinha Diadema, São Paulo 09950-370 Telefonnummer +55 (11) 4366-9600 Faxnummer +55 (11) 4362-1677 vendas@weidmuller.com.br www.weidmuller.com.br	CR	Costa Rica ELVATRON S. A. la Uruca 400 Norte Banco Costa Rica San Jose Costa Rica Telefonnummer +506 2961-060 Faxnummer +506 5200-609 dirk.haase@elvatron.com www.elvatron.com	FI	Finnland Weidmüller Suomi, Weidmüller Aktiebolagetin siviliike Koy Plaza Vivace Äyritie 8C FI 1510 Vantaa Telefonnummer +358 20 7351300 Faxnummer +358 800 114 667 asiakaspalvelu@weidmuller.fi www.weidmuller.fi	ID	Indonesien PT. Nego Electrindo Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I No. 20 - 22 Jakarta 10640 Telefonnummer +62 21 42882255 Faxnummer +62 21 42882266 sales@negoelectrindo.co.id
AR	Argentinien CPI SA Bauness 2660 C1431DOF Buenos Aires Telefonnummer +54 11 4523 8008 Faxnummer +54 11 4522 0546 info@cpi.com.ar www.cpi.com.ar	BW	Botswana Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika	CZ	Tschechische Republik Weidmüller s.r.o. Lomnického 5/1705 140 00 Praha 4 Telefonnummer +420 244 001 400 Faxnummer +420 244 001 499 office@weidmuller.cz www.weidmuller.cz	FR	Frankreich Weidmüller E. U. R. L. 12, Chaussée Jules César BP 263 Osny 95523 Cergy-Pontoise Cedex Telefonnummer +33 1 34 24 55 00 Faxnummer +33 1 34 24 55 01 mail@weidmuller.fr	IE	Irland Bitte kontaktieren Sie Weidmüller Ltd. Großbritannien
AT	Österreich Weidmüller GmbH IZ NOE Süd Straße 2b, Obj M 59 2355 Wiener Neudorf Telefonnummer +43 2236 67080 Faxnummer +43 2236 6708-899 office.at@weidmuller.com www.weidmuller.com	BY	Weißrussland TECHNIKON Ltd. Nezavisimosti pr. 177-9 220125 Minsk Telefonnummer +375 17 393-11-77 Faxnummer +375 17 3930080 wm@technikon.by	DE	Deutschland Weidmüller GmbH & Co. KG Ohmstraße 9 32758 Detmold Postfach 30 54 32720 Detmold Telefonnummer +49 5231 1428-0 Faxnummer +49 5231 14-292083 weidmuller@weidmuller.de www.weidmuller.de	GB	Großbritannien Weidmüller Ltd. Klippon House Centurion Court Office Park, Meridian East, Meridian Business Park Leicester LE19 1TP Telefonnummer +44 116 282 3470 Faxnummer +44 116 289 3582 marketing@weidmuller.co.uk www.weidmuller.co.uk	IL	Israel A. U. Shay Ltd. 23/25, Embarr Street 49222 Petach-Tikva P.O. Box 1 00 49 49222 Petach-Tikva Telefonnummer +972 3-923-3601 Faxnummer +972 3-923-4601 shay@uriel-shay.com www.uriel-shay.com
AU	Australien Weidmüller Pty. Ltd. PO BOX 6944 Huntingwood 2148 Huntingwood Drive 43 Huntingwood NSW 2148 Telefonnummer +61 2 9671 9999 Faxnummer +61 2 9671 9911 info@weidmuller.com.au www.weidmuller.com.au	CA	Kanada W Interconnections Canada Inc. 10 Spy Court Markham Ontario L3R 5H6 Telefonnummer +1 (905) 475-1507 Ext. 9836 Faxnummer +1 (905) 475-2798 support@weidmuller.ca www.weidmuller.ca	DK	Dänemark Weidmüller Danmark Vallensbækvej 18A 2605 Brøndby Telefonnummer +45 27747800 kundeservice@weidmuller.dk www.weidmuller.dk	GE	Georgien Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Rashad Mahmudov Aserbaidschan.	IN	Indien Repräsentanz Büro Weidmüller Electronics India Pvt. Ltd. 12th Lane North Avenue, Opp Joggers Park, Kalyani Nagar, Pune 411 006 Telefonnummer +91 20-41290090 wmi.pune@weidmuller.in www.weidmuller.com
AZ	Aserbaidschan Repräsentanz Büro Rashad Mahmudov Demirchi Tower, 4th floor 37, Khojali ave. AZ 1025 Baku Telefonnummer +994 12 488 80 36 Faxnummer +994 12 488 80 37 rashad.mahmudov@weidmuller.com	CG	Kongo Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika	DZ	Algerien SARL INTER ELECTRIC 1a Angles des Rues Okba Ibn Nafaa et Hassi Beida 2300 Annaba Telefonnummer Faxnummer contact@inter-electric.com	GH	Ghana Bitte kontaktieren Sie Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Südafrika	IS	Island Samey Automation Center Lýgás 13 210 Garoabær Telefonnummer +354 510 5200 Faxnummer +354 510 5201 Samey@samey.is www.samey.is
BA	Bosnien und Herzegowina Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Serbien oder BIG electric d.o.o Mladena Stojanovića 117A 78000 Banja Luka Telefonnummer +387 51926277 Faxnummer +387 51926277 bigelectric@blic.net www.bigelectric.ba	CH	Schweiz Weidmüller Schweiz AG Rundbuckstraße 2 8212 Neuhausen am Rheinfall SH Telefonnummer +41 52 674 07 07 Faxnummer +41 52 674 07 08 info@weidmuller.ch www.weidmuller.ch	EC	Ecuador Elsystec S. A., Electricidad Sistemas y Tecnología Vasco de Contreras N35-251 y Mañosa Quito - Pichincha Telefonnummer +593 22456510 Faxnummer +593 22456755 Elsystec@uio.satnet.net	GR	Griechenland G.A. Solutions Ippokratous 11 Metamorfosi 144 52 Athen Telefonnummer +30 210 2823233 Faxnummer +30 210 2823233 info@weidmuller.gr www.weidmuller.gr	IT	Italien Weidmüller S. r.l. Via Albert Einstein 4 20092 Cinisello Balsamo Milano Telefonnummer +39 02 660681 Faxnummer +39 02 6124945 weidmuller@weidmuller.it www.weidmuller.it
BE	Belgien Weidmüller Benelux B. V. Mechelsesteenweg 519 bus 6 en 7 1930 Nossegem Telefonnummer +32 2 752 40 70 Faxnummer +32 2 751 36 06 info@weidmuller.be www.weidmuller.be	CL	Chile ATS- INTECH Maria Luisa Santander 0475 Santiago Providencia 7500859 Telefonnummer +56 2 341 1271 Faxnummer +56 2 341 1275 felipe@atsintech.com www.atsintech.com CPI CHILE LTDA Av. Presidente Frei Montalva 6001, 47 complejo el cortijo Santiago - Conchalí Telefonnummer +562 963 8440 Faxnummer +562 963 8440 cpi@cpichile.cl www.cpichile.cl	EE	Estland Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Lettland oder Soots Interface OÜ Pärnu mnt 142 11317 Tallinn Telefonnummer +372 609 6933 Faxnummer info@sootsinterface.ee www.sootsinterface.ee	GT	Guatemala Prestelectro, Prestegard Electro, S.A. Avenida Petapa 44-22, Zona 12 Guatemala City Telefonnummer +502 2442-3346 Faxnummer +502 2476-8945 ventas@prestelectro.com	JM	Jamaika Bitte kontaktieren Sie W Interconnections Inc. USA
BG	Bulgarien Weid-Bul EOOD Bul. "Kliment Ohridski" 13 1756 Sofia Telefonnummer +359 2 963 2560 Faxnummer +359 2 963 1098 sofia@weidbul.com www.weidbul.com	CN	China Weidmüller Interface (Shanghai) Co. Ltd. 100 Yutong Road 25 F. BM Intercontinental Business Center 200070 Shanghai Telefonnummer +86 21-22195008 Faxnummer +86 512-68417505 customer.hotline@weidmuller.com.cn www.cnweidmuller.com	EG	Ägypten Standard Electric (OMEGA) 1, Abdelhamid Badawy Street Heliopolis Cairo Telefonnummer +202 21805111 Faxnummer +202 21805600 stdelec@rite.com	HK	Hong Kong Weidmüller (Hong Kong) Limited Co. Ltd. Unit 1617, Metropolis Tower No. 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon Telefonnummer +852 3154 8088 Faxnummer +852 31548099 Info-hk@weidmuller.com.hk	JO	Jordanien Trans Jordan for Electro PO Box 33 06 07 Amman Telefonnummer +962 6 533 2020 Faxnummer +962 6 533 5800 transjordan@batelco.jo
						HR	Kroatien ElektroPARTNER d.o.o. Slavonska avenija 24/6 HR-10000 Zagreb Telefonnummer +385 (1) 6184 793 Faxnummer +385 (1) 6184 795 elektropartner@zg.t-com.hr www.elektropartner.hr		



Let's connect.

Alle Weidmüller Adressen sowie Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie im Internet unter:
www.weidmueller.com/countries

Vertriebsgesellschaft

Auslandsvertretung

ohne Auslandsvertretung

JP Japan Nihon Weidmüller Co. Ltd. Sphere Tower Tennoz 2-2-8 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku Tokyo 140-0002 Telefonnummer +81 3 6711 5300 Faxnummer +81 3 6711 5333 weidmullerjapan@weidmuller.co.jp www.weidmuller.co.jp	MA Marokko Sofimed 137, Bd Moulay Ismail Roches Noires 20290 Casablanca Telefonnummer Faxnummer contact@sofimedmaroc.com	NA Namibia Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika	PK Pakistan Automation Controls (Pak) Apartment No. 33 C III, Chenab Block, Allama Iqbal Town Lahore Telefonnummer +92 42 37809948 Faxnummer +92 42 37809950 nadeem@acpak.com.pk www.acpak.com.pk	RU Russland Weidmüller Group 7/10 Khlebozavodskiy Passage, Moskau 115230 Telefonnummer +7 495 280 72 71 Faxnummer +7 495 280 72 71 Info@weidmueller.ru www.weidmueller.ru
KE Kenia Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika	MD Moldawien BERHORD A & D srl 79/1, str. Milescu Spartaru MD-2075 Chisinau Moldova Telefonnummer +373 (22) 815002 Faxnummer +373 (22) 815007 atiuleanu@berhord.com www.ad.berhord.com	NG Nigeria Bitte kontaktieren Sie Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Südafrika	PL Polen Weidmüller Sp. z o. o. ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa Telefonnummer +48 22 510 09 40 Faxnummer +48 22 510 09 41 biuro@weidmuller.com.pl www.weidmuller.pl	SA Saudi-Arabien Al Abdulkarim Holding Co. P.O. Box 4 Dammam 31411 Telefonnummer +966 3 8337110 Faxnummer +966 3 8829547 E-Mail salehsk@akh.com.sa www.weidmueller.ae
KR Korea Weidmüller Korea Co. Ltd. 9th floor, Wonbang B/D Samseong 2-Dong, Gangnam- Gu Seoul 143-42 Telefonnummer +82 2-516-0003 Faxnummer +82 2-516-0090 info@weidmuller.co.kr www.weidmuller.co.kr	ME Montenegro Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Serbien.	NL Niederlande Weidmüller Benelux B. V. Franciscusweg 221 1216 SE Hilversum Postfach 1505 1200 BM Hilversum Telefonnummer +31 35 626 12 61 Faxnummer +31 35 623 20 44 info@weidmuller.nl www.weidmuller.nl	PR Puerto Rico Bitte kontaktieren Sie W Interconnections Inc. USA	SE Schweden Weidmüller AB Axel Danielssons väg 271 BOX 31025 SE-200 49 Malmö Telefonnummer +46 77-143 00 44 Faxnummer +46 40-37 48 60 info@weidmuller.se www.weidmuller.se
KW Kuwait Kana Controls General Trading & Contracting Co. W. L. L. Al Rai Industrial Area, Plot 28-30, St. 31 13016 Safat B.P. 25593 Telefonnummer +965 4741373 Faxnummer +965 4741537 info@kanacontrols.com	MG Madagaskar Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika	NO Norwegen Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS Billingstadsløtta 97 1396 Billingstad PO Box 160 1378 Nesbru Telefonnummer +47 66 98 33 50 Faxnummer +47 66 98 09 55 firmapost@fknudtzen.no www.fknudtzen.no	PT Portugal Weidmüller Sistemas de Interface S. A. Estrada Outeiro Polima, R. Augusto Dias da Silva, Lote B - Esc. 2 São Domingos de Rana 2785-515 Abóboda Telefonnummer +351 214 459 191 Faxnummer +351 214 455 871 weidmuller@weidmuller.pt www.weidmuller.pt	SG Singapur Weidmüller Pte. Ltd. 70 Bendemeer Road # 04-03 Luzerne Building Singapore 339940 Telefonnummer +65 6841 5311 Faxnummer +65 6841 5377 info@weidmuller.com.sg www.weidmuller.com.sg
KZ Kasachstan Bitte kontaktieren Sie Weidmüller Group Russland	MK Mazedonien Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Serbien oder ELEKTRO - SMK dooel UL. III Makedonska brigada b.b. 1000 Skopje Telefonnummer +389 22460295 Faxnummer Elektro-smk@telekabel.net.mk	NZ Neuseeland Cuthbert S. Steward Ltd. 27 Te Puni Street Petone PO Box 38496 Wellington Mail Centre 5054 Telefonnummer (04) 568 6156 Faxnummer (09) 489 1752 cs@cutbertstewart.co.nz Cuthbert S. Steward Ltd 4 Fred Thomas Drive Aon Building, Ground Floor, South Entry Takapuna PO Box 100 338 North Shore City 745 Telefonnummer (09) 489 1751 Faxnummer (04) 568 6056 cs@cutbertstewart.co.nz	PY Paraguay Bitte kontaktieren Sie CPI SA Argentinien	SI Slowenien Elektrospoji d. o. o. Stegne 27 SI- 1000 Ljubljana Osrednjeslovenska Telefonnummer +386 1 511 3810 Faxnummer +386 1 511 1604 info@elektrospoji.si www.elektrospoji.si
LB Libanon Progress Engineering & Trading Enterprises Al Nahr Street Beirut 11-1111 Telefonnummer +961 1 444 664 Faxnummer +961 1 561 880 progress@inco.com.lb	MT Malta E. S. S. Electrical Supplies & Services Ltd. San Gwakkin Road Mriehel Telefonnummer +356 21255777 Faxnummer +356 21255999 robert.agius@ess.com.mt	OM Oman DAN INTERNATIONAL LLC. Ghala St. 111 BP 2901 Seeb Telefonnummer +968 5036 77 Faxnummer +968 5037 55 yedu@danintl.com	QA Katar Doha Motors PO Box 145 Telefonnummer +974 4651441 Faxnummer +974 4654579 dmtctech@qatar.net.qa http://www.dohamotorsgroup.com/td.html	SK Slowakei ELEKTRIS s.r.o. Elektrárnská 1 831 04 Bratislava Telefonnummer +421 2/4920 0113 Faxnummer +421 2/4920 0119 bratislava@elektris.sk
LT Litauen Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Lettland oder ELEKTROS IRANGA Tinklų g. 29 a LT-5319 Panevezys Telefonnummer +370 (45) 582 828 Faxnummer info@eliranga.lt	MU Mauritius Mubelo Electrical Ltd. Office 26, Gateway building, St Jean Road Quatre Bornes Mauritius Telefonnummer +230 4670989 Faxnummer +230 4654051 richard.mubelo@orange.mu	PE Peru IMPEXINCA S.A.C. Calle Ortiz de Zevallos No. 105, Urb. San Antonio 18 Lima, Miraflores Telefonnummer +51 1 447 5608 info@impexinca.pe www.impexinca.pe J & W CIA. S. A. Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb. Ind. Grimanesa 01 Callao Telefonnummer +51 1 572 2539 Faxnummer +51 1 572 0152 contacto@jwcia.com www.jwcia.com	RO Rumänien Repräsentanz Büro Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Ionescu Crum Street, No. 1, 1st Tower, 1st Floor, Office 4 500446 Brasov - Brasov Business Park Telefonnummer +40 (268) 446 222 Faxnummer +40 (262) 205 410 claudiu.totea@weidmueller.com www.weidmueller.com	SV El Salvador Prestegard Electro 11 Avenida Norte No. 240 Edificio Salazar No. 2 San Salvador Telefonnummer +503 2271 1690 Faxnummer +503 2221 3851 prestegard@navegante.com.sv
LU Luxemburg Bitte kontaktieren Sie Weidmüller Benelux B. V. Niederlande	MW Malawi Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika	PH Philippinen Enclosure Systems Specialists Inc. 2276 Don Chino Roces Avenue Extension Room 103/105 Narra Building 1231 Makati City Telefonnummer +63 2 813 8580 Faxnummer +63 2 813 8596 sales_encsys@pltdsl.net www.enclosuresystemsph.com	RS Serbien Repräsentanz Büro Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Ustanicka 189, III sprat lokal 7a 11050 Beograd Telefonnummer +381 112885274 Faxnummer +381 112885274 zoran.rabrenovic@weidmueller.com TeLa Elektrik d.o.o. Ul. Dr. Drage Ljočić 6 Beograd Telefonnummer +381 11 2772 415 Faxnummer +381 11 2772 850 office@tela.rs www.tela.rs	SY Syrien Bitte kontaktieren Sie Weidmüller Middle East FZE Vereinigte Arabische Emirate
LV Lettland SIA Abi4 Daugavgrivas 31b Riga, LV-1007 Telefonnummer +371 674 70999 Faxnummer +371 676 24562 abi_4@tvnet.lv Repräsentanz Büro Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Udens str. 12-118 Riga, LV-1007 Telefonnummer +371 29254766 Faxnummer +371 674 65637 ilgonis.rudaks@weidmueller.com www.weidmueller.com	MX Mexiko W Interconnections S. A. DE C. V. Blvd. Hermanos Serdán 698, Col. San Rafael Oriente 72029 Puebla Telefonnummer +52 (222) 268 6227 Faxnummer +52 (222) 286 6242 clientes@weidmuller.com.mx	PK Pakistan Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika	RU Russland Weidmüller Group 7/10 Khlebozavodskiy Passage, Moskau 115230 Telefonnummer +7 495 280 72 71 Faxnummer +7 495 280 72 71 Info@weidmueller.ru www.weidmueller.ru	SZ Swasiland Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika
MY Malaysia Connect Plus Technology Sdn Bhd No. 43, Jalan PJS 11/22, Bandar Sunway 46150 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Telefonnummer +60 3 5633 7363 Faxnummer +60 3 5633 6562 paul@cptech.com.my www.cptech.com.my	MZ Mosambik Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika			

Adressen weltweit

Let's connect.

TH Thailand
Pisanu Engineering Co. Ltd.
Kwang Dingaeng, Khet
Dingaeng
800/2 Soi Trakulsuk, Asoke-
dindaeng Road
Dindaeng, Bangkok
10400
Telefonnummer +66 2 248
2896
Faxnummer +662 105 6301
ecsales@pisanu.co.th
www.pisanu.co.th

Repräsentanz Büro
Weidmüller Pte. Ltd.
37/F, Sathorn Square Building
98 North Sathorn Road
Bangkok, Silom Bangrak
10500
Telefonnummer +66 2 105
6300
Faxnummer +66 2 642 9220
info@weidmuller.com.sg

TN Tunesien
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller E. U. R. L.
Frankreich

TR Türkei
Weidmüller Elektronik Ticaret
Ltd. Sirketi
Kavacik Mah. Orhan Veli Kanik
Caddesi 9/1
34810 Beykoz / Istanbul
Telefonnummer +90 (216)
537 10 70
Faxnummer +90 (216) 537
10 77
info@weidmuller.com.tr
www.weidmuller.com.tr

TW Taiwan
Weidmüller (Hong Kong)
Limited
No. 3, Lane 89, ChungYang
N. Rd
24148 SanChuang City,
Taipei
Telefonnummer +886 921
949 751
roy.lin@weidmueller.com.hk

TZ Tansania
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika

UA Ukraine
LLC WM UKRAINE
Levanvskogo str. 6
Kiev
3058
Telefonnummer +38 044
490 32 48
Faxnummer
info@wm-ua.com.ua
wm-ua.com.ua/

Repräsentanz Büro
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Z, office 303
7-D, Zdolbunivska str.
Kiev, 2081
Telefonnummer (Mobil) +38
050 440 25 24
info.ua@weidmueller.com

US USA
W Interconnections Inc.
821 Southlake Boulevard
Richmond Virginia 23236
Telefonnummer +1 (804)
794-2877
Faxnummer +1 (804) 379-
2593
info@weidmuller.com
www.weidmuller.com

UY Uruguay
REWO Uruguay S. A.
AV. Bolivia 2001 Esq
Rocafuerte
11300 Carrasco Montevideo
Telefonnummer +598 2604
8439
Faxnummer +598 2604
8439
rewo@rewouruguay.com.uy

UZ Usbekistan
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller Group
Russland

VE Venezuela
Somerinca C. A.
Corazon de Jesus - 3ra
Transversal con calle el
Carmen- Los Dos Caminos
Caracas 1070-A
Telefonnummer +58
2122352748
Faxnummer +58
2122399341
klocmoeller@cantv.net
www.somerinca.com

VN Vietnam
AUMI Industrial Equipment &
Automation Company Limited
E1, La Thanh Hotel
218 Doi Can Street
Lieu Giai Ward, Ba Dinh
District
Hanoi City
Telefonnummer +84 4
37628601
Faxnummer +84 4
62661391
aumi@aumi.com.vn
www.aumi.com.vn

Repräsentanz Büro
Weidmüller Pte. Ltd.
Level 16 Saigon Tower
Building
29 Le Duan Street
District 1
Ho Chi Minh
Telefonnummer +848 3520
7717
Faxnummer +848 3520
7604
info@weidmuller.com.sg

ZA Südafrika
Phambili Interface
PO Box 193
1609 Johannesburg, Edenvale
5 Bundo Road, Sebenza
1610 Johannesburg
Telefonnummer +27 (11)
4521930
Faxnummer
info@weidmuller.co.za
www.weidmuller.co.za

Repräsentanz Büro
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
210 Amarand
Avenue, Pegasus Building
181 Pretoria, waterkloof Glen
ext 2 -
Telefonnummer +27 12 003
2906
Faxnummer +27 (11)
4526455
Jacques.Vosloo@weidmueller.
com
www.weidmueller.com

ZM Sambia
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika

ZW Simbabwe
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika