

**maxGUARD
AMG MD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com



Der effiziente Betrieb von Maschinen und Anlagen erfordert ausfallsichere und wartungsfreundliche Steuerstromverteilungen, die zeit- und platzsparend installierbar sind.

Mit dem neuen maxGUARD-System werden die bisher separat verbauten Reihenklemmen zur Potentialverteilung in den Ausgängen der elektronischen Lastüberwachungen zum integralen Bestandteil einer 24-V-DC-Steuerstromverteilung.

Die neuartige Kombination von Lastüberwachung und Potentialverteilung spart Zeit bei der Installation, erhöht die Ausfallsicherheit und verringert den Platzbedarf auf der Tragschiene um 50 Prozent.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	AMG MD
Best.-Nr.	2122930000
Ausführung	Potentialverteiler
GTIN (EAN)	4050118425192
VPE	10 Stück

maxGUARD AMG MD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	6,1 mm	Breite (inch)	0,24 inch
Höhe	125 mm	Höhe (inch)	4,921 inch
Tiefe	96,5 mm	Tiefe (inch)	3,799 inch
Nettogewicht	27,5 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-25 °C...55 °C	Lagertemperatur	-40 °C...85 °C
--------------------	----------------	-----------------	----------------

Ausfallwahrscheinlichkeit

MTTF	50.000 Years
------	--------------

Eingang

Anschluss technik	PUSH IN
-------------------	---------

Ausgang

Anschluss technik	PUSH IN
-------------------	---------

Allgemeine Angaben

Betriebstemperatur	-25 °C...55 °C	Schutzart	IP20
Strombelastung pro Klemmstelle	12 A	Summenstrombelastung pro Potential	12 A

Anschlussdaten (Ausgang)

Anschluss technik	PUSH IN	Anzahl Klemmen	4 (4x -), 2 x 1,5 mm ² , 2 x 2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.	12	Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min.	26
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min.	0,14 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, starr , min.	0,14 mm ²
Schraubendreherklinge	0,6 x 3,5		

Anschlussdaten (Eingang)

Anschluss technik	PUSH IN
-------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000897	eClass 6.2	27-14-11-25
eClass 9.1	27-14-11-20		

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	--



ROHS	Konform
------	---------

maxGUARD AMG MD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Technische Daten


Downloads

Anwenderdokumentation	Operating instructions
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

maxGUARD AMG MD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen



Prinzipschaltbild

Adressen weltweit

Let's connect.

AE	Vereinigte Arabische Emirate Weidmuller Middle East FZE Warehouse Q3-79 SAIF-Zone P.O. BOX 8591 Sharjah Telefonnummer +971 65572723 Faxnummer +971 65572724 wme.info@weidmuller.com	BE	Belgien Weidmüller Benelux B. V. Mechelsesteenweg 519 bus 6 en 7 1930 Nossegem Telefonnummer +32 2 752 40 70 Faxnummer +32 2 751 36 06 info@weidmuller.be www.weidmuller.be	CN	China Weidmüller Interface (Shanghai) Co. Ltd. 100 Yutong Road 25 F. BM Intercontinental Business Center 200070 Shanghai Telefonnummer +86 21-22195008 Faxnummer +86 21-22195009 customer.hotline@weidmuller.com.cn www.weidmuller.com.cn	EE	Estland Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Lettland oder SLO Eesti AS 11415 Tallinn Telefonnummer +372 6 272 200 Faxnummer info@slo.ee SLO Eesti AS 12618 Tallinn Telefonnummer +372 622 9119 Faxnummer elit@elit.ee Soots Interface OÜ Pärnu mnt 142 11317 Tallinn Telefonnummer +372 609 6933 Faxnummer info@sootsinterface.ee www.sootsinterface.ee	GH	Ghana Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Südafrika.
AF	Afghanistan Repräsentanz Büro AF 11050 Beograd Telefonnummer +381 11 2885 274 Faxnummer +381 11 2885 274 zoran.rabrenovic@weidmuller.com	BG	Bulgarien Weid-Bul EOOD Bul. „Kliment Ohridski“ 13 1756 Sofia Telefonnummer +359 2 963 2560 Faxnummer +359 2 963 1098 sofia@weidbul.com www.weidbul.com	CO	Kolumbien Automatización Avanzada S. A. Carrera 97 No., 24 c- 23 Bodega 4 110911 Bogotá-D.C. Telefonnummer +57 (1) 547-8510 Faxnummer +57 (1) 422-3044 comercial@automatizacionavanzada.com www.automatizacionavanzada.com	GR	Griechenland G.A. Solutions Ippokratous 11 Metamorfoisi 144 52 Athen Telefonnummer +30 210 2823233 Faxnummer +30 210 2823233 info@weidmuller.gr www.weidmuller.gr	GT	Guatemala Prestelectro, Prestegard Electro, S.A. Avenida Petapa 44-22, Zona 12 Guatemala City Telefonnummer +502 2442-3346 Faxnummer +502 2476-8945 ventas@prestelectro.com
AO	Angola Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika	BH	Bahrain Khayber Trading Company P.O Box 1976 Manama Telefonnummer +973 720747 Faxnummer +973 720331 khayber@batelco.com.bh	CR	Costa Rica ELVATRON S. A. la Uruca 400 Norte Banco Costa Rica San Jose Costa Rica Telefonnummer +506 2961-060 Faxnummer +506 5200-609 dirk.haase@elvatron.com www.elvatron.com	EG	Ägypten Standard Electric (OMEGA) 1. Abdelhamid Badawy Street Heliopolis Cairo Telefonnummer +202 21805111 Faxnummer +202 21805600 stdelec@rite.com	HK	Hong Kong Weidmuller (Hong Kong) Limited Co. Ltd. Unit 1617, Metropolis Tower No. 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon Telefonnummer +852 3154 8088 Faxnummer +852 31548099 Info-hk@weidmuller.com.hk
AR	Argentinien CPI SA Bauness 2660 C1431DOF Buenos Aires Telefonnummer +54 11 4523 8008 Faxnummer +54 11 4522 0546 info@cpi.com.ar www.cpi.com.ar	BR	Brasilien Weidmüller Conexel do Brasil Conexões Elétricas Ltda. Av. Presidente Juscelino, 642 - Piraporinha Diadema, São Paulo 09950-370 Telefonnummer +55 (11) 4366-9600 Faxnummer +55 (11) 4362-1677 vendas@weidmuller.com.br www.weidmuller.com.br	CZ	Tschechische Republik Weidmüller s.r.o. Lomnického 5/1705 140 00 Praha 4 Telefonnummer +420 244 001 400 Faxnummer +420 244 001 499 office@weidmuller.cz www.weidmuller.cz	ES	Spanien Weidmüller, S. A. Narcis Monturiol 11-13, Pol. Ind. Sudoeste 8960 Sant Just Desvern - Barcelona Telefonnummer +34 934 803 386 Faxnummer +34 933 718 055 weidmuller@weidmuller.es www.weidmuller.es	HR	Kroatien ElektroPARTNER d.o.o. Slavonska avenija 24/6 HR-10000 Zagreb Telefonnummer +385 (1) 6184 793 Faxnummer +385 (1) 6184 795 elektropartner@zg.t-com.hr www.elektropartner.hr
AT	Österreich Weidmüller GmbH IZ NOE Süd, Str 2b, Obj M59, 2355 Wiener Neudorf Telefonnummer +43 2236 67080 Faxnummer +43 2236 6708-899 office.at@weidmuller.com www.weidmuller.com	BW	Botswana Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika	DE	Deutschland Weidmüller GmbH & Co. KG Ohmstraße 9 32758 Detmold Postfach 30 54 32720 Detmold Telefonnummer +49 5231 1428-0 Faxnummer +49 5231 14-292083 weidmuller@weidmuller.de www.weidmuller.de	FI	Finnland Weidmüller Suomi, Weidmüller Aktiebolagetin sivuliike Koy Plaza Vivace Äyritie 8C FI 15100 Vantaa Telefonnummer +358 20 7351300 Faxnummer +358 800 114 667 asiakaspalvelu@weidmuller.fi www.weidmuller.fi	HU	Ungarn Weidmüller Kereskedelmi Kft. Budapest Gubacsi út 6. 1097 Telefonnummer +36 1 382 7700 Faxnummer +36 1 382 7701 info@weidmuller.hu www.weidmuller.hu
AU	Australien Weidmüller Pty. Ltd. PO BOX 6944 Huntingwood 2148 Huntingwood Drive 43 Huntingwood NSW 2148 Telefonnummer +61 2 9671 9999 Faxnummer +61 2 9671 9911 info@weidmuller.com.au www.weidmuller.com.au	CA	Kanada W Interconnections Canada Inc. 10 Spy Court Markham Ontario L3R 5H6 Telefonnummer +1 (905) 475-1507 Ext. 9836 Faxnummer +1 (905) 475-2798 support@weidmuller.ca www.weidmuller.ca	DK	Dänemark Weidmüller Danmark Vallensbækvej 18A 2605 Brøndby Telefonnummer +45 27747800 kundeservice@weidmuller.dk www.weidmuller.dk	FR	Frankreich Weidmüller E. U. R. L. 2 Boulevard de l'Oise CS 31100 CERGY 95095 CERGY PONTOISE Cedex Telefonnummer +33 1 34 24 55 00 Faxnummer +33 1 34 24 55 01 mail@weidmuller.fr	ID	Indonesien PT. Nego Electrindo Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I No. 20 - 22 Jakarta 10640 Telefonnummer +62 21 42882255 Faxnummer +62 21 42882266 sales@negoelectrindo.co.id
AZ	Aserbaidtschan Repräsentanz Büro Weidmüller Interface Demirchi Tower, 4th floor 37, Khojali ave. AZ 1025 Baku Telefonnummer +994 12 488 80 36 Faxnummer +994 12 488 80 37 aliyar.hashimli@weidmuller.com	CG	Kongo Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika	DZ	Algerien SARL INTER ELECTRIC 1a Angles des Rues Okba Ibn Nafaa et Hassi Beida 2300 Annaba Telefonnummer Faxnummer contact@inter-electric.com	IE	Irland Bitte kontaktieren Sie Weidmüller Ltd. Großbritannien		
BA	Bosnien und Herzegowina Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Serbien oder BH ES Elektrosistem d.o.o. Palih boraca 104 78000 Banja Luka Telefonnummer +387 51 420 340 Faxnummer elsist@inecco.net www.elektrosistem.ba BIG electric d.o.o Mladena Stojanovića 117A 78000 Banja Luka Telefonnummer +387 51926277 Faxnummer +387 51926277 bigelectric@blic.net www.bigelectric.ba	CH	Schweiz Weidmüller Schweiz AG Rundbuckstraße 2 8212 Neuhausen am Rheinfall SH Telefonnummer +41 52 674 07 07 Faxnummer +41 52 674 07 08 info@weidmuller.ch www.weidmuller.ch	EC	Ecuador Elsystec S. A., Electricidad Sistemas y Tecnología Vasco de Contreras N35-251 y Mañosca Quito - Pichincha Telefonnummer +593 22456510 Faxnummer +593 22456755 Elsystec@uio.satnet.net	GB	Großbritannien Weidmüller Ltd. Klippon House Centurion Court Office Park, Meridian East, Meridian Business Park Leicester LE19 1TP Telefonnummer +44 116 282 3470 Faxnummer +44 116 289 3582 marketing@weidmuller.co.uk www.weidmuller.co.uk	IL	Israel A. U. Shay Ltd. 23/25, Embar Street 49222 Petach-Tikva P.O. Box 1 00 49 49222 Petach-Tikva Telefonnummer +972 3-923-3601 Faxnummer +972 3-923-4601 shay@uriel-shay.com www.uriel-shay.com ATEKA Ltd. 4. Ha Tavor lane Industrial area Segula 49691 Petach-Tikva P.O. Box 4710 Petach-Tikva Telefonnummer +972 73-200-1311 Faxnummer +972 3-924 4245 marketing@ateka.co.il www.ateka.co.il



Let's connect.

Alle Weidmüller Adressen sowie Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie im Internet unter: www.weidmuller.com/countries

Vertriebsgesellschaft

Auslandsvertretung

ohne Auslandsvertretung

IN Indien
Repräsentanz Büro
Weidmüller Electronics India Pvt. Ltd.
No. 9, Union Street, Off. Infantry Road
BANGALORE
560 001
Telefonnummer +91-80-22860028
wmi@weidmuller.in
www.weidmuller.com

IR Iran
Repräsentanz Büro
Tamin Ehtajat Fanni Tehran (TAF Co.)
No. 36, West 4th St., Ettehad Ave. Damavand Rd.
Tehran - 1658674583, Iran
Telefonnummer +9821 77120809
info@taf-co.com
http://www.taf-co.com

IS Island
Samey Automation Center
Lyngas 13
210 Garoabaer
Telefonnummer +354 510 5200
Faxnummer +354 5 10 5201
Samey@samey.is
www.samey.is

IT Italien
Weidmüller S. r.l.
Via Albert Einstein 4
20092 Cinisello
Balsamo Milano
Telefonnummer +39 02 680681
Faxnummer +39 02 6124945
weidmuller@weidmuller.it
www.weidmuller.it

JM Jamaika
Bitte kontaktieren Sie
W Interconnections Inc.
USA

JO Jordanien
Billeh Electricals Mat. Co.
PO Box 4343
Amman
Telefonnummer +962 6 4656 987
Faxnummer +962 6 4649 216

JP Japan
Nihon Weidmüller Co. Ltd.
Sphere Tower Tennoz 2-2-8
Higashi-Shinagawa,
Shinagawa-ku
Tokyo
140-0002
Telefonnummer +81 3 6711 5300
Faxnummer +81 3 6711 5333
info@weidmuller.co.jp
www.weidmuller.co.jp

KE Kenia
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Südafrika.

KG Kirgisistan
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface
Aserbaidshjan.

KR Korea
Weidmüller Korea Co. Ltd.
9th floor
429, Teheran-ro, Gangnam-Gu
Seoul 135-721
Telefonnummer +82 2-516-0003
Faxnummer +82 2-516-0090
info@weidmuller.co.kr
www.weidmuller.co.kr

KW Kuwait
Kana Controls General Trading & Contracting Co. W. L. L.
Al Rai Industrial Area, Plot 28-30, St. 31
13016 Safat
B.P. 25593
Telefonnummer +965 4741373
Faxnummer +965 4741537
info@kanacontrols.com

Petroleum Services Co. W.L.L.
Kuwait Trade Free Zone Area
P.O. Box 4098 Safat 13041

KZ Kasachstan
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller Group
Russland

LB Libanon
Progress Engineering & Trading Enterprises
Al Nahr Street
Beirut 11-1111
Telefonnummer +961 1 444 664
Faxnummer +961 1 561 880
progress@inco.com.lb

LT Litauen
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Lettland

oder
ELEKTROS IRANGA
Tinklų g. 29 a
LT-5319 Panevėžys
Telefonnummer +370 (45) 582 828
Faxnummer +370 (45) 582 727
info@eliranga.lt

UAB „SLO Lithuania“
Vilkipėdės g. 4
LT-LT-03151 Vilnius
Telefonnummer +370 5 215 00 70
Faxnummer +370 5 215 00 71
biuras@slo.lt

LU Luxemburg
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller Benelux B. V.
Niederlande

LV Lettland
SIA Abi4
Daugavgrivas 49 k3
Riga, LV-1007
Telefonnummer +371 674 70999
Faxnummer
abi_4@tvnet.lv

Repräsentanz Büro
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Udens str. 12-118
Riga, LV-1007
Telefonnummer +371 29254766
Faxnummer
ilgonis.rudaks@weidmuller.com
www.weidmuller.com

MA Marokko
Sofimed
137, Bd Moulay Ismail Roches
Noires
20290 Casablanca
Telefonnummer
Faxnummer
contact@sofimedmaroc.com

MD Moldawien
Inoxpa Solutions SRL
20, Igor Vieru street
MD-2075 Chisinau
Moldova
Telefonnummer +373 (22) 866665
Faxnummer +373 (22) 866663
atiuleanu@gmp-moldova.com
www.gmp-moldova.com

ME Montenegro
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Serbien.

MG Madagaskar
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika

MK Mazedonien
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Serbien

oder
ELEKTRO - SMK dooel
UL III Makedonska brigada
b.b.
1000 Skopje
Telefonnummer +389 22460295
Faxnummer
Elektro-smk@telekabel.net.mk

MN Mongolei
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface
Aserbaidshjan.

MT Malta
E. S. S., Electrical Supplies & Services Ltd.
San Gwakklin Road
Mriehel
Telefonnummer +356 21255777
Faxnummer +356 21255999
robert.agius@ess.com.mt

MU Mauritius
Mubelo Electrical Ltd.
Office 26, Gateway building,
St Jean Road
Quatre Bornes
Mauritius
Telefonnummer +230 4670989
Faxnummer +230 4654051
richard.mubelo@orange.mu

MW Malawi
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Südafrika.

MX Mexiko
W Interconnections S. A.
DE C. V.
Blvd. Hermanos Serdán 698,
Col. San Rafael Oriente
72029 Puebla
Telefonnummer +52 (222) 268 6227
Faxnummer +52 (222) 286 6242
clientes@weidmuller.com.mx

MY Malaysia
Connect Plus Technology
Sdn Bhd
No. 43, Jalan PJS 11/22,
Bandar Sunway
46150 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Telefonnummer +60 3 5633 7363
Faxnummer +60 3 5633 6562
paul@cpotech.com.my
www.cpotech.com.my

MZ Mosambik
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika

NA Namibia
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika

NG Nigeria
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Südafrika

NL Niederlande
Weidmüller Benelux B. V.
Franciscusweg 221
1216 SE Hilversum
Postfach 1505
1200 BM Hilversum
Telefonnummer +31 35 626 12 61
Faxnummer +31 35 623 20 44
info@weidmuller.nl
www.weidmuller.nl

NO Norwegen
Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS
Billingstadsletta 97
1396 Billingstad
PO Box 160
1378 Nesbru
Telefonnummer +47 66 98 33 50
Faxnummer +47 66 98 09 55
firmapost@jfkknudtzen.no
www.jfkknudtzen.no

NZ Neuseeland
Cuthbert S. Steward Ltd.
27 Te Puni Street
Petone
PO Box 38496
Wellington Mail Centre 5054
Telefonnummer (04) 568 6156
Faxnummer (09) 489 1752
csi@cuthbertsteward.co.nz

Cuthbert S. Steward Ltd
4 Fred Thomas Drive
Aon Building, Ground Floor,
South Entry
Takapuna
PO Box 100 338
North Shore City 745
Telefonnummer (09) 489 1751
Faxnummer (04) 568 6056
cslak@cuthbertsteward.co.nz

OM Oman
DAN INTERNATIONAL LLC.
Ghala St. 111
BP 2901
Seeb
Telefonnummer +968 5036 77
Faxnummer +968 5037 55
yedu@danintl.com

PE Peru
IMPEXINCA S.A.C.
Calle Ortiz de Zevallos No.
105, Urb. San Antonio
18
Lima, Miraflores
Telefonnummer +51 1 447 5608
info@impexinca.pe
www.impexinca.pe
J & W CIA. S. A.
Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb.
Ind. Grimanesa
01
Callao
Telefonnummer +51 1 572 2539
Faxnummer +51 1 572 0152
contacto@jwcia.com
www.jwcia.com

PH Philippinen
Enclosure Systems Specialists Inc.
2276 Don Chino Rocas
Avenue Extension
Room 103/105 Narra Building
1231 Makati City
Telefonnummer +63 2 813 8580
Faxnummer +63 2 813 8596
sales_encsys@pltdsl.net
www.enclosuresystemsph.com

PK Pakistan
Automation Controls (Pak)
Apartment No. 33 C III,
Chenab Block, Allama Iqbal
Town
Lahore
Telefonnummer +92 42 37809948
Faxnummer +92 42 37809950
nadeem@acpak.com.pk
www.acpak.com.pk

PL Polen
Weidmüller Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Telefonnummer +48 22 510 09 40
Faxnummer +48 22 510 09 41
biuro@weidmuller.com.pl
www.weidmuller.pl

PR Puerto Rico
Bitte kontaktieren Sie
W Interconnections Inc.
USA

PT Portugal
Weidmüller Sistemas de Interface S. A.
Estrada Outeiro Polima, R.
Augusto Dias da Silva, Lote B - Esc. 2
São Domingos de Rana
2785-515 Abóboda
Telefonnummer +351 214 459 191
Faxnummer +351 214 455 871
weidmuller@weidmuller.pt
www.weidmuller.pt

PY Paraguay
Bitte kontaktieren Sie
CPI SA
Argentinien

QA Katar
Doha Motors
PO Box 145
Telefonnummer +974 4651441
Faxnummer +974 4654579
dmtctech@qatar.net.qa
http://www.dohamotorsgroup.com/td.html

RO Rumänien
Repräsentanz Büro
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Ionescu Crum Street, No. 1, 1st Tower, 1st Floor,
Office 4
500446 Brasov - Brasov
Business Park
Telefonnummer +40 (268) 446 222
Faxnummer +40 (268) 446 224
claudiu.totea@weidmuller.com
www.weidmuller.ro

RS Serbien
Repräsentanz Büro
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Ustanicka 189, III sprat
lokal 7a
11050 Beograd
Telefonnummer +381 112885274
Faxnummer +381 112885274
zoran.rabrenovic@weidmuller.com

Tela Elektrik d.o.o.
Ul.Dr Drage Ljotčić 6
Beograd
Telefonnummer +381 11 2772 415
Faxnummer +381 11 2772 850
office@tela.rs
www.tela.rs

RU Russland
Weidmüller Group
7/10 Khlebozavodskiy
Passage,
Moskau
115230
Telefonnummer +7 495 280 72 71
Faxnummer +7 495 280 72 71
Info@weidmuller.ru
www.weidmuller.ru

Adressen weltweit

Let's connect.

SA	Saudi-Arabien Al Abdulkarim Holding Co. P.O. Box 4 Dammam 31411 Telefonnummer +966 3 8337110 Faxnummer +966 3 8829547 E-Mail salehsk@akh.com.sa www.weidmueller.ae Saudi Electric Supply Company (SESCO) P.O. Box 32 98 Al Khobar 31952 Telefonnummer +966 3 8829546 Ext. 3030 Faxnummer E-Mail Safdar.Malik@sescogex.com www.sesco-gex.com	TH	Thailand Pisanu Engineering Co. Ltd. Kwang Dingaeng, Khet Dingaeng 800/2 Soi Trakulsuk, Asokedindaeng Road Dindaeng, Bangkok 10400 Telefonnummer +66 2 248 2896 Faxnummer +662 105 6301 ecsales@pisanu.co.th www.pisanu.co.th Repräsentanz Büro Weidmüller Pte. Ltd. 37/F, Sathorn Square Building 98 North Sathorn Road Bangkok, Silom Bangrak 10500 Telefonnummer +66 2 105 6300 Faxnummer +66 2 642 9220 info@weidmuller.com.sg	UZ	Usbekistan Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface Aserbajdschan.
SE	Schweden Weidmüller AB Axel Danielssons väg 271 BOX 31025 SE-200 49 Malmö Telefonnummer +46 77-143 00 44 Faxnummer +46 40-37 48 60 info@weidmuller.se www.weidmuller.se	TJ	Tadschikistan Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface Aserbajdschan.	VE	Venezuela Somerinca C. A. Corazon de Jesus - 3ra Transversal con calle el Carmen- Los Dos Caminos Caracas 1070-A Telefonnummer +58 2122352748 Faxnummer +58 2122399341 klocmoeller@cantv.net www.somerinca.com
SG	Singapur Weidmüller Pte. Ltd. 70 Bendemeer Road # 04-03 Luzerne Building Singapore 339940 Telefonnummer +65 6841 5311 Faxnummer +65 6841 5377 info@weidmuller.com.sg www.weidmuller.com.sg	TM	Turkmenistan Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface Aserbajdschan.	VN	Vietnam AUMI Industrial Equipment & Automation Company Limited E1, La Thanh Hotel 218 Doi Can Street Lieu Giai Ward, Ba Dinh District Hanoi City Telefonnummer +84 4 37628601 Faxnummer +84 4 62661391 aumi@aumi.com.vn www.aumi.com.vn Repräsentanz Büro Weidmüller Pte. Ltd. Level 16 Saigon Tower Building 29 Le Duan Street District 1 Ho Chi Minh Telefonnummer +848 3520 7717 Faxnummer +848 3520 7604 info@weidmuller.com.sg
SI	Slowenien Elektrospoji d. o. o. Stegne 27 SI- 1000 Ljubljana Osrednjeslovenska Telefonnummer +386 1 511 3810 Faxnummer +386 1 511 1604 info@elektrospoji.si www.elektrospoji.si	TN	Tunesien Bitte kontaktieren Sie Weidmüller E. U. R. L. Frankreich	ZA	Südafrika Phambili Interface PO Box 193 1609 Johannesburg, Edenvale 5 Bundo Road, Sebenza 1610 Johannesburg Telefonnummer +27 (11) 4521930 Faxnummer info@weidmuller.co.za www.weidmuller.co.za Repräsentanz Büro Weidmüller Interface GmbH & Co. KG 210 Amarand Avenue, Pegasus Building 181 Pretoria, waterkloof Glen ext 2 - Telefonnummer +27 12 003 2906 Faxnummer +27 (11) 4526455 Jacques.Vosloo@weidmueller.com www.weidmueller.com
SK	Slowakei ELEKTRIS s.r.o. Elektrárenská 1 831 04 Bratislava Telefonnummer +421 2/4920 0113 Faxnummer +421 2/4920 0119 bratislava@elektris.sk	TR	Türkei Weidmüller Elektronik Ticaret Ltd. Sirketi Kavacik Mah. Orhan Veli Kanik Caddesi 9/1 34810 Beykoz / Istanbul Telefonnummer +90 (216) 537 10 70 Faxnummer +90 (216) 537 10 77 info@weidmuller.com.tr www.weidmuller.com.tr		
SV	El Salvador Prestegard Electro 11 Avenida Norte No. 240 Edificio Salazar No. 2 San Salvador Telefonnummer +503 2271 1690 Faxnummer +503 2221 3851 prestegard@navegante.com.sv	TW	Taiwan Bitte kontaktieren Sie Weidmüller (Hong Kong) Limited Co. Ltd. Hong Kong		
SY	Syrien Bitte kontaktieren Sie Weidmüller Middle East FZE Vereinigte Arabische Emirate	TZ	Tansania Bitte kontaktieren Sie unser Representative Office Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Südafrika.		
SZ	Swasiland Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika	UA	Ukraine LLC WM UKRAINE Levanevskogo str. 6 Kiev 3058 Telefonnummer +38 044 490 32 48 Faxnummer info@wm-ua.com.ua wm-ua.com.ua/ Repräsentanz Büro Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Z, office 303 7-D, Zdolbunivska str. Kiev, 2081 Telefonnummer (Mobil) +38 050 440 25 24 info.ua@weidmueller.com	ZM	Sambia Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika
		US	USA W Interconnections Inc. 821 Southlake Boulevard Richmond Virginia 23236 Telefonnummer +1 (804) 794-2877 Faxnummer +1 (804) 379- 2593 info@weidmuller.com www.weidmuller.com	ZW	Simbabwe Bitte kontaktieren Sie Phambili Interface Südafrika
		UY	Uruguay REWO Uruguay S. A. AV. Bolivia 2001Esq Rocafuerte 11300 Carrasco Montevideo Telefonnummer +598 2604 8439 Faxnummer +598 2604 8439 rewo@rewoorugua.com.uy		