




Produktdetails

2000/6 USGL

Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe - orange 10 A



Allgemeine Informationen	
Typ	2000/6 USGL
Bestellnummer	2CKA001012A1127
EAN	4011395007600
Beschreibung	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe - orange 10 A
Langbeschreibung	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung Mit Glimmlampe 8325. Rückseitiger Anschluss mit Steckklemme und seitlichem Federlöser. Glimmlampe von vorn auswechselbar.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Funktion	mit Beleuchtung
Anzahl Wippschalter	1
Schaltungsart	Aus- und Wechselschaltung
Bedienteilausführung	Wippe/Taste
Anschlussart	Steckklemme
Leuchtmittel	Glimmlampe
Beleuchtung	beleuchtet
Lichtfarbe	orange

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Bemessungsstrom (I_n)	10 A
Maximaler Schaltstrom	Leuchtstofflampen 10 A
Leistung / Watt	LEDi / CFLi 100 W

Design

Schalterdesign	Plattform 63 Busch-Duro 2000® SI Reflex SI Busch-balance® SI Busch-art linear® future® linear Busch-axcent® solo® pur edelstahl carat® Busch-dynasty® Allwetter 44® (IP44) alpha
Schalterdesign Variante	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear Busch-art linear® Busch-art linear® - mit Dekorring Busch-art linear® - Echtmaterial future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur alpha nea® alpha exclusive®
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 5010 - enzianblau

Abmessungen

Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	40 mm
Gewicht	60 g
Einbautiefe (t_2)	25 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0490

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E0106
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0009
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC001590 - Installationsschalter
eClass	V11.0 : 27144053
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001731A2009	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Busch-balance® SI	1789 N-914	1	Stück
2CKA001751A3150	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - Plattform 63	1789 N-84	1	Stück
2CKA001751A3361	Wippe mit kleiner transparenter Kalotte für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - Busch-art linear®	1789 N-44G	1	Stück
2CKA001751A3152	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe edelstahl - pur edelstahl	1789 N-866	1	Stück
2CKA001751A3147	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe anthrazit - Plattform 63	1789 N-81	1	Stück
2CKA001751A3148	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - Plattform 63	1789 N-82	1	Stück
2CKA001751A3362	Wippe mit kleiner transparenter Kalotte für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß matt - Busch-art linear®	1789 N-44M	1	Stück
2CKA001751A3364	Wippe mit kleiner transparenter Kalotte für Schalter/Taster, Einzelwippe schwarz matt - Busch-art linear®	1789 N-45M	1	Stück
2CKA001751A3149	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe alusilber - Plattform 63	1789 N-83	1	Stück
2CKA001751A3153	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß matt - Plattform 63	1789 N-884	1	Stück
2CKA001751A3154	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe schwarz matt - Plattform 63	1789 N-885	1	Stück
2CKA001751A3146	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe graumetallic - Plattform 63	1789 N-803	1	Stück
2CKA001751A3409	Wippe mit kleiner transparenter Kalotte für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - Busch-art linear®	1789 NWD-44G	1	Stück
2CKA001751A3410	Wippe mit kleiner transparenter Kalotte für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß matt - Busch-art linear®	1789 NWD-44M	1	Stück
2CKA001751A3412	Wippe mit kleiner transparenter Kalotte für Schalter/Taster, Einzelwippe schwarz matt - Busch-art linear®	1789 NWD-45M	1	Stück

2CKA001751A2508	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - alpha	1787-22G	1	Stück
2CKA001751A2177	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - alpha	1787-24G	1	Stück
2CKA001751A2045	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe platin - alpha	1787-20	1	Stück
2CKA001751A2052	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe bronze - alpha	1787-21	1	Stück
2CKA001751A2824	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe palladium - alpha	1787-260	1	Stück
2CKA001751A2835	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe titan - alpha	1787-266	1	Stück
2CKA001731A2016	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Busch-balance® SI	1789-914	1	Stück
2CKA001751A2814	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - Plattform 63	1789-84	1	Stück
2CKA001751A2957	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe edelstahl - pur edelstahl	1789-866	1	Stück
2CKA001751A2928	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe anthrazit - Plattform 63	1789-81	1	Stück
2CKA001751A2813	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - Plattform 63	1789-82	1	Stück
2CKA001751A2945	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe alusilber - Plattform 63	1789-83	1	Stück
2CKA001751A3033	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß matt - Plattform 63	1789-884	1	Stück
2CKA001751A3047	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe schwarz matt - Plattform 63	1789-885	1	Stück
2CKA001751A3013	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe graumetallic - Plattform 63	1789-803	1	Stück
2CKA001751A2490	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - alpha	1789-22G	1	Stück
2CKA001751A2102	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - alpha	1789-24G	1	Stück
2CKA001751A1625	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe platin - alpha	1789-20	1	Stück
2CKA001751A1716	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe bronze - alpha	1789-21	1	Stück
2CKA001751A2825	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe palladium - alpha	1789-260	1	Stück
2CKA001751A2836	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe titan - alpha	1789-266	1	Stück
2CKA001731A2006	Wippe mit kleiner roter Kalotte für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Busch-balance® SI	2509-914	1	Stück
2CKA001731A0256	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe weiß - Busch-Duro 2000® SI	2509-212	1	Stück
2CKA001731A0900	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Reflex SI	2509-214	1	Stück
2CKA001731A1734	Wippe mit roter Kalotte für Schalter/Taster, einteilige Wippe alpinweiß - Allwetter 44® (IP44)	2107-34	1	Stück
2CKA001731A1964	Wippe mit roter Kalotte für Schalter/Taster, einteilige Wippe braun - Allwetter 44® (IP44)	2107-31	1	Stück
2CKA001731A1833	Wippe mit roter Kalotte für Schalter/Taster, einteilige Wippe weiß - Allwetter 44® (IP44)	2107-32	1	Stück
2CKA001731A1965	Wippe mit roter Kalotte für Schalter/Taster, einteilige Wippe alusilber - Allwetter 44® (IP44)	2107-33	1	Stück
2CKA001731A1742	Wippe mit roter Kalotte für Schalter/Taster, einteilige Wippe anthrazit - Allwetter 44® (IP44)	2107-35	1	Stück
2CKA001731A1635	Wippe offen für Symbol für Schalter/Taster, einteilige Wippe alpinweiß - Allwetter 44® (IP44)	2120-34	1	Stück
2CKA001731A1968	Wippe offen für Symbol für Schalter/Taster, einteilige Wippe braun - Allwetter 44® (IP44)	2120-31	1	Stück
2CKA001731A1817	Wippe offen für Symbol für Schalter/Taster, einteilige Wippe weiß - Allwetter 44® (IP44)	2120-32	1	Stück
2CKA001731A1969	Wippe offen für Symbol für Schalter/Taster, einteilige Wippe alusilber - Allwetter 44® (IP44)	2120-33	1	Stück
2CKA001731A1700	Wippe offen für Symbol für Schalter/Taster, einteilige Wippe anthrazit - Allwetter 44® (IP44)	2120-35	1	Stück

2CKA001731A0876	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Reflex SI	2506-214	1	Stück
2CKA001731A0223	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe weiß - Busch-Duro 2000® SI	2506-212	1	Stück
2CKA001751A2749	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - Plattform 63	1786-84	1	Stück
2CKA001751A2741	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - Plattform 63	1786-82	1	Stück
2CKA001434A0448	Wippe mit Aufdruck für Schalter/Taster, Einzelwippe weiß - Busch-Duro 2000® SI	2546-212	1	Stück
2CKA001434A0554	Wippe mit neutralem Symbol anschraubbar (Halteelement) Markierung für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Reflex SI	2546-214	1	Stück
2CKA001731A2017	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Busch-balance® SI	1789 LI-914	1	Stück
2CKA001751A2753	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - Plattform 63	1789 LI-84	1	Stück
2CKA001751A3373	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - Busch-art linear®	1789 LI-44G	1	Stück
2CKA001751A2958	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe edelstahl - pur edelstahl	1789 LI-866	1	Stück
2CKA001751A2931	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe anthrazit - Plattform 63	1789 LI-81	1	Stück
2CKA001751A2745	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - Plattform 63	1789 LI-82	1	Stück
2CKA001751A3374	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß matt - Busch-art linear®	1789 LI-44M	1	Stück
2CKA001751A3376	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe schwarz matt - Busch-art linear®	1789 LI-45M	1	Stück
2CKA001751A2951	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe alusilber - Plattform 63	1789 LI-83	1	Stück
2CKA001751A3031	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß matt - Plattform 63	1789 LI-884	1	Stück
2CKA001751A3045	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe schwarz matt - Plattform 63	1789 LI-885	1	Stück
2CKA001751A3014	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe graumetallic - Plattform 63	1789 LI-803	1	Stück
2CKA001751A2516	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - alpha	1789 LI-22G	1	Stück
2CKA001751A2201	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - alpha	1789 LI-24G	1	Stück
2CKA001751A1633	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe platin - alpha	1789 LI-20	1	Stück
2CKA001751A1724	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe bronze - alpha	1789 LI-21	1	Stück
2CKA001751A2828	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe palladium - alpha	1789 LI-260	1	Stück
2CKA001751A2839	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe titan - alpha	1789 LI-266	1	Stück
2CKA001731A0272	Wippe mit Aufdruck - für Schalter/Taster, Einzelwippe weiß - Busch-Duro 2000® SI	2520 LI-212	1	Stück
2CKA001731A0934	Wippe 1-fach, mit Symbol "Licht" - für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Reflex SI	2520 LI-214	1	Stück
2CKA001751A3189	Wippe mit Aufdruck - für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - Plattform 63	2520 LI-84	1	Stück

2CKA001751A3187	Wippe mit Aufdruck Symbol "Schlüssel/Tür" für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - Plattform 63	2520 LI-82	1	Stück
2CKA001731A2013	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Busch-balance® SI	2506 N-914	1	Stück
2CKA001731A0561	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe weiß - Busch-Duro 2000® SI	2506 N-212	1	Stück
2CKA001731A0520	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Reflex SI	2506 N-214	1	Stück
2CKA001751A2540	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - alpha	1781-22G	1	Stück
2CKA001751A2292	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - alpha	1781-24G	1	Stück
2CKA001751A1666	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe platin - alpha	1781-20	1	Stück
2CKA001751A1757	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe bronze - alpha	1781-21	1	Stück
2CKA001751A2833	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe titan - alpha	1781-266	1	Stück
2CKA001731A2014	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe mit Kontrolllicht alpinweiß - Busch- balance® SI	2510 NLI-914	1	Stück
2CKA001731A1445	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe mit Kontrolllicht weiß - Busch-Duro 2000® SI	2510 NLI-212	1	Stück
2CKA001731A1452	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe mit Kontrolllicht alpinweiß - Reflex SI	2510 NLI-214	1	Stück
2CKA001731A1877	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzeltaster mit Kontrolllicht studioweiß - Plattform 63	1764 NLI-84	1	Stück
2CKA001731A1953	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzeltaster mit Kontrolllicht edelstahl - pur edelstahl	1764 NLI-866	1	Stück
2CKA001731A4010	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe mit Kontrolllicht rot - Busch- balance® SI	2510 NLI-917	1	Stück
2CKA001731A4009	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe mit Kontrolllicht grün - Busch- balance® SI	2510 NLI-13- 914	1	Stück
2CKA001731A4011	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzeltaster mit Kontrolllicht rot - Plattform 63	1764 NLI-12- 82-101	1	Stück
2CKA001731A4007	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzeltaster mit Kontrolllicht grün - Plattform 63	1764 NLI-13- 82	1	Stück
2CKA001731A1552	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzeltaster mit Kontrolllicht anthrazit - Plattform 63	1764 NLI-81	1	Stück
2CKA001731A1876	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzeltaster mit Kontrolllicht elfenbeinweiß - Plattform 63	1764 NLI-82	1	Stück
2CKA001731A1948	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzeltaster mit Kontrolllicht alusilber - Plattform 63	1764 NLI-83	1	Stück
2CKA001731A1985	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzeltaster mit Kontrolllicht studioweiß matt - Plattform 63	1764 NLI-884	1	Stück
2CKA001731A1982	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzeltaster mit Kontrolllicht schwarz matt - Plattform 63	1764 NLI-885	1	Stück
2CKA001731A1975	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe graumetallic - Plattform 63	1764 NLI-803	1	Stück
2CKA001731A1858	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - alpha	1764 NLI-22G	1	Stück
2CKA001731A1569	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe mit Kontrolllicht studioweiß - alpha	1764 NLI-24G	1	Stück
2CKA001731A0306	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe weiß - Busch-Duro 2000® SI	2510 N-212	1	Stück
2CKA001731A0751	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Reflex SI	2510 N-214	1	Stück
2CKA001784A0545	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V rot	8350	1	Stück

2CKA001784A0552	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V rot	8360	1	Stück
2CKA001784A0560	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V gelb	8352	1	Stück
2CKA001784A0586	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V gelb	8362	1	Stück
2CKA001784A0578	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V weiß	8353	1	Stück
2CKA001784A0594	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V weiß	8363	1	Stück
2CKA001784A0779	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß LED 230 V rot	8380-10	1	Stück
2CKA001784A0788	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß LED 230 V rot	8390-10	1	Stück
2CKA001784A0782	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster rot LED 230 V rot	8380-12	1	Stück
2CKA001784A0791	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster rot LED 230 V rot	8390-12	1	Stück
2CKA001784A0785	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster blau LED 230 V rot	8380-17	1	Stück
2CKA001784A0794	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster blau LED 230 V rot	8390-17	1	Stück
2CKA001784A0780	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß LED 230 V gelb	8382-10	1	Stück
2CKA001784A0789	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß LED 230 V gelb	8392-10	1	Stück
2CKA001784A0783	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster rot LED 230 V gelb	8382-12	1	Stück
2CKA001784A0792	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster rot LED 230 V gelb	8392-12	1	Stück
2CKA001784A0786	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster blau LED 230 V gelb	8382-17	1	Stück
2CKA001784A0795	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster blau LED 230 V gelb	8392-17	1	Stück
2CKA001784A0781	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß LED 230 V weiß	8383-10	1	Stück
2CKA001784A0790	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß LED 230 V weiß	8393-10	1	Stück
2CKA001784A0784	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster rot LED 230 V weiß	8383-12	1	Stück
2CKA001784A0793	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster rot LED 230 V weiß	8393-12	1	Stück
2CKA001784A0787	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster blau LED 230 V weiß	8383-17	1	Stück
2CKA001784A0796	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster blau LED 230 V weiß	8393-17	1	Stück
2CKA001784A0313	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster orange LED 8 ... 15 V	8327-1	1	Stück
2CKA001784A0164	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 8 V	8344-1	1	Stück
2CKA001784A0289	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 12 V	8345-1	1	Stück
2CKA001784A0032	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 24 V	8337-1	1	Stück
2CKA001784A0651	Glimmlampe Schalter/Taster rot Glühlampe 8 V rot	8367	1	Stück
2CKA001784A0636	Steck-Glühlampe Schalter/Taster orange Glühlampe 12 V rot	8366	1	Stück
2CKA001784A0610	Steck-Glühlampe Schalter/Taster orange Glühlampe 24 V rot	8365	1	Stück
2CKA001725A1555	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch- balance® SI	1721-914	1	Stück
2CKA001725A0928	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Reflex SI	2511-214	1	Stück
2CKA001725A0548	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2511-212	1	Stück
2CKA001754A4235	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future® linear	1721-184K	1	Stück

2CKA001754A4837	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - Busch-art linear®	1721-44G	1	Stück
2CKA001754A4317	Abdeckrahmen 1-fach edelstahl - pur edelstahl	1721-866K	1	Stück
2CKA001730A0191	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Allwetter 44® (IP44)	2101-34	1	Stück
2CKA001754A4173	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future®	1721-184	1	Stück
2CKA001754A4331	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - Busch-axcent®	1721-284	1	Stück
2CKA001754A4437	Abdeckrahmen 1-fach weißglas - Busch-axcent® pur	1721-280	1	Stück
2CKA001754A4109	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - solo®	1721-84	1	Stück
2CKA001754A4442	Abdeckrahmen 1-fach weißglas - carat®	1721-811	1	Stück
2CKA001754A4673	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-832	1	Stück
2CKA001754A2965	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - alpha exclusive®	1721 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A2692	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - alpha nea®	1721-24G	1	Stück
2CKA001725A1494	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2511-214K-102	1	Stück
2CKA001725A1489	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	2511-212K-102	1	Stück
2CKA001754A4230	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future® linear	1721-182K	1	Stück
2CKA001754A4168	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future®	1721-182	1	Stück
2CKA001754A4838	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - Busch-art linear®	1721-44M	1	Stück
2CKA001754A4409	Abdeckrahmen 1-fach schwarz - Busch-axcent®	1721-281	1	Stück
2CKA001730A0258	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Allwetter 44® (IP44)	2101-32	1	Stück
2CKA001754A4800	Abdeckrahmen 1-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur	1721-245	1	Stück
2CKA001754A4322	Abdeckrahmen 1-fach Glas schwarz - carat®	1721-825	1	Stück
2CKA001754A4678	Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1721-831	1	Stück
2CKA001754A4240	Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - future® linear	1721-181K	1	Stück
2CKA001754A4840	Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - Busch-art linear®	1721-45M	1	Stück
2CKA001730A0275	Abdeckrahmen 1-fach braun - Allwetter 44® (IP44)	2101-31	1	Stück
2CKA001754A4326	Abdeckrahmen 1-fach chrom glanz - solo®	1721-80G	1	Stück
2CKA001754A4820	Abdeckrahmen 1-fach Porzellan anthrazit - carat®	1721-815	1	Stück
2CKA001754A4373	Abdeckrahmen 1-fach platin - alpha exclusive®	1721 KA-20	1	Stück
2CKA001730A0276	Abdeckrahmen 1-fach alusilber - Allwetter 44® (IP44)	2101-33	1	Stück
2CKA001754A4902	Abdeckrahmen mit Dekorring 1-fach studioweiß matt/roségold - Busch-art linear®	1721-441M	1	Stück
2CKA001754A4104	Abdeckrahmen 1-fach chrom - solo®	1721-80	1	Stück
2CKA001754A4254	Abdeckrahmen 1-fach edelstahl - carat®	1721-860	1	Stück
2CKA001754A4382	Abdeckrahmen 1-fach bronze - alpha exclusive®	1721 KA-21	1	Stück
2CKA001754A4301	Abdeckrahmen 1-fach alusilber - future® linear	1721-183K	1	Stück
2CKA001730A0225	Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - Allwetter 44® (IP44)	2101-35	1	Stück
2CKA001754A4904	Abdeckrahmen mit Dekorring 1-fach schwarz matt/chrom - Busch-art linear®	1721-456M	1	Stück
2CKA001754A4360	Abdeckrahmen 1-fach chrom - carat®	1721-826-101	1	Stück
2CKA001754A4124	Abdeckrahmen 1-fach titan - alpha exclusive®	1721 KA-266	1	Stück
2CKA001754A4414	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - future® linear	1721-884K	1	Stück
2CKA001754A4903	Abdeckrahmen mit Dekorring 1-fach schwarz matt/gold - Busch-art linear®	1721-453M	1	Stück
2CKA001754A4356	Abdeckrahmen 1-fach gold - carat®	1721-823-101	1	Stück
2CKA001754A4419	Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - future® linear	1721-885K	1	Stück
2CKA001754A4258	Abdeckrahmen 1-fach bronze - carat®	1721-821	1	Stück

2CKA001754A4334	Abdeckrahmen 1-fach gelb - Busch-axcent®	1721-285	1	Stück
2CKA001754A4775	Abdeckrahmen 1-fach Glas Purpur - Busch-axcent® pur	1721-223	1	Stück
2CLA897100A3958	Abdeckrahmen 1-fach blauglas - Busch-art linear®	1721-4028	1	Stück
2CKA001754A4633	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-838	1	Stück
2CKA001754A1611	Abdeckrahmen 1-fach platin - alpha nea®	1721-20	1	Stück
2CKA001754A4337	Abdeckrahmen 1-fach grün - Busch-axcent®	1721-286	1	Stück
2CKA001754A4760	Abdeckrahmen 1-fach Glas Sonne - Busch-axcent® pur	1721-225	1	Stück
2CKA001754A4877	Abdeckrahmen 1-fach Glas schwarz - Busch-art linear®	1721-4025	1	Stück
2CKA001754A4643	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-836	1	Stück
2CKA001754A1702	Abdeckrahmen 1-fach bronze - alpha nea®	1721-21	1	Stück
2CKA001754A4340	Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-axcent®	1721-287	1	Stück
2CKA001754A4770	Abdeckrahmen 1-fach Glas Avocado - Busch-axcent® pur	1721-226	1	Stück
2CKA001754A4882	Abdeckrahmen 1-fach schwarzglas/gold - Busch-art linear®	1721-4013	1	Stück
2CKA001754A4638	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1721-835	1	Stück
2CKA001754A4391	Abdeckrahmen 1-fach titan - alpha nea®	1721-266	1	Stück
2CKA001754A4343	Abdeckrahmen 1-fach blau - Busch-axcent®	1721-288	1	Stück
2CKA001754A4765	Abdeckrahmen 1-fach Glas Koralle - Busch-axcent® pur	1721-227	1	Stück
2CKA001754A4648	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1721-833	1	Stück
2CKA001754A4755	Abdeckrahmen 1-fach Glas Ozean - Busch-axcent® pur	1721-228	1	Stück
2CKA001754A4780	Abdeckrahmen 1-fach Glas Auster - Busch-axcent® pur	1721-229	1	Stück
2CKA001754A4683	Abdeckrahmen 1-fach platin - Busch-axcent® pur	1721-270	1	Stück
2CKA001754A4897	Abdeckrahmen 1-fach papierschwarz - Busch-art linear®	1721-4045	1	Stück
2CKA001754A4653	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-848	1	Stück
2CKA001754A4703	Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur	1721-275	1	Stück
2CKA001754A4663	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-846	1	Stück
2CKA001754A4693	Abdeckrahmen 1-fach titan - Busch-axcent® pur	1721-276	1	Stück
2CKA001754A4658	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1721-845	1	Stück
2CKA001754A4668	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1721-843	1	Stück
2CKA001754A4790	Abdeckrahmen 1-fach papierbraun - Busch-axcent® pur	1721-243	1	Stück
2CKA001754A4887	Abdeckrahmen 1-fach Holz Eiche - Busch-art linear®	1721-4083	1	Stück
2CKA001754A4785	Abdeckrahmen 1-fach papierblau - Busch-axcent® pur	1721-248	1	Stück
2CKA001754A4892	Abdeckrahmen 1-fach Holz Walnuss - Busch-art linear®	1721-4086	1	Stück
2CLA897100A1658	Abdeckrahmen 1-fach aluswarz - Busch-art linear®	1721-4071	1	Stück
2CLA897100A1758	Abdeckrahmen 1-fach alusilber - Busch-art linear®	1721-4073	1	Stück
2CKA001754A4805	Abdeckrahmen 1-fach schiefergrau - Busch-axcent® pur	1721-290	1	Stück
2CLA897100A2958	Abdeckrahmen 1-fach Schiefer Terra Rosso - Busch-art linear®	1721-4097	1	Stück
2CKA001754A4795	Abdeckrahmen 1-fach betongrau - Busch-axcent® pur	1721-298	1	Stück

2CKA001754A4115	Abdeckrahmen 1-fach palladium - alpha exclusive®	1721 KA-260	1	Stück
2CKA001725A1557	Abdeckrahmen mit Aufdruck Heizung Heizung1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 JH-914	1	Stück
2CKA001725A1009	Wippe mit Aufdruck "Heizung" 1-fach alpinweiß - Reflex SI	2511 JH-214	1	Stück
2CKA001725A0662	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2511 JH-212	1	Stück
2CKA001725A1033	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen 1-fach schwarz - Reflex SI	2511-215	1	Stück
2CKA001725A1556	Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-balance® SI	1721-917	1	Stück
2CKA001725A1563	Abdeckrahmen 1-fach rot - Reflex SI	2511-217-101	1	Stück
2CKA001725A1564	Abdeckrahmen 1-fach rot - Reflex SI Linear	2511-217K-103	1	Stück
2CKA001754A4713	Abdeckrahmen 1-fach rot - future® linear	1721-12-182K-101	1	Stück
2CKA001754A2221	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1721 NS-212	1	Stück
2CKA001754A4364	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach studioweiß - future® linear	1721-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4065	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 1-fach studioweiß - alpha exclusive®	1721 NSKA-24G	1	Stück
2CKA001754A4826	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 NSK-914	1	Stück
2CKA001754A2155	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Reflex SI	1721 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4548	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4058	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 1-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1721 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4093	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1721 NSKA-212	1	Stück
2CKA001725A1558	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722-914	1	Stück
2CKA001725A0936	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI	2512-214	1	Stück
2CKA001725A1413	Cover frame 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2512-214-114	1	Stück
2CKA001725A0555	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2512-212	1	Stück
2CKA001725A0621	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2512-212-506	1	Stück
2CKA001754A4236	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future® linear	1722-184K	1	Stück
2CKA001754A4845	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - Busch-art linear®	1722-44G	1	Stück
2CKA001754A4318	Abdeckrahmen 2-fach edelstahl - pur edelstahl	1722-866K	1	Stück
2CKA001730A0209	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Allwetter 44® (IP44)	2102-34	1	Stück
2CKA001754A4174	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future®	1722-184	1	Stück
2CKA001754A4332	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - Busch-axcent®	1722-284	1	Stück
2CKA001754A4438	Abdeckrahmen 2-fach weißglas - Busch-axcent® pur	1722-280	1	Stück
2CKA001754A4110	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - solo®	1722-84	1	Stück
2CKA001754A4443	Abdeckrahmen 2-fach weißglas - carat®	1722-811	1	Stück
2CKA001754A4674	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-832	1	Stück
2CKA001754A2999	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha exclusive®	1722 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A2700	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha nea®	1722-24G	1	Stück
2CKA001754A3054	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha exclusive®	1732 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A4067	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach studioweiß - alpha exclusive®	1732 NSKA-24G	1	Stück
2CKA001754A2726	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha nea®	1732-24G	1	Stück
2CKA001725A1495	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2512-214K-102	1	Stück
2CKA001725A1490	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	2512-212K-102	1	Stück

2CKA001754A4231	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future® linear	1722-182K	1	Stück
2CKA001754A4169	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future®	1722-182	1	Stück
2CKA001754A4846	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß matt - Busch-art linear®	1722-44M	1	Stück
2CKA001754A4410	Abdeckrahmen 2-fach schwarz - Busch-axcent®	1722-281	1	Stück
2CKA001730A0266	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Allwetter 44® (IP44)	2102-32	1	Stück
2CKA001754A4801	Abdeckrahmen 2-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur	1722-245	1	Stück
2CKA001754A4323	Abdeckrahmen 2-fach Glas schwarz - carat®	1722-825	1	Stück
2CKA001754A4679	Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1722-831	1	Stück
2CKA001754A3849	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - alpha exclusive®	1722 KA-22G	1	Stück
2CKA001754A3799	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - alpha nea®	1722-22G	1	Stück
2CKA001754A3864	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - alpha exclusive®	1732 KA-22G	1	Stück
2CKA001754A3757	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - alpha nea®	1732-22G	1	Stück
2CKA001754A4241	Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - future® linear	1722-181K	1	Stück
2CKA001754A4848	Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - Busch-art linear®	1722-45M	1	Stück
2CKA001730A0277	Abdeckrahmen 2-fach braun - Allwetter 44® (IP44)	2102-31	1	Stück
2CKA001754A4327	Abdeckrahmen 2-fach chrom glanz - solo®	1722-80G	1	Stück
2CKA001754A4821	Abdeckrahmen 2-fach Porzellan anthrazit - carat®	1722-815	1	Stück
2CKA001754A4374	Abdeckrahmen 2-fach platin - alpha exclusive®	1722 KA-20	1	Stück
2CKA001754A4375	Abdeckrahmen 2-fach platin - alpha exclusive®	1732 KA-20	1	Stück
2CKA001730A0278	Abdeckrahmen 2-fach alusilber - Allwetter 44® (IP44)	2102-33	1	Stück
2CKA001754A4908	Abdeckrahmen mit Dekorring 2-fach studioweiß matt/roségold - Busch-art linear®	1722-441M	1	Stück
2CKA001754A4105	Abdeckrahmen 2-fach chrom - solo®	1722-80	1	Stück
2CKA001754A4255	Abdeckrahmen 2-fach edelstahl - carat®	1722-860	1	Stück
2CKA001754A4383	Abdeckrahmen 2-fach bronze - alpha exclusive®	1722 KA-21	1	Stück
2CKA001754A4384	Abdeckrahmen 2-fach bronze - alpha exclusive®	1732 KA-21	1	Stück
2CKA001754A4302	Abdeckrahmen 2-fach alusilber - future® linear	1722-183K	1	Stück
2CKA001730A0233	Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - Allwetter 44® (IP44)	2102-35	1	Stück
2CKA001754A4910	Abdeckrahmen mit Dekorring 2-fach schwarz matt/chrom - Busch-art linear®	1722-456M	1	Stück
2CKA001754A4361	Abdeckrahmen 2-fach chrom - carat®	1722-826-101	1	Stück
2CKA001754A4125	Abdeckrahmen 2-fach titan - alpha exclusive®	1722 KA-266	1	Stück
2CKA001754A4126	Abdeckrahmen 2-fach titan - alpha exclusive®	1732 KA-266	1	Stück
2CKA001754A4415	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß matt - future® linear	1722-884K	1	Stück
2CKA001754A4909	Abdeckrahmen mit Dekorring 2-fach schwarz matt/gold - Busch-art linear®	1722-453M	1	Stück
2CKA001754A4357	Abdeckrahmen 2-fach gold - carat®	1722-823-101	1	Stück
2CKA001754A4420	Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - future® linear	1722-885K	1	Stück
2CKA001754A4259	Abdeckrahmen 2-fach bronze - carat®	1722-821	1	Stück
2CKA001754A4335	Abdeckrahmen 2-fach gelb - Busch-axcent®	1722-285	1	Stück
2CKA001754A4776	Abdeckrahmen 2-fach Glas Purpur - Busch-axcent® pur	1722-223	1	Stück
2CLA897200A3958	Abdeckrahmen 2-fach blauglas - Busch-art linear®	1722-4028	1	Stück
2CKA001754A4634	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-838	1	Stück
2CKA001754A1629	Abdeckrahmen 2-fach platin - alpha nea®	1722-20	1	Stück
2CKA001754A1660	Abdeckrahmen 2-fach platin - alpha nea®	1732-20	1	Stück

2CKA001754A4338	Abdeckrahmen 2-fach grün - Busch-axcent®	1722-286	1	Stück
2CKA001754A4761	Abdeckrahmen 2-fach Glas Sonne - Busch-axcent® pur	1722-225	1	Stück
2CKA001754A4878	Abdeckrahmen 2-fach Glas schwarz - Busch-art linear®	1722-4025	1	Stück
2CKA001754A4644	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-836	1	Stück
2CKA001754A1710	Abdeckrahmen 2-fach bronze - alpha nea®	1722-21	1	Stück
2CKA001754A1751	Abdeckrahmen 2-fach bronze - alpha nea®	1732-21	1	Stück
2CKA001754A4341	Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-axcent®	1722-287	1	Stück
2CKA001754A4771	Abdeckrahmen 2-fach Glas Avocado - Busch-axcent® pur	1722-226	1	Stück
2CKA001754A4883	Abdeckrahmen 2-fach schwarzglas/gold - Busch-art linear®	1722-4013	1	Stück
2CKA001754A4639	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1722-835	1	Stück
2CKA001754A4392	Abdeckrahmen 2-fach titan - alpha nea®	1722-266	1	Stück
2CKA001754A4393	Abdeckrahmen 2-fach titan - alpha nea®	1732-266	1	Stück
2CKA001754A4344	Abdeckrahmen 2-fach blau - Busch-axcent®	1722-288	1	Stück
2CKA001754A4766	Abdeckrahmen 2-fach Glas Koralle - Busch-axcent® pur	1722-227	1	Stück
2CKA001754A4649	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1722-833	1	Stück
2CKA001754A4756	Abdeckrahmen 2-fach Glas Ozean - Busch-axcent® pur	1722-228	1	Stück
2CKA001754A4781	Abdeckrahmen 2-fach Glas Auster - Busch-axcent® pur	1722-229	1	Stück
2CKA001754A4684	Abdeckrahmen 2-fach platin - Busch-axcent® pur	1722-270	1	Stück
2CKA001754A4898	Abdeckrahmen 2-fach papierschwarz - Busch-art linear®	1722-4045	1	Stück
2CKA001754A4654	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-848	1	Stück
2CKA001754A4704	Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur	1722-275	1	Stück
2CKA001754A4664	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-846	1	Stück
2CKA001754A4694	Abdeckrahmen 2-fach titan - Busch-axcent® pur	1722-276	1	Stück
2CKA001754A4659	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1722-845	1	Stück
2CKA001754A4669	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1722-843	1	Stück
2CKA001754A4791	Abdeckrahmen 2-fach papierbraun - Busch-axcent® pur	1722-243	1	Stück
2CKA001754A4888	Abdeckrahmen 2-fach Holz Eiche - Busch-art linear®	1722-4083	1	Stück
2CKA001754A4786	Abdeckrahmen 2-fach papierblau - Busch-axcent® pur	1722-248	1	Stück
2CKA001754A4893	Abdeckrahmen 2-fach Holz Walnuss - Busch-art linear®	1722-4086	1	Stück
2CLA897200A1658	Abdeckrahmen 2-fach aluswarz - Busch-art linear®	1722-4071	1	Stück
2CLA897200A1758	Abdeckrahmen 2-fach alusilber - Busch-art linear®	1722-4073	1	Stück
2CKA001754A4806	Abdeckrahmen 2-fach schiefergrau - Busch-axcent® pur	1722-290	1	Stück
2CLA897200A2958	Abdeckrahmen 2-fach Schiefer Terra Rosso - Busch-art linear®	1722-4097	1	Stück
2CKA001754A4796	Abdeckrahmen 2-fach betongrau - Busch-axcent® pur	1722-298	1	Stück
2CKA001754A4117	Abdeckrahmen 2-fach palladium - alpha exclusive®	1732 KA-260	1	Stück
2CKA001754A4402	Abdeckrahmen 2-fach palladium - alpha nea®	1732-260	1	Stück
2CKA001725A1066	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen 2-fach schwarz - Reflex SI	2512-215	1	Stück
2CKA001725A1559	Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-balance® SI	1722-917	1	Stück
2CKA001725A1565	Abdeckrahmen 2-fach rot - Reflex SI	2512-217-101	1	Stück

2CKA001725A1566	Abdeckrahmen 2-fach rot - Reflex SI Linear	2512-217K-103	1	Stück
2CKA001754A4714	Abdeckrahmen 2-fach rot - future® linear	1722-12-182K-101	1	Stück
2CKA001754A2239	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1722 NS-212	1	Stück
2CKA001754A2213	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1732 NS-212	1	Stück
2CKA001754A4365	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach studioweiß - future® linear	1722-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4368	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 2-fach studioweiß - future® linear	1732-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4066	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 2-fach studioweiß - alpha exclusive®	1722 NSKA-24G	1	Stück
2CKA001754A4827	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722 NSK-914	1	Stück
2CKA001754A4830	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1732 NSK-914	1	Stück
2CKA001754A2163	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI	1722 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4552	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4549	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1732 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4059	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1722 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4060	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1732 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4094	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1722 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4095	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1732 NSKA-212	1	Stück
2CKA001725A1560	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723-914	1	Stück
2CKA001725A0944	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI	2513-214	1	Stück
2CKA001725A0563	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2513-212	1	Stück
2CKA001725A0639	Abdeckrahmen 3-fach Rahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2513-212-506	1	Stück
2CKA001754A4237	Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - future® linear	1723-184K	1	Stück
2CKA001754A4853	Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - Busch-art linear®	1723-44G	1	Stück
2CKA001754A4319	Abdeckrahmen 3-fach edelstahl - pur edelstahl	1723-866K	1	Stück
2CKA001730A0217	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Allwetter 44® (IP44)	2103-34	1	Stück
2CKA001754A4175	Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - future®	1723-184	1	Stück
2CKA001754A4333	Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - Busch-axcent®	1723-284	1	Stück
2CKA001754A4439	Abdeckrahmen 3-fach weißglas - Busch-axcent® pur	1723-280	1	Stück
2CKA001754A4111	Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - solo®	1723-84	1	Stück
2CKA001754A4444	Abdeckrahmen 3-fach weißglas - carat®	1723-811	1	Stück
2CKA001754A4675	Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1723-832	1	Stück
2CKA001754A3021	Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - alpha exclusive®	1723 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A2718	Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - alpha nea®	1723-24G	1	Stück
2CKA001754A3088	Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - alpha exclusive®	1733 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A4069	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 3-fach studioweiß - alpha exclusive®	1733 NSKA-24G	1	Stück
2CKA001754A2734	Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - alpha nea®	1733-24G	1	Stück
2CKA001725A1496	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2513-214K-102	1	Stück
2CKA001725A1491	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	2513-212K-102	1	Stück
2CKA001754A4232	Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - future® linear	1723-182K	1	Stück

2CKA001754A4170	Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - future®	1723-182	1	Stück
2CKA001754A4854	Abdeckrahmen 3-fach studioweiß matt - Busch-art linear®	1723-44M	1	Stück
2CKA001754A4411	Abdeckrahmen 3-fach schwarz - Busch-axcent®	1723-281	1	Stück
2CKA001730A0274	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Allwetter 44® (IP44)	2103-32	1	Stück
2CKA001754A4802	Abdeckrahmen 3-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur	1723-245	1	Stück
2CKA001754A4324	Abdeckrahmen 3-fach Glas schwarz - carat®	1723-825	1	Stück
2CKA001754A4680	Abdeckrahmen 3-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1723-831	1	Stück
2CKA001754A3856	Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - alpha exclusive®	1723 KA-22G	1	Stück
2CKA001754A3807	Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - alpha nea®	1723-22G	1	Stück
2CKA001754A3872	Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - alpha exclusive®	1733 KA-22G	1	Stück
2CKA001754A3765	Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - alpha nea®	1733-22G	1	Stück
2CKA001754A4242	Abdeckrahmen 3-fach anthrazit - future® linear	1723-181K	1	Stück
2CKA001754A4856	Abdeckrahmen 3-fach schwarz matt - Busch-art linear®	1723-45M	1	Stück
2CKA001730A0279	Abdeckrahmen 3-fach braun - Allwetter 44® (IP44)	2103-31	1	Stück
2CKA001754A4328	Abdeckrahmen 3-fach chrom glanz - solo®	1723-80G	1	Stück
2CKA001754A4822	Abdeckrahmen 3-fach Porzellan anthrazit - carat®	1723-815	1	Stück
2CKA001754A4376	Abdeckrahmen 3-fach platin - alpha exclusive®	1723 KA-20	1	Stück
2CKA001754A4377	Abdeckrahmen 3-fach platin - alpha exclusive®	1733 KA-20	1	Stück
2CKA001730A0280	Abdeckrahmen 3-fach alusilber - Allwetter 44® (IP44)	2103-33	1	Stück
2CKA001754A4914	Abdeckrahmen mit Dekorring 3-fach studioweiß matt/roségold - Busch-art linear®	1723-441M	1	Stück
2CKA001754A4106	Abdeckrahmen 3-fach chrom - solo®	1723-80	1	Stück
2CKA001754A4256	Abdeckrahmen 3-fach edelstahl - carat®	1723-860	1	Stück
2CKA001754A4385	Abdeckrahmen 3-fach bronze - alpha exclusive®	1723 KA-21	1	Stück
2CKA001754A4386	Abdeckrahmen 3-fach bronze - alpha exclusive®	1733 KA-21	1	Stück
2CKA001754A4308	Abdeckrahmen 3-fach alusilber - future® linear	1723-183K	1	Stück
2CKA001730A0241	Abdeckrahmen 3-fach anthrazit - Allwetter 44® (IP44)	2103-35	1	Stück
2CKA001754A4916	Abdeckrahmen mit Dekorring 3-fach schwarz matt/chrom - Busch-art linear®	1723-456M	1	Stück
2CKA001754A4362	Abdeckrahmen 3-fach chrom - carat®	1723-826-101	1	Stück
2CKA001754A4127	Abdeckrahmen 3-fach titan - alpha exclusive®	1723 KA-266	1	Stück
2CKA001754A4128	Abdeckrahmen 3-fach titan - alpha exclusive®	1733 KA-266	1	Stück
2CKA001754A4416	Abdeckrahmen 3-fach studioweiß matt - future® linear	1723-884K	1	Stück
2CKA001754A4915	Abdeckrahmen mit Dekorring 3-fach schwarz matt/gold - Busch-art linear®	1723-453M	1	Stück
2CKA001754A4358	Abdeckrahmen 3-fach gold - carat®	1723-823-101	1	Stück
2CKA001754A4421	Abdeckrahmen 3-fach schwarz matt - future® linear	1723-885K	1	Stück
2CKA001754A4260	Abdeckrahmen 3-fach bronze - carat®	1723-821	1	Stück
2CKA001754A4336	Abdeckrahmen 3-fach gelb - Busch-axcent®	1723-285	1	Stück
2CKA001754A4777	Abdeckrahmen 3-fach Glas Purpur - Busch-axcent® pur	1723-223	1	Stück
2CLA897300A3958	Abdeckrahmen 3-fach blauglas - Busch-art linear®	1723-4028	1	Stück
2CKA001754A4635	Abdeckrahmen 3-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1723-838	1	Stück
2CKA001754A1637	Abdeckrahmen 3-fach platin - alpha nea®	1723-20	1	Stück
2CKA001754A1678	Abdeckrahmen 3-fach platin - alpha nea®	1733-20	1	Stück
2CKA001754A4339	Abdeckrahmen 3-fach grün - Busch-axcent®	1723-286	1	Stück

2CKA001754A4762	Abdeckrahmen 3-fach Glas Sonne - Busch-axcent® pur	1723-225	1	Stück
2CKA001754A4879	Abdeckrahmen 3-fach Glas schwarz - Busch-art linear®	1723-4025	1	Stück
2CKA001754A4645	Abdeckrahmen 3-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1723-836	1	Stück
2CKA001754A1728	Abdeckrahmen 3-fach bronze - alpha nea®	1723-21	1	Stück
2CKA001754A1769	Abdeckrahmen 3-fach bronze - alpha nea®	1733-21	1	Stück
2CKA001754A4342	Abdeckrahmen 3-fach rot - Busch-axcent®	1723-287	1	Stück
2CKA001754A4772	Abdeckrahmen 3-fach Glas Avocado - Busch-axcent® pur	1723-226	1	Stück
2CKA001754A4884	Abdeckrahmen 3-fach schwarzglas/gold - Busch-art linear®	1723-4013	1	Stück
2CKA001754A4640	Abdeckrahmen 3-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1723-835	1	Stück
2CKA001754A4394	Abdeckrahmen 3-fach titan - alpha nea®	1723-266	1	Stück
2CKA001754A4395	Abdeckrahmen 3-fach titan - alpha nea®	1733-266	1	Stück
2CKA001754A4345	Abdeckrahmen 3-fach blau - Busch-axcent®	1723-288	1	Stück
2CKA001754A4767	Abdeckrahmen 3-fach Glas Koralle - Busch-axcent® pur	1723-227	1	Stück
2CKA001754A4650	Abdeckrahmen 3-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1723-833	1	Stück
2CKA001754A4757	Abdeckrahmen 3-fach Glas Ozean - Busch-axcent® pur	1723-228	1	Stück
2CKA001754A4782	Abdeckrahmen 3-fach Glas Auster - Busch-axcent® pur	1723-229	1	Stück
2CKA001754A4685	Abdeckrahmen 3-fach platin - Busch-axcent® pur	1723-270	1	Stück
2CKA001754A4899	Abdeckrahmen 3-fach papierschwarz - Busch-art linear®	1723-4045	1	Stück
2CKA001754A4655	Abdeckrahmen 3-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1723-848	1	Stück
2CKA001754A4705	Abdeckrahmen 3-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur	1723-275	1	Stück
2CKA001754A4665	Abdeckrahmen 3-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1723-846	1	Stück
2CKA001754A4695	Abdeckrahmen 3-fach titan - Busch-axcent® pur	1723-276	1	Stück
2CKA001754A4660	Abdeckrahmen 3-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1723-845	1	Stück
2CKA001754A4670	Abdeckrahmen 3-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1723-843	1	Stück
2CKA001754A4792	Abdeckrahmen 3-fach papierbraun - Busch-axcent® pur	1723-243	1	Stück
2CKA001754A4889	Abdeckrahmen 3-fach Holz Eiche - Busch-art linear®	1723-4083	1	Stück
2CKA001754A4787	Abdeckrahmen 3-fach papierblau - Busch-axcent® pur	1723-248	1	Stück
2CKA001754A4894	Abdeckrahmen 3-fach Holz Walnuss - Busch-art linear®	1723-4086	1	Stück
2CLA897300A1658	Abdeckrahmen 3-fach aluswarz - Busch-art linear®	1723-4071	1	Stück
2CLA897300A1758	Abdeckrahmen 3-fach alusilber - Busch-art linear®	1723-4073	1	Stück
2CKA001754A4807	Abdeckrahmen 3-fach schiefergrau - Busch-axcent® pur	1723-290	1	Stück
2CLA897300A2958	Abdeckrahmen 3-fach Schiefer Terra Rosso - Busch-art linear®	1723-4097	1	Stück
2CKA001754A4797	Abdeckrahmen 3-fach betongrau - Busch-axcent® pur	1723-298	1	Stück
2CKA001754A4118	Abdeckrahmen 3-fach palladium - alpha exclusive®	1723 KA-260	1	Stück
2CKA001754A4119	Abdeckrahmen 3-fach palladium - alpha exclusive®	1733 KA-260	1	Stück
2CKA001725A1090	Abdeckrahmen 3-fach schwarz - Reflex SI	2513-215	1	Stück
2CKA001754A3708	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1723 NS-212	1	Stück

2CKA001754A3716	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1733 NS-212	1	Stück
2CKA001754A4366	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 3-fach studioweiß - future® linear	1723-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4369	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 3-fach studioweiß - future® linear	1733-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4068	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 3-fach studioweiß - alpha exclusive®	1723 NSKA-24G	1	Stück
2CKA001754A4828	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723 NSK-914	1	Stück
2CKA001754A4831	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1733 NSK-914	1	Stück
2CKA001754A3724	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI	1723 NS-214	1	Stück
2CKA001754A3732	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI	1733 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4553	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4550	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1733 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4061	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 3-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1723 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4062	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 3-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1733 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4096	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1723 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4097	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1733 NSKA-212	1	Stück
2CKA001725A1561	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724-914	1	Stück
2CKA001725A0951	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Reflex SI	2514-214	1	Stück
2CKA001725A0571	Abdeckrahmen 4-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2514-212	1	Stück
2CKA001754A4238	Abdeckrahmen 4-fach studioweiß - future® linear	1724-184K	1	Stück
2CKA001754A4861	Abdeckrahmen 4-fach studioweiß - Busch-art linear®	1724-44G	1	Stück
2CKA001754A4320	Abdeckrahmen 4-fach edelstahl - pur edelstahl	1724-866K	1	Stück
2CKA001754A4176	Abdeckrahmen 4-fach studioweiß - future®	1724-184	1	Stück
2CKA001754A4346	Abdeckrahmen 4-fach studioweiß - Busch-axcent®	1724-284	1	Stück
2CKA001754A4440	Abdeckrahmen 4-fach weißglas - Busch-axcent® pur	1724-280	1	Stück
2CKA001754A4112	Abdeckrahmen 4-fach studioweiß - solo®	1724-84	1	Stück
2CKA001754A4445	Abdeckrahmen 4-fach weißglas - carat®	1724-811	1	Stück
2CKA001754A4676	Abdeckrahmen 4-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1724-832	1	Stück
2CKA001754A4155	Abdeckrahmen 4-fach studioweiß - alpha exclusive®	1724 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A2908	Abdeckrahmen 4-fach studioweiß - alpha nea®	1724-24G	1	Stück
2CKA001754A4156	Abdeckrahmen 4-fach studioweiß - alpha exclusive®	1734 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A2809	Abdeckrahmen 4-fach studioweiß - alpha nea®	1734-24G	1	Stück
2CKA001725A1497	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2514-214K-102	1	Stück
2CKA001725A1492	Abdeckrahmen 4-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	2514-212K-102	1	Stück
2CKA001754A4233	Abdeckrahmen 4-fach elfenbeinweiß - future® linear	1724-182K	1	Stück
2CKA001754A4171	Abdeckrahmen 4-fach elfenbeinweiß - future®	1724-182	1	Stück
2CKA001754A4862	Abdeckrahmen 4-fach studioweiß matt - Busch-art linear®	1724-44M	1	Stück
2CKA001754A4412	Abdeckrahmen 4-fach schwarz - Busch-axcent®	1724-281	1	Stück
2CKA001754A4803	Abdeckrahmen 4-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur	1724-245	1	Stück
2CKA001754A4325	Abdeckrahmen 4-fach Glas schwarz - carat®	1724-825	1	Stück
2CKA001754A4681	Abdeckrahmen 4-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1724-831	1	Stück

2CKA001754A4151	Abdeckrahmen 4-fach elfenbeinweiß - alpha exclusive®	1724 KA-22G	1	Stück
2CKA001754A3815	Abdeckrahmen 4-fach elfenbeinweiß - alpha nea®	1724-22G	1	Stück
2CKA001754A4152	Abdeckrahmen 4-fach elfenbeinweiß - alpha exclusive®	1734 KA-22G	1	Stück
2CKA001754A3773	Abdeckrahmen 4-fach elfenbeinweiß - alpha nea®	1734-22G	1	Stück
2CKA001754A4243	Abdeckrahmen 4-fach anthrazit - future® linear	1724-181K	1	Stück
2CKA001754A4864	Abdeckrahmen 4-fach schwarz matt - Busch-art linear®	1724-45M	1	Stück
2CKA001754A4329	Abdeckrahmen 4-fach chrom glanz - solo®	1724-80G	1	Stück
2CKA001754A4378	Abdeckrahmen 4-fach platin - alpha exclusive®	1724 KA-20	1	Stück
2CKA001754A4379	Abdeckrahmen 4-fach platin - alpha exclusive®	1734 KA-20	1	Stück
2CKA001754A4920	Abdeckrahmen mit Dekorring 4-fach studioweiß matt/roségold - Busch-art linear®	1724-441M	1	Stück
2CKA001754A4107	Abdeckrahmen 4-fach chrom - solo®	1724-80	1	Stück
2CKA001754A4257	Abdeckrahmen 4-fach edelstahl - carat®	1724-860	1	Stück
2CKA001754A4387	Abdeckrahmen 4-fach bronze - alpha exclusive®	1724 KA-21	1	Stück
2CKA001754A4388	Abdeckrahmen 4-fach bronze - alpha exclusive®	1734 KA-21	1	Stück
2CKA001754A4309	Abdeckrahmen 4-fach alusilber - future® linear	1724-183K	1	Stück
2CKA001754A4922	Abdeckrahmen mit Dekorring 4-fach schwarz matt/chrom - Busch-art linear®	1724-456M	1	Stück
2CKA001754A4363	Abdeckrahmen 4-fach chrom - carat®	1724-826-101	1	Stück
2CKA001754A4129	Abdeckrahmen 4-fach titan - alpha exclusive®	1724 KA-266	1	Stück
2CKA001754A4130	Abdeckrahmen 4-fach titan - alpha exclusive®	1734 KA-266	1	Stück
2CKA001754A4417	Abdeckrahmen 4-fach studioweiß matt - future® linear	1724-884K	1	Stück
2CKA001754A4921	Abdeckrahmen mit Dekorring 4-fach schwarz matt/gold - Busch-art linear®	1724-453M	1	Stück
2CKA001754A4359	Abdeckrahmen 4-fach gold - carat®	1724-823-101	1	Stück
2CKA001754A4422	Abdeckrahmen 4-fach schwarz matt - future® linear	1724-885K	1	Stück
2CKA001754A4261	Abdeckrahmen 4-fach bronze - carat®	1724-821	1	Stück
2CKA001754A4348	Abdeckrahmen 4-fach gelb - Busch-axcent®	1724-285	1	Stück
2CKA001754A4778	Abdeckrahmen 4-fach Glas Purpur - Busch-axcent® pur	1724-223	1	Stück
2CLA897400A3958	Abdeckrahmen 4-fach blauglas - Busch-art linear®	1724-4028	1	Stück
2CKA001754A4636	Abdeckrahmen 4-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1724-838	1	Stück
2CKA001754A1645	Abdeckrahmen 4-fach platin - alpha nea®	1724-20	1	Stück
2CKA001754A1686	Abdeckrahmen 4-fach platin - alpha nea®	1734-20	1	Stück
2CKA001754A4350	Abdeckrahmen 4-fach grün - Busch-axcent®	1724-286	1	Stück
2CKA001754A4763	Abdeckrahmen 4-fach Glas Sonne - Busch-axcent® pur	1724-225	1	Stück
2CKA001754A4880	Abdeckrahmen 4-fach Glas schwarz - Busch-art linear®	1724-4025	1	Stück
2CKA001754A4646	Abdeckrahmen 4-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1724-836	1	Stück
2CKA001754A1736	Abdeckrahmen 4-fach bronze - alpha nea®	1724-21	1	Stück
2CKA001754A1777	Abdeckrahmen 4-fach bronze - alpha nea®	1734-21	1	Stück
2CKA001754A4352	Abdeckrahmen 4-fach rot - Busch-axcent®	1724-287	1	Stück
2CKA001754A4773	Abdeckrahmen 4-fach Glas Avocado - Busch-axcent® pur	1724-226	1	Stück
2CKA001754A4885	Abdeckrahmen 4-fach schwarzglas/gold - Busch-art linear®	1724-4013	1	Stück
2CKA001754A4641	Abdeckrahmen 4-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1724-835	1	Stück
2CKA001754A4396	Abdeckrahmen 4-fach titan - alpha nea®	1724-266	1	Stück
2CKA001754A4397	Abdeckrahmen 4-fach titan - alpha nea®	1734-266	1	Stück
2CKA001754A4354	Abdeckrahmen 4-fach blau - Busch-axcent®	1724-288	1	Stück
2CKA001754A4768	Abdeckrahmen 4-fach Glas Koralle - Busch-axcent® pur	1724-227	1	Stück

2CKA001754A4651	Abdeckrahmen 4-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1724-833	1	Stück
2CKA001754A4758	Abdeckrahmen 4-fach Glas Ozean - Busch-axcent® pur	1724-228	1	Stück
2CKA001754A4783	Abdeckrahmen 4-fach Glas Auster - Busch-axcent® pur	1724-229	1	Stück
2CKA001754A4686	Abdeckrahmen 4-fach platin - Busch-axcent® pur	1724-270	1	Stück
2CKA001754A4900	Abdeckrahmen 4-fach papierschwarz - Busch-art linear®	1724-4045	1	Stück
2CKA001754A4656	Abdeckrahmen 4-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1724-848	1	Stück
2CKA001754A4706	Abdeckrahmen 4-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur	1724-275	1	Stück
2CKA001754A4666	Abdeckrahmen 4-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1724-846	1	Stück
2CKA001754A4696	Abdeckrahmen 4-fach titan - Busch-axcent® pur	1724-276	1	Stück
2CKA001754A4661	Abdeckrahmen 4-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1724-845	1	Stück
2CKA001754A4671	Abdeckrahmen 4-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1724-843	1	Stück
2CKA001754A4793	Abdeckrahmen 4-fach papierbraun - Busch-axcent® pur	1724-243	1	Stück
2CKA001754A4890	Abdeckrahmen 4-fach Holz Eiche - Busch-art linear®	1724-4083	1	Stück
2CKA001754A4788	Abdeckrahmen 4-fach papierblau - Busch-axcent® pur	1724-248	1	Stück
2CKA001754A4895	Abdeckrahmen 4-fach Holz Walnuss - Busch-art linear®	1724-4086	1	Stück
2CLA897400A1658	Abdeckrahmen 4-fach aluschwarz - Busch-art linear®	1724-4071	1	Stück
2CLA897400A1758	Abdeckrahmen 4-fach alusilber - Busch-art linear®	1724-4073	1	Stück
2CKA001754A4808	Abdeckrahmen 4-fach schiefergrau - Busch-axcent® pur	1724-290	1	Stück
2CLA897400A2958	Abdeckrahmen 4-fach Schiefer Terra Rosso - Busch-art linear®	1724-4097	1	Stück
2CKA001754A4798	Abdeckrahmen 4-fach betongrau - Busch-axcent® pur	1724-298	1	Stück
2CKA001754A4120	Abdeckrahmen 4-fach palladium - alpha exclusive®	1724 KA-260	1	Stück
2CKA001754A4121	Abdeckrahmen 4-fach palladium - alpha exclusive®	1734 KA-260	1	Stück
2CKA001754A4367	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 4-fach studioweiß - future® linear	1724-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4370	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 4-fach studioweiß - future® linear	1734-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4829	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724 NSK-914	1	Stück
2CKA001754A4832	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1734 NSK-914	1	Stück
2CKA001754A4554	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4551	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1734 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4063	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 4-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1724 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4064	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 4-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1734 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4098	Abdeckrahmen 4-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1724 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4099	Abdeckrahmen 4-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1734 NSKA-212	1	Stück
2CKA001725A1562	Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1725-914	1	Stück
2CKA001725A0969	Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Reflex SI	2515-214	1	Stück
2CKA001725A0589	Abdeckrahmen 5-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2515-212	1	Stück

2CKA001754A4239	Abdeckrahmen 5-fach studioweiß - future® linear	1725-184K	1	Stück
2CKA001754A4869	Abdeckrahmen 5-fach studioweiß - Busch-art linear®	1725-44G	1	Stück
2CKA001754A4321	Abdeckrahmen 5-fach edelstahl - pur edelstahl	1725-866K	1	Stück
2CKA001754A4177	Abdeckrahmen 5-fach studioweiß - future®	1725-184	1	Stück
2CKA001754A4347	Abdeckrahmen 5-fach studioweiß - Busch-axcent®	1725-284	1	Stück
2CKA001754A4441	Abdeckrahmen 5-fach weißglas - Busch-axcent® pur	1725-280	1	Stück
2CKA001754A4113	Abdeckrahmen 5-fach studioweiß - solo®	1725-84	1	Stück
2CKA001754A4677	Abdeckrahmen 5-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1725-832	1	Stück
2CKA001754A4157	Abdeckrahmen 5-fach studioweiß - alpha exclusive®	1725 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A2932	Abdeckrahmen 5-fach studioweiß - alpha nea®	1725-24G	1	Stück
2CKA001754A4158	Abdeckrahmen 5-fach studioweiß - alpha exclusive®	1735 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A2833	Abdeckrahmen 5-fach studioweiß - alpha nea®	1735-24G	1	Stück
2CKA001725A1498	Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Reflex SL Linear	2515-214K-102	1	Stück
2CKA001725A1493	Abdeckrahmen 5-fach weiß - Busch-Duro 2000® SL Linear	2515-212K-102	1	Stück
2CKA001754A4234	Abdeckrahmen 5-fach elfenbeinweiß - future® linear	1725-182K	1	Stück
2CKA001754A4172	Abdeckrahmen 5-fach elfenbeinweiß - future®	1725-182	1	Stück
2CKA001754A4870	Abdeckrahmen 5-fach studioweiß matt - Busch-art linear®	1725-44M	1	Stück
2CKA001754A4413	Abdeckrahmen 5-fach schwarz - Busch-axcent®	1725-281	1	Stück
2CKA001754A4804	Abdeckrahmen 5-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur	1725-245	1	Stück
2CKA001754A4682	Abdeckrahmen 5-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1725-831	1	Stück
2CKA001754A4153	Abdeckrahmen 5-fach elfenbeinweiß - alpha exclusive®	1725 KA-22G	1	Stück
2CKA001754A3823	Abdeckrahmen 5-fach elfenbeinweiß - alpha nea®	1725-22G	1	Stück
2CKA001754A4154	Abdeckrahmen 5-fach elfenbeinweiß - alpha exclusive®	1735 KA-22G	1	Stück
2CKA001754A3781	Abdeckrahmen 5-fach elfenbeinweiß - alpha nea®	1735-22G	1	Stück
2CKA001754A4244	Abdeckrahmen 5-fach anthrazit - future® linear	1725-181K	1	Stück
2CKA001754A4872	Abdeckrahmen 5-fach schwarz matt - Busch-art linear®	1725-45M	1	Stück
2CKA001754A4330	Abdeckrahmen 5-fach chrom glanz - solo®	1725-80G	1	Stück
2CKA001754A4380	Abdeckrahmen 5-fach platin - alpha exclusive®	1725 KA-20	1	Stück
2CKA001754A4381	Abdeckrahmen 5-fach platin - alpha exclusive®	1735 KA-20	1	Stück
2CKA001754A4926	Abdeckrahmen mit Dekorring 5-fach studioweiß matt/roségold - Busch-art linear®	1725-441M	1	Stück
2CKA001754A4108	Abdeckrahmen 5-fach chrom - solo®	1725-80	1	Stück
2CKA001754A4389	Abdeckrahmen 5-fach bronze - alpha exclusive®	1725 KA-21	1	Stück
2CKA001754A4390	Abdeckrahmen 5-fach bronze - alpha exclusive®	1735 KA-21	1	Stück
2CKA001754A4310	Abdeckrahmen 5-fach alusilber - future® linear	1725-183K	1	Stück
2CKA001754A4928	Abdeckrahmen mit Dekorring 5-fach schwarz matt/chrom - Busch-art linear®	1725-456M	1	Stück
2CKA001754A4131	Abdeckrahmen 5-fach titan - alpha exclusive®	1725 KA-266	1	Stück
2CKA001754A4132	Abdeckrahmen 5-fach titan - alpha exclusive®	1735 KA-266	1	Stück
2CKA001754A4418	Abdeckrahmen 5-fach studioweiß matt - future® linear	1725-884K	1	Stück
2CKA001754A4927	Abdeckrahmen mit Dekorring 5-fach schwarz matt/gold - Busch-art linear®	1725-453M	1	Stück
2CKA001754A4423	Abdeckrahmen 5-fach schwarz matt - future® linear	1725-885K	1	Stück
2CKA001754A4349	Abdeckrahmen 5-fach gelb - Busch-axcent®	1725-285	1	Stück
2CKA001754A4779	Abdeckrahmen 5-fach Glas Purpur - Busch-axcent® pur	1725-223	1	Stück

2CLA897500A3958	Abdeckrahmen 5-fach blauglas - Busch-art linear®	1725-4028	1	Stück
2CKA001754A4637	Abdeckrahmen 5-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1725-838	1	Stück
2CKA001754A1652	Abdeckrahmen 5-fach platin - alpha nea®	1725-20	1	Stück
2CKA001754A1694	Abdeckrahmen 5-fach platin - alpha nea®	1735-20	1	Stück
2CKA001754A4351	Abdeckrahmen 5-fach grün - Busch-axcent®	1725-286	1	Stück
2CKA001754A4764	Abdeckrahmen 5-fach Glas Sonne - Busch-axcent® pur	1725-225	1	Stück
2CKA001754A4881	Abdeckrahmen 5-fach Glas schwarz - Busch-art linear®	1725-4025	1	Stück
2CKA001754A4647	Abdeckrahmen 5-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1725-836	1	Stück
2CKA001754A1744	Abdeckrahmen 5-fach bronze - alpha nea®	1725-21	1	Stück
2CKA001754A1785	Abdeckrahmen 5-fach bronze - alpha nea®	1735-21	1	Stück
2CKA001754A4353	Abdeckrahmen 5-fach rot - Busch-axcent®	1725-287	1	Stück
2CKA001754A4774	Abdeckrahmen 5-fach Glas Avocado - Busch-axcent® pur	1725-226	1	Stück
2CKA001754A4886	Abdeckrahmen 5-fach schwarzglas/gold - Busch-art linear®	1725-4013	1	Stück
2CKA001754A4642	Abdeckrahmen 5-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1725-835	1	Stück
2CKA001754A4398	Abdeckrahmen 5-fach titan - alpha nea®	1725-266	1	Stück
2CKA001754A4399	Abdeckrahmen 5-fach titan - alpha nea®	1735-266	1	Stück
2CKA001754A4355	Abdeckrahmen 5-fach blau - Busch-axcent®	1725-288	1	Stück
2CKA001754A4769	Abdeckrahmen 5-fach Glas Koralle - Busch-axcent® pur	1725-227	1	Stück
2CKA001754A4652	Abdeckrahmen 5-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1725-833	1	Stück
2CKA001754A4759	Abdeckrahmen 5-fach Glas Ozean - Busch-axcent® pur	1725-228	1	Stück
2CKA001754A4784	Abdeckrahmen 5-fach Glas Auster - Busch-axcent® pur	1725-229	1	Stück
2CKA001754A4687	Abdeckrahmen 5-fach platin - Busch-axcent® pur	1725-270	1	Stück
2CKA001754A4901	Abdeckrahmen 5-fach papierschwarz - Busch-art linear®	1725-4045	1	Stück
2CKA001754A4657	Abdeckrahmen 5-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1725-848	1	Stück
2CKA001754A4707	Abdeckrahmen 5-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur	1725-275	1	Stück
2CKA001754A4667	Abdeckrahmen 5-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1725-846	1	Stück
2CKA001754A4697	Abdeckrahmen 5-fach titan - Busch-axcent® pur	1725-276	1	Stück
2CKA001754A4662	Abdeckrahmen 5-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1725-845	1	Stück
2CKA001754A4672	Abdeckrahmen 5-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1725-843	1	Stück
2CKA001754A4794	Abdeckrahmen 5-fach papierbraun - Busch-axcent® pur	1725-243	1	Stück
2CKA001754A4891	Abdeckrahmen 5-fach Holz Eiche - Busch-art linear®	1725-4083	1	Stück
2CKA001754A4789	Abdeckrahmen 5-fach papierblau - Busch-axcent® pur	1725-248	1	Stück
2CKA001754A4896	Abdeckrahmen 5-fach Holz Walnuss - Busch-art linear®	1725-4086	1	Stück
2CLA897500A1658	Abdeckrahmen 5-fach aluswarz - Busch-art linear®	1725-4071	1	Stück
2CLA897500A1758	Abdeckrahmen 5-fach alusilber - Busch-art linear®	1725-4073	1	Stück
2CKA001754A4809	Abdeckrahmen 5-fach schiefergrau - Busch-axcent® pur	1725-290	1	Stück
2CLA897500A2958	Abdeckrahmen 5-fach Schiefer Terra Rosso - Busch-art linear®	1725-4097	1	Stück
2CKA001754A4799	Abdeckrahmen 5-fach betongrau - Busch-axcent® pur	1725-298	1	Stück

2CKA001754A4122	Abdeckrahmen 5-fach palladium - alpha exclusive®	1725 KA-260	1	Stück
2CKA001754A4123	Abdeckrahmen 5-fach palladium - alpha exclusive®	1735 KA-260	1	Stück
2CKA001754A4408	Abdeckrahmen 5-fach palladium - alpha nea®	1735-260	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Mechanische Einsätze

