




Produktdetails

# 2712 U

## Jalousieschalter-Einsatz 2-poliger Schalter und Taster 10 A



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | 2712 U                                                                                                               |
| Bestellnummer            | 2CKA001101A0534                                                                                                      |
| EAN                      | 4011395040805                                                                                                        |
| Beschreibung             | Jalousieschalter-Einsatz 2-poliger Schalter und Taster 10 A                                                          |
| Langbeschreibung         | Für Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung.<br>Schalter mit Umkehrsperre.<br>Mit Drehgriff/Tastrastschalter. |

| Installation / Montage         |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Montage- und Betriebsanleitung | No document needed   |
| Verdrahtungsplan               | 2CKA000097E0051      |
| Montageart                     | Unterputzmontage     |
| Befestigungsart                | Spreize<br>Schrauben |

| Umgebungsbedingungen |      |
|----------------------|------|
| Schutzart            | IP20 |

| Technische Daten                   |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed            |
| Anzahl Pole                        | 2                             |
| Anzahl Taster                      | 0                             |
| Schaltungsart                      | 2-poliger Schalter und Taster |
| Bedienteilausführung               | Drehknopf                     |
| Anschlussart                       | Schraube                      |

| Elektrische Daten                    |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> ) | 250 V       |
| Hilfsspannung AC/DC                  | 250 V AC/DC |
| Bemessungsstrom (I <sub>n</sub> )    | 10 A        |

| Design                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schalterdesign            | Plattform 63<br>Busch-Duro 2000® SI<br>Reflex SI<br>Busch-balance® SI<br>Busch-art linear®<br>future® linear<br>Busch-axcent®<br>solo®<br>pur edelstahl<br>carat®<br>Busch-dynasty®<br>Allwetter 44® (IP44)<br>alpha<br>impuls                                                        |
| Schalterdesign Variante   | Busch-Duro 2000® SI<br>Busch-Duro 2000® SI Linear<br>Reflex SI<br>Reflex SI Linear<br>Busch-art linear®<br>Busch-art linear® - mit Dekorring<br>Busch-art linear® - Echtmaterial<br>future®<br>future® linear<br>Busch-axcent®<br>Busch-axcent® pur<br>alpha nea®<br>alpha exclusive® |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt<br>matt                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Werkstoff                 | Duroplastischer Kunststoff                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beschriftungsfeld         | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RAL Nummer                | RAL 1013 - perlweiß                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farbe                     | weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Abmessungen |  |
|-------------|--|
|-------------|--|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Breite                        | 71 mm           |
| Höhe                          | 71 mm           |
| Tiefe                         | 50 mm           |
| Gewicht                       | 77.5 g          |
| Einbautiefe (t <sub>2</sub> ) | 32 mm           |
| Maßzeichnung                  | 2CKA000097E0618 |

Material Compliance

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| RoHS Information                          | 2CKA200000E0324                                    |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| REACH Erklärung                           | 2CKA309999E9999                                    |
| REACH Information                         | enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent           |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                                    |

Zertifikate und Deklarationen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E0226 |
|----------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 9         | EC000044 - Jalousieschalter/-taster                                                     |
| eClass         | V11.0 : 27144025                                                                        |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C                                                                                     |

Accessories

| Identifizier    | Description                                                                                             | Type     | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 2CKA006410A0302 | Busch-Jalousiecontrol® II Trennrelais für Jalousie 2-fach 230 V                                         | 6415     | 1        | Stück           |
| 2CKA001710A3840 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie, Drehknopf graumetallic - Plattform 63         | 1740-803 | 1        | Stück           |
| 2CKA001710A4141 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie, Drehknopf studioweiß - Busch-art linear®      | 1740-44G | 1        | Stück           |
| 2CKA001710A4142 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie, Drehknopf studioweiß matt - Busch-art linear® | 1740-44M | 1        | Stück           |
| 2CKA001710A4144 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie, Drehknopf schwarz matt - Busch-art linear®    | 1740-45M | 1        | Stück           |
| 2CKA001710A3623 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie, Drehknopf anthrazit - Plattform 63            | 1740-81  | 1        | Stück           |
| 2CKA001710A3154 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie, Drehknopf elfenbeinweiß - Plattform 63        | 1740-82  | 1        | Stück           |
| 2CKA001710A3661 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie, Drehknopf alusilber - Plattform 63            | 1740-83  | 1        | Stück           |

|                 |                                                                                                            |                      |   |       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|-------|
| 2CKA001710A3172 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile"<br>für Jalousie, Drehknopf studioweiß - Plattform<br>63        | 1740-84              | 1 | Stück |
| 2CKA001710A3748 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile"<br>für Jalousie, Drehknopf edelstahl - pur<br>edelstahl        | 1740-866             | 1 | Stück |
| 2CKA001710A3872 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile"<br>für Jalousie, Drehknopf studioweiß matt -<br>Plattform 63   | 1740-884             | 1 | Stück |
| 2CKA001710A3894 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile"<br>für Jalousie, Drehknopf schwarz matt -<br>Plattform 63      | 1740-885             | 1 | Stück |
| 2CKA001753A1092 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile<br>auf/ab und O" für Jalousie, Drehknopf platin -<br>alpha     | 1740 DR-20           | 1 | Stück |
| 2CKA001753A1175 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile<br>auf/ab und O" für Jalousie, Drehknopf bronze -<br>alpha     | 1740 DR-21           | 1 | Stück |
| 2CKA001753A7263 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile<br>auf/ab und O" für Jalousie, Drehknopf<br>studioweiß - alpha | 1740 DR-24G          | 1 | Stück |
| 2CKA001710A3328 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile<br>auf/ab und O" für Jalousie, Drehknopf titan -<br>alpha      | 1740 DR-266          | 1 | Stück |
| 2CKA001753A4864 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile"<br>für Jalousie, Drehknopf alpinweiß - impuls                  | 1740 DR-74           | 1 | Stück |
| 2CKA001753A0164 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile"<br>für Jalousie, Drehknopf studioweiß matt -<br>impuls         | 1740 DR-774          | 1 | Stück |
| 2CKA001753A0136 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile"<br>für Jalousie, Drehknopf schwarz matt - impuls               | 1740 DR-775          | 1 | Stück |
| 2CKA001753A0033 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile"<br>für Jalousie, Drehknopf alusilber - impuls                  | 1740 DR-783          | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4373 | Abdeckrahmen 1-fach platin - alpha exclusive®                                                              | 1721 KA-20           | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4382 | Abdeckrahmen 1-fach bronze - alpha exclusive®                                                              | 1721 KA-21           | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2965 | Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - alpha<br>exclusive®                                                       | 1721 KA-24G          | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4115 | Abdeckrahmen 1-fach palladium - alpha<br>exclusive®                                                        | 1721 KA-260          | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4124 | Abdeckrahmen 1-fach titan - alpha exclusive®                                                               | 1721 KA-266          | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2221 | Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro<br>2000® SI                                                          | 1721 NS-212          | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2155 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach<br>alpinweiß - Reflex SI                                              | 1721 NS-214          | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4548 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach<br>alpinweiß - Busch-balance® SI                                      | 1721 NS-914          | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4093 | Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro<br>2000® SI Linear                                                   | 1721 NSKA-212        | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4058 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 1-<br>fach alpinweiß - Reflex SI Linear                           | 1721 NSKA-214        | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4065 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 1-<br>fach studioweiß - alpha exclusive®                          | 1721 NSKA-<br>24G    | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4713 | Abdeckrahmen 1-fach rot - future® linear                                                                   | 1721-12-182K-<br>101 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4240 | Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - future® linear                                                             | 1721-181K            | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4168 | Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future®                                                                | 1721-182             | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4230 | Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future®<br>linear                                                      | 1721-182K            | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4301 | Abdeckrahmen 1-fach alusilber - future® linear                                                             | 1721-183K            | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4173 | Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future®                                                                   | 1721-184             | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4364 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach<br>studioweiß - future® linear                                        | 1721-184 NSK         | 1 | Stück |

|                 |                                                      |              |   |       |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|---|-------|
| 2CKA001754A4235 | Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future® linear      | 1721-184K    | 1 | Stück |
| 2CKA001754A1611 | Abdeckrahmen 1-fach platin - alpha nea®              | 1721-20      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A1702 | Abdeckrahmen 1-fach bronze - alpha nea®              | 1721-21      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4775 | Abdeckrahmen 1-fach Glas Purpur - Busch-axcent® pur  | 1721-223     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4760 | Abdeckrahmen 1-fach Glas Sonne - Busch-axcent® pur   | 1721-225     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4770 | Abdeckrahmen 1-fach Glas Avocado - Busch-axcent® pur | 1721-226     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4765 | Abdeckrahmen 1-fach Glas Koralle - Busch-axcent® pur | 1721-227     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4755 | Abdeckrahmen 1-fach Glas Ozean - Busch-axcent® pur   | 1721-228     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4780 | Abdeckrahmen 1-fach Glas Auster - Busch-axcent® pur  | 1721-229     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4790 | Abdeckrahmen 1-fach papierbraun - Busch-axcent® pur  | 1721-243     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4800 | Abdeckrahmen 1-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur | 1721-245     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4785 | Abdeckrahmen 1-fach papierblau - Busch-axcent® pur   | 1721-248     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2692 | Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - alpha nea®          | 1721-24G     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4391 | Abdeckrahmen 1-fach titan - alpha nea®               | 1721-266     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4683 | Abdeckrahmen 1-fach platin - Busch-axcent® pur       | 1721-270     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4703 | Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur | 1721-275     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4693 | Abdeckrahmen 1-fach titan - Busch-axcent® pur        | 1721-276     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4437 | Abdeckrahmen 1-fach weißglas - Busch-axcent® pur     | 1721-280     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4409 | Abdeckrahmen 1-fach schwarz - Busch-axcent®          | 1721-281     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4331 | Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - Busch-axcent®       | 1721-284     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4334 | Abdeckrahmen 1-fach gelb - Busch-axcent®             | 1721-285     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4337 | Abdeckrahmen 1-fach grün - Busch-axcent®             | 1721-286     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4340 | Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-axcent®              | 1721-287     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4343 | Abdeckrahmen 1-fach blau - Busch-axcent®             | 1721-288     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4805 | Abdeckrahmen 1-fach schiefergrau - Busch-axcent® pur | 1721-290     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4795 | Abdeckrahmen 1-fach betongrau - Busch-axcent® pur    | 1721-298     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4312 | Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - impuls           | 1721-72      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4133 | Abdeckrahmen 1-fach chrom - impuls                   | 1721-726     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2411 | Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - impuls               | 1721-74      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4429 | Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - impuls         | 1721-774     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4424 | Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - impuls            | 1721-775     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2510 | Abdeckrahmen 1-fach champagner metallic - impuls     | 1721-79      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4104 | Abdeckrahmen 1-fach chrom - solo®                    | 1721-80      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4326 | Abdeckrahmen 1-fach chrom glanz - solo®              | 1721-80G     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4442 | Abdeckrahmen 1-fach weißglas - carat®                | 1721-811     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4820 | Abdeckrahmen 1-fach Porzellan anthrazit - carat®     | 1721-815     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4258 | Abdeckrahmen 1-fach bronze - carat®                  | 1721-821     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4356 | Abdeckrahmen 1-fach gold - carat®                    | 1721-823-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4322 | Abdeckrahmen 1-fach Glas schwarz - carat®            | 1721-825     | 1 | Stück |

|                 |                                                                               |                  |   |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|-------|
| 2CKA001754A4360 | Abdeckrahmen 1-fach chrom - carat®                                            | 1721-826-101     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4678 | Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - Busch-dynasty®                                | 1721-831         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4673 | Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®                            | 1721-832         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4648 | Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®          | 1721-833         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4638 | Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®                | 1721-835         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4643 | Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®      | 1721-836         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4633 | Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®            | 1721-838         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4109 | Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - solo®                                        | 1721-84          | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4668 | Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®            | 1721-843         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4658 | Abdeckrahmen 1-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®                  | 1721-845         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4663 | Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®        | 1721-846         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4653 | Abdeckrahmen 1-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®              | 1721-848         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4254 | Abdeckrahmen 1-fach edelstahl - carat®                                        | 1721-860         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4317 | Abdeckrahmen 1-fach edelstahl - pur edelstahl                                 | 1721-866K        | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4414 | Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - future® linear                          | 1721-884K        | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4419 | Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - future® linear                             | 1721-885K        | 1 | Stück |
| 2CKA001725A1555 | Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI                             | 1721-914         | 1 | Stück |
| 2CKA001725A1556 | Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-balance® SI                                   | 1721-917         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4374 | Abdeckrahmen 2-fach platin - alpha exclusive®                                 | 1722 KA-20       | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4383 | Abdeckrahmen 2-fach bronze - alpha exclusive®                                 | 1722 KA-21       | 1 | Stück |
| 2CKA001754A3849 | Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - alpha exclusive®                          | 1722 KA-22G      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2999 | Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha exclusive®                             | 1722 KA-24G      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4125 | Abdeckrahmen 2-fach titan - alpha exclusive®                                  | 1722 KA-266      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2239 | Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI                                | 1722 NS-212      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2163 | Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI                                     | 1722 NS-214      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4552 | Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI                             | 1722 NS-914      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4094 | Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear                         | 1722 NSKA-212    | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4059 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear  | 1722 NSKA-214    | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4066 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 2-fach studioweiß - alpha exclusive® | 1722 NSKA-24G    | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4714 | Abdeckrahmen 2-fach rot - future® linear                                      | 1722-12-182K-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4241 | Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - future® linear                                | 1722-181K        | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4169 | Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future®                                   | 1722-182         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4231 | Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future® linear                            | 1722-182K        | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4302 | Abdeckrahmen 2-fach alusilber - future® linear                                | 1722-183K        | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4174 | Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future®                                      | 1722-184         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4365 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach studioweiß - future® linear   | 1722-184 NSK     | 1 | Stück |

|                 |                                                      |           |   |       |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------|---|-------|
| 2CKA001754A4236 | Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future® linear      | 1722-184K | 1 | Stück |
| 2CKA001754A1629 | Abdeckrahmen 2-fach platin - alpha nea®              | 1722-20   | 1 | Stück |
| 2CKA001754A1710 | Abdeckrahmen 2-fach bronze - alpha nea®              | 1722-21   | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4776 | Abdeckrahmen 2-fach Glas Purpur - Busch-axcent® pur  | 1722-223  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4761 | Abdeckrahmen 2-fach Glas Sonne - Busch-axcent® pur   | 1722-225  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4771 | Abdeckrahmen 2-fach Glas Avocado - Busch-axcent® pur | 1722-226  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4766 | Abdeckrahmen 2-fach Glas Koralle - Busch-axcent® pur | 1722-227  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4756 | Abdeckrahmen 2-fach Glas Ozean - Busch-axcent® pur   | 1722-228  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4781 | Abdeckrahmen 2-fach Glas Auster - Busch-axcent® pur  | 1722-229  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A3799 | Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - alpha nea®       | 1722-22G  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4791 | Abdeckrahmen 2-fach papierbraun - Busch-axcent® pur  | 1722-243  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4801 | Abdeckrahmen 2-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur | 1722-245  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4786 | Abdeckrahmen 2-fach papierblau - Busch-axcent® pur   | 1722-248  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2700 | Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha nea®          | 1722-24G  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4392 | Abdeckrahmen 2-fach titan - alpha nea®               | 1722-266  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4684 | Abdeckrahmen 2-fach platin - Busch-axcent® pur       | 1722-270  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4704 | Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur | 1722-275  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4694 | Abdeckrahmen 2-fach titan - Busch-axcent® pur        | 1722-276  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4438 | Abdeckrahmen 2-fach weißglas - Busch-axcent® pur     | 1722-280  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4410 | Abdeckrahmen 2-fach schwarz - Busch-axcent®          | 1722-281  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4332 | Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - Busch-axcent®       | 1722-284  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4335 | Abdeckrahmen 2-fach gelb - Busch-axcent®             | 1722-285  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4338 | Abdeckrahmen 2-fach grün - Busch-axcent®             | 1722-286  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4341 | Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-axcent®              | 1722-287  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4344 | Abdeckrahmen 2-fach blau - Busch-axcent®             | 1722-288  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4806 | Abdeckrahmen 2-fach schiefergrau - Busch-axcent® pur | 1722-290  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4796 | Abdeckrahmen 2-fach betongrau - Busch-axcent® pur    | 1722-298  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4313 | Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - impuls           | 1722-72   | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4134 | Abdeckrahmen 2-fach chrom - impuls                   | 1722-726  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2429 | Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - impuls               | 1722-74   | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4431 | Abdeckrahmen 2-fach studioweiß matt - impuls         | 1722-774  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4425 | Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - impuls            | 1722-775  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2528 | Abdeckrahmen 2-fach champagner metallic - impuls     | 1722-79   | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4105 | Abdeckrahmen 2-fach chrom - solo®                    | 1722-80   | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4327 | Abdeckrahmen 2-fach chrom glanz - solo®              | 1722-80G  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4443 | Abdeckrahmen 2-fach weißglas - carat®                | 1722-811  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4821 | Abdeckrahmen 2-fach Porzellan anthrazit - carat®     | 1722-815  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4259 | Abdeckrahmen 2-fach bronze - carat®                  | 1722-821  | 1 | Stück |

|                 |                                                                          |              |   |       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-------|
| 2CKA001754A4357 | Abdeckrahmen 2-fach gold - carat®                                        | 1722-823-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4323 | Abdeckrahmen 2-fach Glas schwarz - carat®                                | 1722-825     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4361 | Abdeckrahmen 2-fach chrom - carat®                                       | 1722-826-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4679 | Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - Busch-dynasty®                           | 1722-831     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4674 | Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®                       | 1722-832     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4649 | Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®     | 1722-833     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4639 | Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®     | 1722-835     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4644 | Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty® | 1722-836     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4634 | Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty® | 1722-838     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4110 | Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - solo®                                   | 1722-84      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4669 | Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®       | 1722-843     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4659 | Abdeckrahmen 2-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®             | 1722-845     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4664 | Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®   | 1722-846     | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Mechanische Einsätze

