



Produktdetails

6401 U-102

Busch-Universal Relais-Einsatz 1-fach 230 V



Allgemeine Informationen	
Typ	6401 U-102
Bestellnummer	2CKA006401A0048
EAN	4011395991299
Beschreibung	Busch-Universal Relais-Einsatz 1-fach 230 V
Langbeschreibung	3-Leiter-Anschluss technik (Neutralleiter erforderlich). Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x. Für Bedienelement mit Glühlampe 6543-xxx-10x. Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CKA000173B7855
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0074

Montageart

Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C
Schutzart	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Ausgänge	1

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsstrom (I _n)	10 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Minimales Schaltvermögen	0...2300 W
Lastart	230 V, Glühlampen, Halogen, Leuchtstoff

Design

Schalterdesign	Plattform 63 Busch-Duro 2000® SI Reflex SI Busch-balance® SI Busch-art linear® future® linear Busch-axcent® solo® pur edelstahl carat® Busch-dynasty® alpha impuls
Schalterdesign Variante	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear Busch-art linear® Busch-art linear® - mit Dekorring Busch-art linear® - Echtmaterial future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur alpha nea® alpha exclusive®
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Kunststoff

Abmessungen

Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	41.4 mm
Gewicht	0.117 kg
Einbautiefe (t ₂)	32 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0660

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E5749
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	d628ece3-bec8-46c7-8314-77620d45f9b6 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1566
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC001588 - Elektronischer Schalter
eClass	V11.0 : 27144054
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006800A2353	Busch-Wächter® Zentralscheibe Bewegungssensor braun - Allwetter 44® (IP44)	6800-31-102C	1	Stück
2CKA006800A1898	Busch-Wächter® Zentralscheibe Bewegungssensor weiß - Allwetter 44® (IP44)	6800-32-102C	1	Stück
2CKA006800A2354	Busch-Wächter® Zentralscheibe Bewegungssensor alusilber - Allwetter 44® (IP44)	6800-33-102C	1	Stück
2CKA006800A1674	Busch-Wächter® Zentralscheibe Bewegungssensor alpinweiß - Allwetter 44® (IP44)	6800-34-102C	1	Stück
2CKA006800A1740	Busch-Wächter® Zentralscheibe Bewegungssensor anthrazit - Allwetter 44® (IP44)	6800-35-102C	1	Stück
2CKA006599A2820	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster mit Glühlampe platin - alpha	6543-20-102	1	Stück
2CKA006599A2821	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster mit Glühlampe bronze - alpha	6543-21-102	1	Stück
2CKA006599A2815	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster mit Glühlampe weiß - Busch-Duro 2000® SI	6543-212-102	1	Stück

2CKA006599A2816	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster mit Glühlampe alpinweiß - Reflex SI	6543-214-102	1	Stück
2CKA006599A2822	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster mit Glühlampe elfenbeinweiß - alpha	6543-22G-102	1	Stück
2CKA006599A2824	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster mit Glühlampe studioweiß - alpha	6543-24G-102	1	Stück
2CKA006599A2869	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster mit Glühlampe palladium - alpha	6543-260-102	1	Stück
2CKA006599A2870	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster mit Glühlampe titan - alpha	6543-266-102	1	Stück
2CKA006599A2920	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster elfenbeinweiß - impuls	6543-72-101	1	Stück
2CKA006599A2597	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster alpinweiß - impuls	6543-74-101	1	Stück
2CKA006599A2972	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster studioweiß matt - impuls	6543-774-101	1	Stück
2CKA006599A2976	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster schwarz matt - impuls	6543-775-101	1	Stück
2CKA006599A2921	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster alusilber - impuls	6543-783-101	1	Stück
2CKA006599A2942	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster graumetallic - Plattform 63	6543-803-101	1	Stück
2CKA006599A2881	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster anthrazit - Plattform 63	6543-81-101	1	Stück
2CKA006599A2831	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster elfenbeinweiß - Plattform 63	6543-82-101	1	Stück
2CKA006599A2887	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster alusilber - Plattform 63	6543-83-101	1	Stück
2CKA006599A2834	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster studioweiß - Plattform 63	6543-84-101	1	Stück
2CKA006599A2926	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster edelstahl - pur edelstahl	6543-866-101	1	Stück
2CKA006599A2963	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster studioweiß matt - Plattform 63	6543-884-101	1	Stück
2CKA006599A2968	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster schwarz matt - Plattform 63	6543-885-101	1	Stück
2CKA006599A3018	Bedienelement für Schalter/Dimmer Einzeltaster alpinweiß - Busch-balance® SI	6543-914-102	1	Stück
2CKA001413A0475	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster 1 Schließer 10 A	2020 US	1	Stück
2CKA001413A0483	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster mit Glow lamp - 1 Schließer 10 A	2020 US-201	1	Stück
2CKA001413A0871	Druckfolgeschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 1 Wechsler 10 A	2021/6 U	1	Stück
2CKA001413A0897	Druckfolgeschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glühlampe - 1 Wechsler 10 A	2021/6 UK	1	Stück
2CKA001012A1705	Druckfolgeschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit N 1 Wechsler 10 A	2021/6 UNV	1	Stück
2CKA001754A4373	Abdeckrahmen 1-fach platin - alpha exclusive®	1721 KA-20	1	Stück
2CKA001754A4382	Abdeckrahmen 1-fach bronze - alpha exclusive®	1721 KA-21	1	Stück
2CKA001754A2965	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - alpha exclusive®	1721 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A4115	Abdeckrahmen 1-fach palladium - alpha exclusive®	1721 KA-260	1	Stück
2CKA001754A4124	Abdeckrahmen 1-fach titan - alpha exclusive®	1721 KA-266	1	Stück
2CKA001754A2221	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1721 NS-212	1	Stück

2CKA001754A2155	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Reflex SI	1721 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4548	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4093	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1721 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4058	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 1-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1721 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4065	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 1-fach studioweiß - alpha exclusive®	1721 NSKA-24G	1	Stück
2CKA001754A4713	Abdeckrahmen 1-fach rot - future® linear	1721-12-182K-101	1	Stück
2CKA001754A4240	Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - future® linear	1721-181K	1	Stück
2CKA001754A4168	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future®	1721-182	1	Stück
2CKA001754A4230	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future® linear	1721-182K	1	Stück
2CKA001754A4301	Abdeckrahmen 1-fach alusilber - future® linear	1721-183K	1	Stück
2CKA001754A4173	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future®	1721-184	1	Stück
2CKA001754A4364	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach studioweiß - future® linear	1721-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4235	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future® linear	1721-184K	1	Stück
2CKA001754A1611	Abdeckrahmen 1-fach platin - alpha nea®	1721-20	1	Stück
2CKA001754A1702	Abdeckrahmen 1-fach bronze - alpha nea®	1721-21	1	Stück
2CKA001754A4775	Abdeckrahmen 1-fach Glas Purpur - Busch-axcent® pur	1721-223	1	Stück
2CKA001754A4760	Abdeckrahmen 1-fach Glas Sonne - Busch-axcent® pur	1721-225	1	Stück
2CKA001754A4770	Abdeckrahmen 1-fach Glas Avocado - Busch-axcent® pur	1721-226	1	Stück
2CKA001754A4765	Abdeckrahmen 1-fach Glas Koralle - Busch-axcent® pur	1721-227	1	Stück
2CKA001754A4755	Abdeckrahmen 1-fach Glas Ozean - Busch-axcent® pur	1721-228	1	Stück
2CKA001754A4780	Abdeckrahmen 1-fach Glas Auster - Busch-axcent® pur	1721-229	1	Stück
2CKA001754A4790	Abdeckrahmen 1-fach papierbraun - Busch-axcent® pur	1721-243	1	Stück
2CKA001754A4800	Abdeckrahmen 1-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur	1721-245	1	Stück
2CKA001754A4785	Abdeckrahmen 1-fach papierblau - Busch-axcent® pur	1721-248	1	Stück
2CKA001754A2692	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - alpha nea®	1721-24G	1	Stück
2CKA001754A4391	Abdeckrahmen 1-fach titan - alpha nea®	1721-266	1	Stück
2CKA001754A4683	Abdeckrahmen 1-fach platin - Busch-axcent® pur	1721-270	1	Stück
2CKA001754A4703	Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur	1721-275	1	Stück
2CKA001754A4693	Abdeckrahmen 1-fach titan - Busch-axcent® pur	1721-276	1	Stück
2CKA001754A4437	Abdeckrahmen 1-fach weißglas - Busch-axcent® pur	1721-280	1	Stück
2CKA001754A4409	Abdeckrahmen 1-fach schwarz - Busch-axcent®	1721-281	1	Stück
2CKA001754A4331	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - Busch-axcent®	1721-284	1	Stück
2CKA001754A4334	Abdeckrahmen 1-fach gelb - Busch-axcent®	1721-285	1	Stück
2CKA001754A4337	Abdeckrahmen 1-fach grün - Busch-axcent®	1721-286	1	Stück
2CKA001754A4340	Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-axcent®	1721-287	1	Stück
2CKA001754A4343	Abdeckrahmen 1-fach blau - Busch-axcent®	1721-288	1	Stück

2CKA001754A4805	Abdeckrahmen 1-fach schiefergrau - Busch- axcent® pur	1721-290	1	Stück
2CKA001754A4795	Abdeckrahmen 1-fach betongrau - Busch- axcent® pur	1721-298	1	Stück
2CKA001754A4312	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - impuls	1721-72	1	Stück
2CKA001754A4133	Abdeckrahmen 1-fach chrom - impuls	1721-726	1	Stück
2CKA001754A2411	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - impuls	1721-74	1	Stück
2CKA001754A4429	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - impuls	1721-774	1	Stück
2CKA001754A4424	Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - impuls	1721-775	1	Stück
2CKA001754A2510	Abdeckrahmen 1-fach champagner metallic - impuls	1721-79	1	Stück
2CKA001754A4104	Abdeckrahmen 1-fach chrom - solo®	1721-80	1	Stück
2CKA001754A4326	Abdeckrahmen 1-fach chrom glanz - solo®	1721-80G	1	Stück
2CKA001754A4442	Abdeckrahmen 1-fach weißglas - carat®	1721-811	1	Stück
2CKA001754A4820	Abdeckrahmen 1-fach Porzellan anthrazit - carat®	1721-815	1	Stück
2CKA001754A4258	Abdeckrahmen 1-fach bronze - carat®	1721-821	1	Stück
2CKA001754A4356	Abdeckrahmen 1-fach gold - carat®	1721-823-101	1	Stück
2CKA001754A4322	Abdeckrahmen 1-fach Glas schwarz - carat®	1721-825	1	Stück
2CKA001754A4360	Abdeckrahmen 1-fach chrom - carat®	1721-826-101	1	Stück
2CKA001754A4678	Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - Busch- dynasty®	1721-831	1	Stück
2CKA001754A4673	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - Busch- dynasty®	1721-832	1	Stück
2CKA001754A4648	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1721-833	1	Stück
2CKA001754A4638	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1721-835	1	Stück
2CKA001754A4643	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-836	1	Stück
2CKA001754A4633	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-838	1	Stück
2CKA001754A4109	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - solo®	1721-84	1	Stück
2CKA001754A4668	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1721-843	1	Stück
2CKA001754A4658	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1721-845	1	Stück
2CKA001754A4663	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-846	1	Stück
2CKA001754A4653	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-848	1	Stück
2CKA001754A4254	Abdeckrahmen 1-fach edelstahl - carat®	1721-860	1	Stück
2CKA001754A4317	Abdeckrahmen 1-fach edelstahl - pur edelstahl	1721-866K	1	Stück
2CKA001754A4414	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - future® linear	1721-884K	1	Stück
2CKA001754A4419	Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - future® linear	1721-885K	1	Stück
2CKA001725A1555	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch- balance® SI	1721-914	1	Stück
2CKA001725A1556	Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-balance® SI	1721-917	1	Stück
2CKA001754A4374	Abdeckrahmen 2-fach platin - alpha exclusive®	1722 KA-20	1	Stück
2CKA001754A4383	Abdeckrahmen 2-fach bronze - alpha exclusive®	1722 KA-21	1	Stück
2CKA001754A3849	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - alpha exclusive®	1722 KA-22G	1	Stück
2CKA001754A2999	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha exclusive®	1722 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A4125	Abdeckrahmen 2-fach titan - alpha exclusive®	1722 KA-266	1	Stück

2CKA001754A2239	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1722 NS-212	1	Stück
2CKA001754A2163	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI	1722 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4552	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4094	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1722 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4059	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1722 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4066	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 2-fach studioweiß - alpha exclusive®	1722 NSKA-24G	1	Stück
2CKA001754A4714	Abdeckrahmen 2-fach rot - future® linear	1722-12-182K-101	1	Stück
2CKA001754A4241	Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - future® linear	1722-181K	1	Stück
2CKA001754A4169	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future®	1722-182	1	Stück
2CKA001754A4231	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future® linear	1722-182K	1	Stück
2CKA001754A4302	Abdeckrahmen 2-fach alusilber - future® linear	1722-183K	1	Stück
2CKA001754A4174	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future®	1722-184	1	Stück
2CKA001754A4365	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach studioweiß - future® linear	1722-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4236	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future® linear	1722-184K	1	Stück
2CKA001754A1629	Abdeckrahmen 2-fach platin - alpha nea®	1722-20	1	Stück
2CKA001754A1710	Abdeckrahmen 2-fach bronze - alpha nea®	1722-21	1	Stück
2CKA001754A4776	Abdeckrahmen 2-fach Glas Purpur - Busch-axcent® pur	1722-223	1	Stück
2CKA001754A4761	Abdeckrahmen 2-fach Glas Sonne - Busch-axcent® pur	1722-225	1	Stück
2CKA001754A4771	Abdeckrahmen 2-fach Glas Avocado - Busch-axcent® pur	1722-226	1	Stück
2CKA001754A4766	Abdeckrahmen 2-fach Glas Koralle - Busch-axcent® pur	1722-227	1	Stück
2CKA001754A4756	Abdeckrahmen 2-fach Glas Ozean - Busch-axcent® pur	1722-228	1	Stück
2CKA001754A4781	Abdeckrahmen 2-fach Glas Auster - Busch-axcent® pur	1722-229	1	Stück
2CKA001754A3799	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - alpha nea®	1722-22G	1	Stück
2CKA001754A4791	Abdeckrahmen 2-fach papierbraun - Busch-axcent® pur	1722-243	1	Stück
2CKA001754A4801	Abdeckrahmen 2-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur	1722-245	1	Stück
2CKA001754A4786	Abdeckrahmen 2-fach papierblau - Busch-axcent® pur	1722-248	1	Stück
2CKA001754A2700	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha nea®	1722-24G	1	Stück
2CKA001754A4392	Abdeckrahmen 2-fach titan - alpha nea®	1722-266	1	Stück
2CKA001754A4684	Abdeckrahmen 2-fach platin - Busch-axcent® pur	1722-270	1	Stück
2CKA001754A4704	Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur	1722-275	1	Stück
2CKA001754A4694	Abdeckrahmen 2-fach titan - Busch-axcent® pur	1722-276	1	Stück
2CKA001754A4438	Abdeckrahmen 2-fach weißglas - Busch-axcent® pur	1722-280	1	Stück
2CKA001754A4410	Abdeckrahmen 2-fach schwarz - Busch-axcent®	1722-281	1	Stück
2CKA001754A4332	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - Busch-axcent®	1722-284	1	Stück
2CKA001754A4335	Abdeckrahmen 2-fach gelb - Busch-axcent®	1722-285	1	Stück
2CKA001754A4338	Abdeckrahmen 2-fach grün - Busch-axcent®	1722-286	1	Stück

2CKA001754A4341	Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-axcent®	1722-287	1	Stück
2CKA001754A4344	Abdeckrahmen 2-fach blau - Busch-axcent®	1722-288	1	Stück
2CKA001754A4806	Abdeckrahmen 2-fach schiefergrau - Busch-axcent® pur	1722-290	1	Stück
2CKA001754A4796	Abdeckrahmen 2-fach betongrau - Busch-axcent® pur	1722-298	1	Stück
2CKA001754A4313	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - impuls	1722-72	1	Stück
2CKA001754A4134	Abdeckrahmen 2-fach chrom - impuls	1722-726	1	Stück
2CKA001754A2429	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - impuls	1722-74	1	Stück
2CKA001754A4431	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß matt - impuls	1722-774	1	Stück
2CKA001754A4425	Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - impuls	1722-775	1	Stück
2CKA001754A2528	Abdeckrahmen 2-fach champagner metallic - impuls	1722-79	1	Stück
2CKA001754A4105	Abdeckrahmen 2-fach chrom - solo®	1722-80	1	Stück
2CKA001754A4327	Abdeckrahmen 2-fach chrom glanz - solo®	1722-80G	1	Stück
2CKA001754A4443	Abdeckrahmen 2-fach weißglas - carat®	1722-811	1	Stück
2CKA001754A4821	Abdeckrahmen 2-fach Porzellan anthrazit - carat®	1722-815	1	Stück
2CKA001754A4259	Abdeckrahmen 2-fach bronze - carat®	1722-821	1	Stück
2CKA001754A4357	Abdeckrahmen 2-fach gold - carat®	1722-823-101	1	Stück
2CKA001754A4323	Abdeckrahmen 2-fach Glas schwarz - carat®	1722-825	1	Stück
2CKA001754A4361	Abdeckrahmen 2-fach chrom - carat®	1722-826-101	1	Stück
2CKA001754A4679	Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1722-831	1	Stück
2CKA001754A4674	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-832	1	Stück
2CKA001754A4649	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1722-833	1	Stück
2CKA001754A4639	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1722-835	1	Stück
2CKA001754A4644	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-836	1	Stück
2CKA001754A4634	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-838	1	Stück
2CKA001754A4110	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - solo®	1722-84	1	Stück
2CKA001754A4669	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1722-843	1	Stück
2CKA001754A4659	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1722-845	1	Stück
2CKA001754A4664	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-846	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Elektronik konventionell → Bewegungsmelder Innen → Professional Serie

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

