



Produktdetails

# 6411 U-101

## Busch-Jalousiecontrol® II Jalousie-Komfort-Einsatz 2-fach 230 V



Allgemeine Informationen

|                  |                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ              | 6411 U-101                                                                                                                                      |
| Bestellnummer    | 2CKA006410A0377                                                                                                                                 |
| EAN              | 4011395076484                                                                                                                                   |
| Beschreibung     | Busch-Jalousiecontrol® II Jalousie-Komfort-Einsatz 2-fach 230 V                                                                                 |
| Langbeschreibung | Für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.                                        |
|                  | Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.                                                                             |
|                  | Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position.                                                               |
|                  | Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx. |
|                  | Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.                                                                                |
|                  | Für Bedienelement 6430-xx-xxx.                                                                                                                  |
|                  | Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.                                                                                                               |
|                  | Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.                                                                                                       |
|                  | Laufzeit: 3 min Kompatibel zu den Typen 6411 U.                                                                                                 |

Installation / Montage

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Montage- und Betriebsanleitung | 2CKA000073B6599  |
| Verdrahtungsplan               | 2CKA000097E0076  |
| Montageart                     | Unterputzmontage |

Befestigungsart Schrauben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 ... +35 °C  
Schutzart IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information No document needed  
Anzahl Ausgänge 2

Elektrische Daten

Bemessungsspannung ( $U_r$ ) 230 V  
Hilfsspannung AC/DC 230 V AC/DC  
Bemessungsstrom ( $I_n$ ) 3 A  
Bemessungsfrequenz (f) 50 Hz  
Maximale Schaltleistung 690 W

Design

Schalterdesign Plattform 63  
Busch-Duro 2000® SI  
Reflex SI  
Busch-balance® SI  
future® linear  
Busch-axcent®  
solo®  
pur edelstahl  
carat®  
Busch-dynasty®  
impuls  
Schalterdesign Variante Busch-Duro 2000® SI  
Busch-Duro 2000® SI Linear  
Reflex SI  
Reflex SI Linear  
future®  
future® linear  
Busch-axcent®  
Busch-axcent® pur  
Ausführung der Oberfläche unbehandelt  
glänzend  
Werkstoff Thermoplastischer Kunststoff  
RAL Nummer RAL 9005 - tiefschwarz  
Farbe schwarz

Abmessungen

Breite 70.8 mm  
Höhe 57.9 mm  
Tiefe 70.8 mm  
Gewicht 79 g  
Maßzeichnung 2CKA000097E0661

Material Compliance

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| RoHS Information                          | 2CKA200000E5763                                    |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| REACH Erklärung                           | 2CKA309999E9999                                    |
| REACH Information                         | enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent                 |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                                    |

Zertifikate und Deklarationen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E1576 |
|----------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 9         | EC000615 - Jalousiesteuerung                                                            |
| eClass         | V11.0 : 27144027                                                                        |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C                                                                                     |

Accessories

| Identifier      | Description                                                                                                                     | Type         | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|
| 2CKA006430A0144 | Bedienelement Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster alpinweiß - impuls                                                      | 6430-74      | 1        | Stück           |
| 2CKA006430A0337 | Bedienelement Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster elfenbeinweiß - impuls                                                  | 6430-72      | 1        | Stück           |
| 2CKA006430A0320 | Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster bronze - alpha                   | 6430-21-102  | 1        | Stück           |
| 2CKA006430A0319 | Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster platin - alpha                   | 6430-20-102  | 1        | Stück           |
| 2CKA006430A0318 | Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster titan - alpha                    | 6430-266-102 | 1        | Stück           |
| 2CKA006430A0317 | Bedienelement Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster palladium - alpha                                                       | 6430-260-102 | 1        | Stück           |
| 2CKA006430A0323 | Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster studioweiß - alpha               | 6430-24G-102 | 1        | Stück           |
| 2CKA006430A0321 | Bedienelement Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster elfenbeinweiß - alpha                                                   | 6430-22G-102 | 1        | Stück           |
| 2CKA006430A0329 | Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie einteilige Wippe studioweiß - Plattform 63    | 6430-84-102  | 1        | Stück           |
| 2CKA006430A0327 | Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie einteilige Wippe elfenbeinweiß - Plattform 63 | 6430-82-102  | 1        | Stück           |
| 2CKA006430A0326 | Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie einteilige Wippe anthrazit - Plattform 63     | 6430-81-102  | 1        | Stück           |
| 2CKA006430A0314 | Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster alpinweiß - Reflex SI            | 6430-214-102 | 1        | Stück           |
| 2CKA006430A0313 | Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster weiß - Busch-Duro 2000® SI                    | 6430-212-102 | 1        | Stück           |
| 2CKA006430A0328 | Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie einteilige Wippe alusilber - Plattform 63     | 6430-83-102  | 1        | Stück           |
| 2CKA006430A0291 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr platin - alpha                                            | 6435-20      | 1        | Stück           |

|                 |                                                                                                                     |               |   |       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|-------|
| 2CKA006430A0292 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr bronze - alpha                                | 6435-21       | 1 | Stück |
| 2CKA006430A0285 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr weiß - Busch-Duro 2000® SI                    | 6435-212      | 1 | Stück |
| 2CKA006430A0286 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Einzeltaster alpinweiß - Reflex SI            | 6435-214      | 1 | Stück |
| 2CKA006430A0293 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr elfenbeinweiß - alpha                         | 6435-22G      | 1 | Stück |
| 2CKA006430A0295 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr studioweiß - alpha                            | 6435-24G      | 1 | Stück |
| 2CKA006430A0289 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr palladium - alpha                             | 6435-260      | 1 | Stück |
| 2CKA006430A0290 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr titan - alpha                                 | 6435-266      | 1 | Stück |
| 2CKA006430A0300 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr alpinweiß - impuls                            | 6435-74       | 1 | Stück |
| 2CKA006430A0380 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr studioweiß matt - impuls                      | 6435-774      | 1 | Stück |
| 2CKA006430A0382 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr schwarz matt - impuls                         | 6435-775      | 1 | Stück |
| 2CKA006430A0342 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr alusilber - impuls                            | 6435-783      | 1 | Stück |
| 2CKA006430A0351 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe graumetallic - Plattform 63    | 6435-803      | 1 | Stück |
| 2CKA006430A0303 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe anthrazit - Plattform 63       | 6435-81       | 1 | Stück |
| 2CKA006430A0304 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe elfenbeinweiß - Plattform 63   | 6435-82       | 1 | Stück |
| 2CKA006430A0305 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe alusilber - Plattform 63       | 6435-83       | 1 | Stück |
| 2CKA006430A0306 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe studioweiß - Plattform 63      | 6435-84       | 1 | Stück |
| 2CKA006430A0344 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe edelstahl - pur edelstahl      | 6435-866      | 1 | Stück |
| 2CKA006430A0388 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe studioweiß matt - Plattform 63 | 6435-884      | 1 | Stück |
| 2CKA006430A0389 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe schwarz matt - Plattform 63    | 6435-885      | 1 | Stück |
| 2CKA006430A0402 | Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe alpinweiß - Busch-balance® SI  | 6435-914      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4373 | Abdeckrahmen 1-fach platin - alpha exclusive®                                                                       | 1721 KA-20    | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4382 | Abdeckrahmen 1-fach bronze - alpha exclusive®                                                                       | 1721 KA-21    | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2965 | Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - alpha exclusive®                                                                   | 1721 KA-24G   | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4115 | Abdeckrahmen 1-fach palladium - alpha exclusive®                                                                    | 1721 KA-260   | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4124 | Abdeckrahmen 1-fach titan - alpha exclusive®                                                                        | 1721 KA-266   | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2221 | Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI                                                                      | 1721 NS-212   | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2155 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Reflex SI                                                          | 1721 NS-214   | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4548 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI                                                  | 1721 NS-914   | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4093 | Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear                                                               | 1721 NSKA-212 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4058 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 1-fach alpinweiß - Reflex SI Linear                                        | 1721 NSKA-214 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4065 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 1-fach studioweiß - alpha exclusive®                                       | 1721 NSKA-24G | 1 | Stück |

|                 |                                                                  |                  |   |       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---|-------|
| 2CKA001754A4713 | Abdeckrahmen 1-fach rot - future® linear                         | 1721-12-182K-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4240 | Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - future® linear                   | 1721-181K        | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4168 | Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future®                      | 1721-182         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4230 | Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future® linear               | 1721-182K        | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4301 | Abdeckrahmen 1-fach alusilber - future® linear                   | 1721-183K        | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4173 | Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future®                         | 1721-184         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4364 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach studioweiß - future® linear | 1721-184 NSK     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4235 | Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future® linear                  | 1721-184K        | 1 | Stück |
| 2CKA001754A1611 | Abdeckrahmen 1-fach platin - alpha nea®                          | 1721-20          | 1 | Stück |
| 2CKA001754A1702 | Abdeckrahmen 1-fach bronze - alpha nea®                          | 1721-21          | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4775 | Abdeckrahmen 1-fach Glas Purpur - Busch-axcent® pur              | 1721-223         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4760 | Abdeckrahmen 1-fach Glas Sonne - Busch-axcent® pur               | 1721-225         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4770 | Abdeckrahmen 1-fach Glas Avocado - Busch-axcent® pur             | 1721-226         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4765 | Abdeckrahmen 1-fach Glas Koralle - Busch-axcent® pur             | 1721-227         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4755 | Abdeckrahmen 1-fach Glas Ozean - Busch-axcent® pur               | 1721-228         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4780 | Abdeckrahmen 1-fach Glas Auster - Busch-axcent® pur              | 1721-229         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4790 | Abdeckrahmen 1-fach papierbraun - Busch-axcent® pur              | 1721-243         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4800 | Abdeckrahmen 1-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur             | 1721-245         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4785 | Abdeckrahmen 1-fach papierblau - Busch-axcent® pur               | 1721-248         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2692 | Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - alpha nea®                      | 1721-24G         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4391 | Abdeckrahmen 1-fach titan - alpha nea®                           | 1721-266         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4683 | Abdeckrahmen 1-fach platin - Busch-axcent® pur                   | 1721-270         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4703 | Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur             | 1721-275         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4693 | Abdeckrahmen 1-fach titan - Busch-axcent® pur                    | 1721-276         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4437 | Abdeckrahmen 1-fach weißglas - Busch-axcent® pur                 | 1721-280         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4409 | Abdeckrahmen 1-fach schwarz - Busch-axcent®                      | 1721-281         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4331 | Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - Busch-axcent®                   | 1721-284         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4334 | Abdeckrahmen 1-fach gelb - Busch-axcent®                         | 1721-285         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4337 | Abdeckrahmen 1-fach grün - Busch-axcent®                         | 1721-286         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4340 | Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-axcent®                          | 1721-287         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4343 | Abdeckrahmen 1-fach blau - Busch-axcent®                         | 1721-288         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4805 | Abdeckrahmen 1-fach schiefergrau - Busch-axcent® pur             | 1721-290         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4795 | Abdeckrahmen 1-fach betongrau - Busch-axcent® pur                | 1721-298         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4312 | Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - impuls                       | 1721-72          | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4133 | Abdeckrahmen 1-fach chrom - impuls                               | 1721-726         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2411 | Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - impuls                           | 1721-74          | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4429 | Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - impuls                     | 1721-774         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4424 | Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - impuls                        | 1721-775         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2510 | Abdeckrahmen 1-fach champagner metallic - impuls                 | 1721-79          | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4104 | Abdeckrahmen 1-fach chrom - solo®                                | 1721-80          | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4326 | Abdeckrahmen 1-fach chrom glanz - solo®                          | 1721-80G         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4442 | Abdeckrahmen 1-fach weißglas - carat®                            | 1721-811         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4820 | Abdeckrahmen 1-fach Porzellan anthrazit - carat®                 | 1721-815         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4258 | Abdeckrahmen 1-fach bronze - carat®                              | 1721-821         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4356 | Abdeckrahmen 1-fach gold - carat®                                | 1721-823-101     | 1 | Stück |

|                 |                                                                               |                  |   |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|-------|
| 2CKA001754A4322 | Abdeckrahmen 1-fach Glas schwarz - carat®                                     | 1721-825         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4360 | Abdeckrahmen 1-fach chrom - carat®                                            | 1721-826-101     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4678 | Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - Busch-dynasty®                                | 1721-831         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4673 | Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®                            | 1721-832         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4648 | Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®          | 1721-833         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4638 | Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®                | 1721-835         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4643 | Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®      | 1721-836         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4633 | Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®            | 1721-838         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4109 | Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - solo®                                        | 1721-84          | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4668 | Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®            | 1721-843         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4658 | Abdeckrahmen 1-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®                  | 1721-845         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4663 | Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®        | 1721-846         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4653 | Abdeckrahmen 1-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®              | 1721-848         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4254 | Abdeckrahmen 1-fach edelstahl - carat®                                        | 1721-860         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4317 | Abdeckrahmen 1-fach edelstahl - pur edelstahl                                 | 1721-866K        | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4414 | Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - future® linear                          | 1721-884K        | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4419 | Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - future® linear                             | 1721-885K        | 1 | Stück |
| 2CKA001725A1555 | Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI                             | 1721-914         | 1 | Stück |
| 2CKA001725A1556 | Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-balance® SI                                   | 1721-917         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4374 | Abdeckrahmen 2-fach platin - alpha exclusive®                                 | 1722 KA-20       | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4383 | Abdeckrahmen 2-fach bronze - alpha exclusive®                                 | 1722 KA-21       | 1 | Stück |
| 2CKA001754A3849 | Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - alpha exclusive®                          | 1722 KA-22G      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2999 | Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha exclusive®                             | 1722 KA-24G      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4125 | Abdeckrahmen 2-fach titan - alpha exclusive®                                  | 1722 KA-266      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2239 | Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI                                | 1722 NS-212      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2163 | Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI                                     | 1722 NS-214      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4552 | Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI                             | 1722 NS-914      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4094 | Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear                         | 1722 NSKA-212    | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4059 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear  | 1722 NSKA-214    | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4066 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 2-fach studioweiß - alpha exclusive® | 1722 NSKA-24G    | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4714 | Abdeckrahmen 2-fach rot - future® linear                                      | 1722-12-182K-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4241 | Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - future® linear                                | 1722-181K        | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4169 | Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future®                                   | 1722-182         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4231 | Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future® linear                            | 1722-182K        | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4302 | Abdeckrahmen 2-fach alusilber - future® linear                                | 1722-183K        | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4174 | Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future®                                      | 1722-184         | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4365 | Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach studioweiß - future® linear   | 1722-184 NSK     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4236 | Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future® linear                               | 1722-184K        | 1 | Stück |
| 2CKA001754A1629 | Abdeckrahmen 2-fach platin - alpha nea®                                       | 1722-20          | 1 | Stück |
| 2CKA001754A1710 | Abdeckrahmen 2-fach bronze - alpha nea®                                       | 1722-21          | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4776 | Abdeckrahmen 2-fach Glas Purpur - Busch-axcent® pur                           | 1722-223         | 1 | Stück |

|                 |                                                                          |              |   |       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-------|
| 2CKA001754A4761 | Abdeckrahmen 2-fach Glas Sonne - Busch-axcent® pur                       | 1722-225     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4771 | Abdeckrahmen 2-fach Glas Avocado - Busch-axcent® pur                     | 1722-226     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4766 | Abdeckrahmen 2-fach Glas Koralle - Busch-axcent® pur                     | 1722-227     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4756 | Abdeckrahmen 2-fach Glas Ozean - Busch-axcent® pur                       | 1722-228     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4781 | Abdeckrahmen 2-fach Glas Auster - Busch-axcent® pur                      | 1722-229     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A3799 | Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - alpha nea®                           | 1722-22G     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4791 | Abdeckrahmen 2-fach papierbraun - Busch-axcent® pur                      | 1722-243     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4801 | Abdeckrahmen 2-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur                     | 1722-245     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4786 | Abdeckrahmen 2-fach papierblau - Busch-axcent® pur                       | 1722-248     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2700 | Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha nea®                              | 1722-24G     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4392 | Abdeckrahmen 2-fach titan - alpha nea®                                   | 1722-266     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4684 | Abdeckrahmen 2-fach platin - Busch-axcent® pur                           | 1722-270     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4704 | Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur                     | 1722-275     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4694 | Abdeckrahmen 2-fach titan - Busch-axcent® pur                            | 1722-276     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4438 | Abdeckrahmen 2-fach weißglas - Busch-axcent® pur                         | 1722-280     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4410 | Abdeckrahmen 2-fach schwarz - Busch-axcent®                              | 1722-281     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4332 | Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - Busch-axcent®                           | 1722-284     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4335 | Abdeckrahmen 2-fach gelb - Busch-axcent®                                 | 1722-285     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4338 | Abdeckrahmen 2-fach grün - Busch-axcent®                                 | 1722-286     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4341 | Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-axcent®                                  | 1722-287     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4344 | Abdeckrahmen 2-fach blau - Busch-axcent®                                 | 1722-288     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4806 | Abdeckrahmen 2-fach schiefergrau - Busch-axcent® pur                     | 1722-290     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4796 | Abdeckrahmen 2-fach betongrau - Busch-axcent® pur                        | 1722-298     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4313 | Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - impuls                               | 1722-72      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4134 | Abdeckrahmen 2-fach chrom - impuls                                       | 1722-726     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2429 | Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - impuls                                   | 1722-74      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4431 | Abdeckrahmen 2-fach studioweiß matt - impuls                             | 1722-774     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4425 | Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - impuls                                | 1722-775     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A2528 | Abdeckrahmen 2-fach champagner metallic - impuls                         | 1722-79      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4105 | Abdeckrahmen 2-fach chrom - solo®                                        | 1722-80      | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4327 | Abdeckrahmen 2-fach chrom glanz - solo®                                  | 1722-80G     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4443 | Abdeckrahmen 2-fach weißglas - carat®                                    | 1722-811     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4821 | Abdeckrahmen 2-fach Porzellan anthrazit - carat®                         | 1722-815     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4259 | Abdeckrahmen 2-fach bronze - carat®                                      | 1722-821     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4357 | Abdeckrahmen 2-fach gold - carat®                                        | 1722-823-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4323 | Abdeckrahmen 2-fach Glas schwarz - carat®                                | 1722-825     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4361 | Abdeckrahmen 2-fach chrom - carat®                                       | 1722-826-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4679 | Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - Busch-dynasty®                           | 1722-831     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4674 | Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®                       | 1722-832     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4649 | Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®     | 1722-833     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4639 | Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®           | 1722-835     | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4644 | Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty® | 1722-836     | 1 | Stück |

|                 |                                                                           |          |   |       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|
| 2CKA001754A4634 | Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert<br>elfenbeinweiß - Busch-dynasty®     | 1722-838 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4110 | Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - solo®                                    | 1722-84  | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4669 | Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor<br>anthrazit - Busch-dynasty®     | 1722-843 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4659 | Abdeckrahmen 2-fach Messing antik anthrazit -<br>Busch-dynasty®           | 1722-845 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4664 | Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor<br>elfenbeinweiß - Busch-dynasty® | 1722-846 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

