



Produktdetails

6213/2.1

Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach für Busch-free@home®



Allgemeine Informationen	
Typ	6213/2.1
Bestellnummer	2CKA006220A0018
EAN	4011395180068
Beschreibung	Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach für Busch-free@home® Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach für Busch-free@home®. Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren. Mit integriertem Jalousieaktor. Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...).
Langbeschreibung	Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, ...). Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA000001A1593
Anzahl Ausgänge	2
Anzahl Eingänge	1
Unterstützte Bussysteme	free@home (TP)
Produktreihe	Busch-free@home®
Anzahl Batterien	0

Elektrische Daten

Stromart	AC
Bemessungsstrom (I_n)	4 A
Maximaler Schaltstrom	ohmsche Last 4 A
Maximale Schaltleistung	920 W
Lastart	Betriebsart Jalousie

Abmessungen

Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	36 mm
Gewicht	89.5 g
Einbautiefe (t_2)	32 mm

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E4837
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	d5471707-5d12-4531-8fd9-d2e530f65344 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1350
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
eClass	V11.0 : 27143128
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006220A0945	Wippe 2-fach links/rechts, ohne Bedruckung studioweiß matt - Busch-art linear®	6230-20-44M	1	Stück
2CKA006220A0947	Wippe 2-fach links/rechts, ohne Bedruckung schwarz matt - Busch-art linear®	6230-20-45M	1	Stück
2CKA006220A0944	Wippe 2-fach links/rechts, ohne Bedruckung studioweiß - Busch-art linear®	6230-20-44G	1	Stück
2CKA006220A0948	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht" Symbol "Licht" studioweiß - Busch-art linear®	6231-21-44G	1	Stück
2CKA006220A0949	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht" Symbol "Licht" studioweiß matt - Busch-art linear®	6231-21-44M	1	Stück
2CKA006220A0951	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht" Symbol "Licht" schwarz matt - Busch-art linear®	6231-21-45M	1	Stück
2CKA006220A0952	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht" Symbol "light" studioweiß - Busch-art linear®	6231-22-44G	1	Stück
2CKA006220A0953	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht" Symbol "light" studioweiß matt - Busch-art linear®	6231-22-44M	1	Stück
2CKA006220A0955	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht" Symbol "light" schwarz matt - Busch-art linear®	6231-22-45M	1	Stück
2CKA006220A0956	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" studioweiß - Busch-art linear®	6234-21-44G	1	Stück
2CKA006220A0957	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" studioweiß matt - Busch-art linear®	6234-21-44M	1	Stück
2CKA006220A0959	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" schwarz matt - Busch-art linear®	6234-21-45M	1	Stück
2CKA006220A0960	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" studioweiß - Busch-art linear®	6234-22-44G	1	Stück
2CKA006220A0961	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" studioweiß matt - Busch-art linear®	6234-22-44M	1	Stück
2CKA006220A0963	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" schwarz matt - Busch-art linear®	6234-22-45M	1	Stück
2CKA006220A0964	Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie" Symbol "Pfeile" studioweiß - Busch-art linear®	6232-20-44G	1	Stück
2CKA006220A0965	Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie" Symbol "Pfeile" studioweiß matt - Busch-art linear®	6232-20-44M	1	Stück
2CKA006220A0967	Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie" Symbol "Pfeile" schwarz matt - Busch-art linear®	6232-20-45M	1	Stück
2CKA006220A0968	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" studioweiß - Busch-art linear®	6233-21-44G	1	Stück
2CKA006220A0969	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" studioweiß matt - Busch-art linear®	6233-21-44M	1	Stück
2CKA006220A0971	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" schwarz matt - Busch-art linear®	6233-21-45M	1	Stück
2CKA006220A0972	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" studioweiß - Busch-art linear®	6233-22-44G	1	Stück
2CKA006220A0973	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" studioweiß matt - Busch-art linear®	6233-22-44M	1	Stück
2CKA006220A0975	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" schwarz matt - Busch-art linear®	6233-22-45M	1	Stück
2CKA006220A0976	Wippe 2-fach links mit Symbol "Play/Pause" studioweiß Busch-art linear®	6237-21-44G	1	Stück
2CKA006220A0977	Wippe 2-fach links mit Symbol "Play/Pause" studioweiß matt Busch-art linear®	6237-21-44M	1	Stück
2CKA006220A0979	Wippe 2-fach links mit Symbol "Play/Pause" schwarz matt Busch-art linear®	6237-21-45M	1	Stück

2CKA006220A0980	Wippe 2-fach, rechts mit Symbol "Volume" studioweiß Busch-art linear®	6237-22-44G	1	Stück
2CKA006220A0981	Wippe 2-fach, rechts mit Symbol "Volume" studioweiß matt Busch-art linear®	6237-22-44M	1	Stück
2CKA006220A0983	Wippe 2-fach, rechts mit Symbol "Volume" schwarz matt Busch-art linear®	6237-22-45M	1	Stück
2CKA006220A0088	Wippe 2-fach links/rechts, ohne Bedruckung alpinweiß - Reflex SI	6230-20-214	1	Stück
2CKA006220A0435	Wippe 2-fach links/rechts, ohne Bedruckung graumetallic - Plattform 63	6230-20-803	1	Stück
2CKA006220A0047	Wippe 2-fach links/rechts, ohne Bedruckung anthrazit - Plattform 63	6230-20-81	1	Stück
2CKA006220A0401	Wippe 2-fach links/rechts, ohne Bedruckung elfenbeinweiß - Plattform 63	6230-20-82	1	Stück
2CKA006220A0048	Wippe 2-fach links/rechts, ohne Bedruckung alusilber - Plattform 63	6230-20-83	1	Stück
2CKA006220A0049	Wippe 2-fach links/rechts, ohne Bedruckung	6230-20-84	1	Stück
2CKA006220A0418	Wippe 2-fach links/rechts, ohne Bedruckung edelstahl - pur edelstahl	6230-20-866	1	Stück
2CKA006220A0486	Wippe 2-fach links/rechts, ohne Bedruckung studioweiß matt - Plattform 63	6230-20-884	1	Stück
2CKA006220A0503	Wippe 2-fach links/rechts, ohne Bedruckung schwarz matt - Plattform 63	6230-20-885	1	Stück
2CKA006220A0360	Wippe 2-fach links/rechts, ohne Bedruckung alpinweiß - Busch-balance® SI	6230-20-914	1	Stück
2CKA006220A0089	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht" Symbol "Licht" weiß - Busch-Duro 2000® SI	6231-21-212	1	Stück
2CKA006220A0090	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht" Symbol "Licht" alpinweiß - Reflex SI	6231-21-214	1	Stück
2CKA006220A0436	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht" Symbol "Licht" graumetallic - Plattform 63	6231-21-803	1	Stück
2CKA006220A0050	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht" Symbol "Licht" anthrazit - Plattform 63	6231-21-81	1	Stück
2CKA006220A0402	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht" Symbol "Licht" elfenbeinweiß - Plattform 63	6231-21-82	1	Stück
2CKA006220A0051	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht" Symbol "Licht" alusilber - Plattform 63	6231-21-83	1	Stück
2CKA006220A0052	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht"	6231-21-84	1	Stück
2CKA006220A0419	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht" Symbol "Licht" edelstahl - pur edelstahl	6231-21-866	1	Stück
2CKA006220A0487	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht" Symbol "Licht" studioweiß matt - Plattform 63	6231-21-884	1	Stück
2CKA006220A0504	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht" Symbol "Licht" schwarz matt - Plattform 63	6231-21-885	1	Stück
2CKA006220A0361	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht" Symbol "Licht" alpinweiß - Busch-balance® SI	6231-21-914	1	Stück
2CKA006220A0097	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht" Symbol "light" weiß - Busch-Duro 2000® SI	6231-22-212	1	Stück
2CKA006220A0098	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht" Symbol "light" alpinweiß - Reflex SI	6231-22-214	1	Stück
2CKA006220A0441	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht" Symbol "light" graumetallic - Plattform 63	6231-22-803	1	Stück
2CKA006220A0062	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht" Symbol "light" anthrazit - Plattform 63	6231-22-81	1	Stück
2CKA006220A0407	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht" Symbol "light" elfenbeinweiß - Plattform 63	6231-22-82	1	Stück
2CKA006220A0063	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht" Symbol "light" alusilber - Plattform 63	6231-22-83	1	Stück
2CKA006220A0064	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht"	6231-22-84	1	Stück
2CKA006220A0424	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht" Symbol "light" edelstahl - pur edelstahl	6231-22-866	1	Stück
2CKA006220A0492	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht" Symbol "light" studioweiß matt - Plattform 63	6231-22-884	1	Stück
2CKA006220A0509	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht" Symbol "light" schwarz matt - Plattform 63	6231-22-885	1	Stück
2CKA006220A0365	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht" Symbol "light" alpinweiß - Busch-balance® SI	6231-22-914	1	Stück

2CKA006220A0091	Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie" Symbol "Pfeile" weiß - Busch-Duro 2000® SI	6232-20-212	1	Stück
2CKA006220A0092	Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie" Symbol "Pfeile" alpinweiß - Reflex SI	6232-20-214	1	Stück
2CKA006220A0437	Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie" Symbol "Pfeile" graumetallic - Plattform 63	6232-20-803	1	Stück
2CKA006220A0053	Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie" Symbol "Pfeile" anthrazit - Plattform 63	6232-20-81	1	Stück
2CKA006220A0403	Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie" Symbol "Pfeile" elfenbeinweiß - Plattform 63	6232-20-82	1	Stück
2CKA006220A0054	Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie" Symbol "Pfeile" alusilber - Plattform 63	6232-20-83	1	Stück
2CKA006220A0055	Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie" Symbol "Pfeile" studioweiß - Plattform 63	6232-20-84	1	Stück
2CKA006220A0420	Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie" Symbol "Pfeile" edelstahl - pur edelstahl	6232-20-866	1	Stück
2CKA006220A0488	Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie" Symbol "Pfeile" studioweiß matt - Plattform 63	6232-20-884	1	Stück
2CKA006220A0505	Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie" Symbol "Pfeile" schwarz matt - Plattform 63	6232-20-885	1	Stück
2CKA006220A0362	Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie" Symbol "Pfeile" alpinweiß - Busch-balance® SI	6232-20-914	1	Stück
2CKA006220A0093	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" weiß - Busch-Duro 2000® SI	6233-21-212	1	Stück
2CKA006220A0094	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" alpinweiß - Reflex SI	6233-21-214	1	Stück
2CKA006220A0438	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" graumetallic - Plattform 63	6233-21-803	1	Stück
2CKA006220A0056	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" anthrazit - Plattform 63	6233-21-81	1	Stück
2CKA006220A0404	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" elfenbeinweiß - Plattform 63	6233-21-82	1	Stück
2CKA006220A0057	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" alusilber - Plattform 63	6233-21-83	1	Stück
2CKA006220A0058	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene"	6233-21-84	1	Stück
2CKA006220A0421	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" edelstahl - pur edelstahl	6233-21-866	1	Stück
2CKA006220A0489	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" studioweiß matt - Plattform 63	6233-21-884	1	Stück
2CKA006220A0506	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" schwarz matt - Plattform 63	6233-21-885	1	Stück
2CKA006220A0363	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" alpinweiß - Busch-balance® SI	6233-21-914	1	Stück
2CKA006220A0101	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" weiß - Busch-Duro 2000® SI	6233-22-212	1	Stück
2CKA006220A0102	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" alpinweiß - Reflex SI	6233-22-214	1	Stück
2CKA006220A0442	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" graumetallic - Plattform 63	6233-22-803	1	Stück
2CKA006220A0068	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" anthrazit - Plattform 63	6233-22-81	1	Stück
2CKA006220A0408	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" elfenbeinweiß - Plattform 63	6233-22-82	1	Stück
2CKA006220A0069	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" alusilber - Plattform 63	6233-22-83	1	Stück
2CKA006220A0070	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene"	6233-22-84	1	Stück
2CKA006220A0425	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" edelstahl - pur edelstahl	6233-22-866	1	Stück
2CKA006220A0493	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" studioweiß matt - Plattform 63	6233-22-884	1	Stück
2CKA006220A0510	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" schwarz matt - Plattform 63	6233-22-885	1	Stück
2CKA006220A0366	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene" Symbol "scene" alpinweiß - Busch-balance® SI	6233-22-914	1	Stück
2CKA006220A0095	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" weiß - Busch-Duro 2000® SI	6234-21-212	1	Stück

2CKA006220A0096	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" alpinweiß - Reflex SI	6234-21-214	1	Stück
2CKA006220A0439	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" graumetallic - Plattform 63	6234-21-803	1	Stück
2CKA006220A0059	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" anthrazit - Plattform 63	6234-21-81	1	Stück
2CKA006220A0405	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" elfenbeinweiß - Plattform 63	6234-21-82	1	Stück
2CKA006220A0060	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" alusilber - Plattform 63	6234-21-83	1	Stück
2CKA006220A0061	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer"	6234-21-84	1	Stück
2CKA006220A0422	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" edelstahl - pur edelstahl	6234-21-866	1	Stück
2CKA006220A0490	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" studioweiß matt - Plattform 63	6234-21-884	1	Stück
2CKA006220A0507	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" schwarz matt - Plattform 63	6234-21-885	1	Stück
2CKA006220A0364	Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" alpinweiß - Busch-balance® SI	6234-21-914	1	Stück
2CKA006220A0256	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" weiß - Busch-Duro 2000® SI	6234-22-212	1	Stück
2CKA006220A0257	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" alpinweiß - Reflex SI	6234-22-214	1	Stück
2CKA006220A0440	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" graumetallic - Plattform 63	6234-22-803	1	Stück
2CKA006220A0253	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" anthrazit - Plattform 63	6234-22-81	1	Stück
2CKA006220A0406	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" elfenbeinweiß - Plattform 63	6234-22-82	1	Stück
2CKA006220A0254	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" alusilber - Plattform 63	6234-22-83	1	Stück
2CKA006220A0255	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer"	6234-22-84	1	Stück
2CKA006220A0423	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" edelstahl - pur edelstahl	6234-22-866	1	Stück
2CKA006220A0491	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" studioweiß matt - Plattform 63	6234-22-884	1	Stück
2CKA006220A0508	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" schwarz matt - Plattform 63	6234-22-885	1	Stück
2CKA006220A0367	Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer" Symbol "dimming" alpinweiß - Busch-balance® SI	6234-22-914	1	Stück
2CKA001754A2221	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1721 NS-212	1	Stück
2CKA001754A2155	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Reflex SI	1721 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4548	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4093	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1721 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4058	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 1-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1721 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4713	Abdeckrahmen 1-fach rot - future® linear	1721-12-182K-101	1	Stück
2CKA001754A4240	Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - future® linear	1721-181K	1	Stück
2CKA001754A4168	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future®	1721-182	1	Stück
2CKA001754A4230	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future® linear	1721-182K	1	Stück
2CKA001754A4301	Abdeckrahmen 1-fach alusilber - future® linear	1721-183K	1	Stück
2CKA001754A4173	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future®	1721-184	1	Stück
2CKA001754A4364	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach studioweiß - future® linear	1721-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4235	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future® linear	1721-184K	1	Stück
2CKA001754A4775	Abdeckrahmen 1-fach Glas Purpur - Busch-axcent® pur	1721-223	1	Stück
2CKA001754A4760	Abdeckrahmen 1-fach Glas Sonne - Busch-axcent® pur	1721-225	1	Stück
2CKA001754A4770	Abdeckrahmen 1-fach Glas Avocado - Busch-axcent® pur	1721-226	1	Stück

2CKA001754A4765	Abdeckrahmen 1-fach Glas Koralle - Busch-axcent® pur	1721-227	1	Stück
2CKA001754A4755	Abdeckrahmen 1-fach Glas Ozean - Busch-axcent® pur	1721-228	1	Stück
2CKA001754A4780	Abdeckrahmen 1-fach Glas Auster - Busch-axcent® pur	1721-229	1	Stück
2CKA001754A4790	Abdeckrahmen 1-fach papierbraun - Busch-axcent® pur	1721-243	1	Stück
2CKA001754A4800	Abdeckrahmen 1-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur	1721-245	1	Stück
2CKA001754A4785	Abdeckrahmen 1-fach papierblau - Busch-axcent® pur	1721-248	1	Stück
2CKA001754A4683	Abdeckrahmen 1-fach platin - Busch-axcent® pur	1721-270	1	Stück
2CKA001754A4703	Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur	1721-275	1	Stück
2CKA001754A4693	Abdeckrahmen 1-fach titan - Busch-axcent® pur	1721-276	1	Stück
2CKA001754A4437	Abdeckrahmen 1-fach weißglas - Busch-axcent® pur	1721-280	1	Stück
2CKA001754A4409	Abdeckrahmen 1-fach schwarz - Busch-axcent®	1721-281	1	Stück
2CKA001754A4331	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - Busch-axcent®	1721-284	1	Stück
2CKA001754A4334	Abdeckrahmen 1-fach gelb - Busch-axcent®	1721-285	1	Stück
2CKA001754A4337	Abdeckrahmen 1-fach grün - Busch-axcent®	1721-286	1	Stück
2CKA001754A4340	Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-axcent®	1721-287	1	Stück
2CKA001754A4343	Abdeckrahmen 1-fach blau - Busch-axcent®	1721-288	1	Stück
2CKA001754A4805	Abdeckrahmen 1-fach schiefergrau - Busch-axcent® pur	1721-290	1	Stück
2CKA001754A4795	Abdeckrahmen 1-fach betongrau - Busch-axcent® pur	1721-298	1	Stück
2CKA001754A4104	Abdeckrahmen 1-fach chrom - solo®	1721-80	1	Stück
2CKA001754A4326	Abdeckrahmen 1-fach chrom glanz - solo®	1721-80G	1	Stück
2CKA001754A4442	Abdeckrahmen 1-fach weißglas - carat®	1721-811	1	Stück
2CKA001754A4820	Abdeckrahmen 1-fach Porzellan anthrazit - carat®	1721-815	1	Stück
2CKA001754A4258	Abdeckrahmen 1-fach bronze - carat®	1721-821	1	Stück
2CKA001754A4356	Abdeckrahmen 1-fach gold - carat®	1721-823-101	1	Stück
2CKA001754A4322	Abdeckrahmen 1-fach Glas schwarz - carat®	1721-825	1	Stück
2CKA001754A4360	Abdeckrahmen 1-fach chrom - carat®	1721-826-101	1	Stück
2CKA001754A4678	Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1721-831	1	Stück
2CKA001754A4673	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-832	1	Stück
2CKA001754A4648	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1721-833	1	Stück
2CKA001754A4638	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1721-835	1	Stück
2CKA001754A4643	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-836	1	Stück
2CKA001754A4633	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-838	1	Stück
2CKA001754A4109	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - solo®	1721-84	1	Stück
2CKA001754A4668	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1721-843	1	Stück
2CKA001754A4658	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1721-845	1	Stück
2CKA001754A4663	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-846	1	Stück
2CKA001754A4653	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-848	1	Stück
2CKA001754A4254	Abdeckrahmen 1-fach edelstahl - carat®	1721-860	1	Stück
2CKA001754A4317	Abdeckrahmen 1-fach edelstahl - pur edelstahl	1721-866K	1	Stück
2CKA001754A4414	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - future® linear	1721-884K	1	Stück
2CKA001754A4419	Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - future® linear	1721-885K	1	Stück

2CKA001725A1555	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch- balance® SI	1721-914	1	Stück
2CKA001725A1556	Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-balance® SI	1721-917	1	Stück
2CKA001754A2239	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1722 NS-212	1	Stück
2CKA001754A2163	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI	1722 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4552	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch- balance® SI	1722 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4094	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1722 NSKA- 212	1	Stück
2CKA001754A4059	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1722 NSKA- 214	1	Stück
2CKA001754A4714	Abdeckrahmen 2-fach rot - future® linear	1722-12-182K- 101	1	Stück
2CKA001754A4241	Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - future® linear	1722-181K	1	Stück
2CKA001754A4169	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future®	1722-182	1	Stück
2CKA001754A4231	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future® linear	1722-182K	1	Stück
2CKA001754A4302	Abdeckrahmen 2-fach alusilber - future® linear	1722-183K	1	Stück
2CKA001754A4174	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future®	1722-184	1	Stück
2CKA001754A4365	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach studioweiß - future® linear	1722-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4236	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future® linear	1722-184K	1	Stück
2CKA001754A4776	Abdeckrahmen 2-fach Glas Purpur - Busch- axcent® pur	1722-223	1	Stück
2CKA001754A4761	Abdeckrahmen 2-fach Glas Sonne - Busch- axcent® pur	1722-225	1	Stück
2CKA001754A4771	Abdeckrahmen 2-fach Glas Avocado - Busch- axcent® pur	1722-226	1	Stück
2CKA001754A4766	Abdeckrahmen 2-fach Glas Koralle - Busch- axcent® pur	1722-227	1	Stück
2CKA001754A4756	Abdeckrahmen 2-fach Glas Ozean - Busch- axcent® pur	1722-228	1	Stück
2CKA001754A4781	Abdeckrahmen 2-fach Glas Auster - Busch- axcent® pur	1722-229	1	Stück
2CKA001754A4791	Abdeckrahmen 2-fach papierbraun - Busch- axcent® pur	1722-243	1	Stück
2CKA001754A4801	Abdeckrahmen 2-fach Glas schwarz - Busch- axcent® pur	1722-245	1	Stück
2CKA001754A4786	Abdeckrahmen 2-fach papierblau - Busch- axcent® pur	1722-248	1	Stück
2CKA001754A4684	Abdeckrahmen 2-fach platin - Busch-axcent® pur	1722-270	1	Stück
2CKA001754A4704	Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - Busch- axcent® pur	1722-275	1	Stück
2CKA001754A4694	Abdeckrahmen 2-fach titan - Busch-axcent® pur	1722-276	1	Stück
2CKA001754A4438	Abdeckrahmen 2-fach weißglas - Busch- axcent® pur	1722-280	1	Stück
2CKA001754A4410	Abdeckrahmen 2-fach schwarz - Busch-axcent®	1722-281	1	Stück
2CKA001754A4332	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - Busch- axcent®	1722-284	1	Stück
2CKA001754A4335	Abdeckrahmen 2-fach gelb - Busch-axcent®	1722-285	1	Stück
2CKA001754A4338	Abdeckrahmen 2-fach grün - Busch-axcent®	1722-286	1	Stück
2CKA001754A4341	Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-axcent®	1722-287	1	Stück
2CKA001754A4344	Abdeckrahmen 2-fach blau - Busch-axcent®	1722-288	1	Stück
2CKA001754A4806	Abdeckrahmen 2-fach schiefergrau - Busch- axcent® pur	1722-290	1	Stück
2CKA001754A4796	Abdeckrahmen 2-fach betongrau - Busch- axcent® pur	1722-298	1	Stück
2CKA001754A4105	Abdeckrahmen 2-fach chrom - solo®	1722-80	1	Stück
2CKA001754A4327	Abdeckrahmen 2-fach chrom glanz - solo®	1722-80G	1	Stück
2CKA001754A4443	Abdeckrahmen 2-fach weißglas - carat®	1722-811	1	Stück
2CKA001754A4821	Abdeckrahmen 2-fach Porzellan anthrazit - carat®	1722-815	1	Stück
2CKA001754A4259	Abdeckrahmen 2-fach bronze - carat®	1722-821	1	Stück
2CKA001754A4357	Abdeckrahmen 2-fach gold - carat®	1722-823-101	1	Stück

2CKA001754A4323	Abdeckrahmen 2-fach Glas schwarz - carat®	1722-825	1	Stück
2CKA001754A4361	Abdeckrahmen 2-fach chrom - carat®	1722-826-101	1	Stück
2CKA001754A4679	Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1722-831	1	Stück
2CKA001754A4674	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-832	1	Stück
2CKA001754A4649	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1722-833	1	Stück
2CKA001754A4639	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1722-835	1	Stück
2CKA001754A4644	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-836	1	Stück
2CKA001754A4634	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-838	1	Stück
2CKA001754A4110	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - solo®	1722-84	1	Stück
2CKA001754A4669	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1722-843	1	Stück
2CKA001754A4659	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1722-845	1	Stück
2CKA001754A4664	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-846	1	Stück
2CKA001754A4654	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-848	1	Stück
2CKA001754A4255	Abdeckrahmen 2-fach edelstahl - carat®	1722-860	1	Stück
2CKA001754A4318	Abdeckrahmen 2-fach edelstahl - pur edelstahl	1722-866K	1	Stück
2CKA001754A4415	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß matt - future® linear	1722-884K	1	Stück
2CKA001754A4420	Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - future® linear	1722-885K	1	Stück
2CKA001725A1558	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722-914	1	Stück
2CKA001725A1559	Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-balance® SI	1722-917	1	Stück
2CKA001754A3708	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1723 NS-212	1	Stück
2CKA001754A3724	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI	1723 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4553	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4096	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1723 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4061	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 3-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1723 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4242	Abdeckrahmen 3-fach anthrazit - future® linear	1723-181K	1	Stück
2CKA001754A4170	Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - future®	1723-182	1	Stück
2CKA001754A4232	Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - future® linear	1723-182K	1	Stück
2CKA001754A4308	Abdeckrahmen 3-fach alusilber - future® linear	1723-183K	1	Stück
2CKA001754A4175	Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - future®	1723-184	1	Stück
2CKA001754A4366	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 3-fach studioweiß - future® linear	1723-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4237	Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - future® linear	1723-184K	1	Stück
2CKA001754A4777	Abdeckrahmen 3-fach Glas Purpur - Busch-axcent® pur	1723-223	1	Stück
2CKA001754A4762	Abdeckrahmen 3-fach Glas Sonne - Busch-axcent® pur	1723-225	1	Stück
2CKA001754A4772	Abdeckrahmen 3-fach Glas Avocado - Busch-axcent® pur	1723-226	1	Stück
2CKA001754A4767	Abdeckrahmen 3-fach Glas Koralle - Busch-axcent® pur	1723-227	1	Stück
2CKA001754A4757	Abdeckrahmen 3-fach Glas Ozean - Busch-axcent® pur	1723-228	1	Stück
2CKA001754A4792	Abdeckrahmen 3-fach papierbraun - Busch-axcent® pur	1723-243	1	Stück
2CKA001754A4802	Abdeckrahmen 3-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur	1723-245	1	Stück
2CKA001754A4787	Abdeckrahmen 3-fach papierblau - Busch-axcent® pur	1723-248	1	Stück

2CKA001754A4685	Abdeckrahmen 3-fach platin - Busch-axcent® pur	1723-270	1	Stück
2CKA001754A4705	Abdeckrahmen 3-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur	1723-275	1	Stück
2CKA001754A4695	Abdeckrahmen 3-fach titan - Busch-axcent® pur	1723-276	1	Stück
2CKA001754A4439	Abdeckrahmen 3-fach weißglas - Busch-axcent® pur	1723-280	1	Stück
2CKA001754A4411	Abdeckrahmen 3-fach schwarz - Busch-axcent®	1723-281	1	Stück
2CKA001754A4333	Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - Busch-axcent®	1723-284	1	Stück
2CKA001754A4336	Abdeckrahmen 3-fach gelb - Busch-axcent®	1723-285	1	Stück
2CKA001754A4339	Abdeckrahmen 3-fach grün - Busch-axcent®	1723-286	1	Stück
2CKA001754A4342	Abdeckrahmen 3-fach rot - Busch-axcent®	1723-287	1	Stück
2CKA001754A4345	Abdeckrahmen 3-fach blau - Busch-axcent®	1723-288	1	Stück
2CKA001754A4807	Abdeckrahmen 3-fach schiefergrau - Busch-axcent® pur	1723-290	1	Stück
2CKA001754A4797	Abdeckrahmen 3-fach betongrau - Busch-axcent® pur	1723-298	1	Stück
2CKA001754A4106	Abdeckrahmen 3-fach chrom - solo®	1723-80	1	Stück
2CKA001754A4328	Abdeckrahmen 3-fach chrom glanz - solo®	1723-80G	1	Stück
2CKA001754A4444	Abdeckrahmen 3-fach weißglas - carat®	1723-811	1	Stück
2CKA001754A4260	Abdeckrahmen 3-fach bronze - carat®	1723-821	1	Stück
2CKA001754A4358	Abdeckrahmen 3-fach gold - carat®	1723-823-101	1	Stück
2CKA001754A4324	Abdeckrahmen 3-fach Glas schwarz - carat®	1723-825	1	Stück
2CKA001754A4362	Abdeckrahmen 3-fach chrom - carat®	1723-826-101	1	Stück
2CKA001754A4680	Abdeckrahmen 3-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1723-831	1	Stück
2CKA001754A4675	Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1723-832	1	Stück
2CKA001754A4650	Abdeckrahmen 3-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1723-833	1	Stück
2CKA001754A4640	Abdeckrahmen 3-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1723-835	1	Stück
2CKA001754A4645	Abdeckrahmen 3-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1723-836	1	Stück
2CKA001754A4635	Abdeckrahmen 3-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1723-838	1	Stück
2CKA001754A4111	Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - solo®	1723-84	1	Stück
2CKA001754A4670	Abdeckrahmen 3-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1723-843	1	Stück
2CKA001754A4660	Abdeckrahmen 3-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1723-845	1	Stück
2CKA001754A4665	Abdeckrahmen 3-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1723-846	1	Stück
2CKA001754A4655	Abdeckrahmen 3-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1723-848	1	Stück
2CKA001754A4256	Abdeckrahmen 3-fach edelstahl - carat®	1723-860	1	Stück
2CKA001754A4319	Abdeckrahmen 3-fach edelstahl - pur edelstahl	1723-866K	1	Stück
2CKA001754A4416	Abdeckrahmen 3-fach studioweiß matt - future® linear	1723-884K	1	Stück
2CKA001754A4421	Abdeckrahmen 3-fach schwarz matt - future® linear	1723-885K	1	Stück
2CKA001725A1560	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723-914	1	Stück
2CKA001754A4183	Cover frame 4-fach alpinweiß - Reflex SI	1724 NS-214 MU	1	Stück
2CKA001754A4554	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4098	Abdeckrahmen 4-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1724 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4063	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 4-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1724 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4243	Abdeckrahmen 4-fach anthrazit - future® linear	1724-181K	1	Stück
2CKA001754A4171	Abdeckrahmen 4-fach elfenbeinweiß - future®	1724-182	1	Stück
2CKA001754A4233	Abdeckrahmen 4-fach elfenbeinweiß - future® linear	1724-182K	1	Stück

2CKA001754A4309	Abdeckrahmen 4-fach alusilber - future® linear	1724-183K	1	Stück
2CKA001754A4176	Abdeckrahmen 4-fach studioweiß - future®	1724-184	1	Stück
2CKA001754A4367	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 4-fach studioweiß - future® linear	1724-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4238	Abdeckrahmen 4-fach studioweiß - future® linear	1724-184K	1	Stück
2CKA001754A4778	Abdeckrahmen 4-fach Glas Purpur - Busch-axcent® pur	1724-223	1	Stück
2CKA001754A4763	Abdeckrahmen 4-fach Glas Sonne - Busch-axcent® pur	1724-225	1	Stück
2CKA001754A4768	Abdeckrahmen 4-fach Glas Koralle - Busch-axcent® pur	1724-227	1	Stück
2CKA001754A4793	Abdeckrahmen 4-fach papierbraun - Busch-axcent® pur	1724-243	1	Stück
2CKA001754A4803	Abdeckrahmen 4-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur	1724-245	1	Stück
2CKA001754A4788	Abdeckrahmen 4-fach papierblau - Busch-axcent® pur	1724-248	1	Stück
2CKA001754A4686	Abdeckrahmen 4-fach platin - Busch-axcent® pur	1724-270	1	Stück
2CKA001754A4706	Abdeckrahmen 4-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur	1724-275	1	Stück
2CKA001754A4696	Abdeckrahmen 4-fach titan - Busch-axcent® pur	1724-276	1	Stück
2CKA001754A4440	Abdeckrahmen 4-fach weißglas - Busch-axcent® pur	1724-280	1	Stück
2CKA001754A4412	Abdeckrahmen 4-fach schwarz - Busch-axcent®	1724-281	1	Stück
2CKA001754A4346	Abdeckrahmen 4-fach studioweiß - Busch-axcent®	1724-284	1	Stück
2CKA001754A4348	Abdeckrahmen 4-fach gelb - Busch-axcent®	1724-285	1	Stück
2CKA001754A4350	Abdeckrahmen 4-fach grün - Busch-axcent®	1724-286	1	Stück
2CKA001754A4352	Abdeckrahmen 4-fach rot - Busch-axcent®	1724-287	1	Stück
2CKA001754A4354	Abdeckrahmen 4-fach blau - Busch-axcent®	1724-288	1	Stück
2CKA001754A4808	Abdeckrahmen 4-fach schiefergrau - Busch-axcent® pur	1724-290	1	Stück
2CKA001754A4798	Abdeckrahmen 4-fach betongrau - Busch-axcent® pur	1724-298	1	Stück
2CKA001754A4107	Abdeckrahmen 4-fach chrom - solo®	1724-80	1	Stück
2CKA001754A4329	Abdeckrahmen 4-fach chrom glanz - solo®	1724-80G	1	Stück
2CKA001754A4445	Abdeckrahmen 4-fach weißglas - carat®	1724-811	1	Stück
2CKA001754A4261	Abdeckrahmen 4-fach bronze - carat®	1724-821	1	Stück
2CKA001754A4359	Abdeckrahmen 4-fach gold - carat®	1724-823-101	1	Stück
2CKA001754A4325	Abdeckrahmen 4-fach Glas schwarz - carat®	1724-825	1	Stück
2CKA001754A4363	Abdeckrahmen 4-fach chrom - carat®	1724-826-101	1	Stück
2CKA001754A4681	Abdeckrahmen 4-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1724-831	1	Stück
2CKA001754A4676	Abdeckrahmen 4-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1724-832	1	Stück
2CKA001754A4651	Abdeckrahmen 4-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1724-833	1	Stück
2CKA001754A4641	Abdeckrahmen 4-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1724-835	1	Stück
2CKA001754A4646	Abdeckrahmen 4-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1724-836	1	Stück
2CKA001754A4636	Abdeckrahmen 4-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1724-838	1	Stück
2CKA001754A4112	Abdeckrahmen 4-fach studioweiß - solo®	1724-84	1	Stück
2CKA001754A4671	Abdeckrahmen 4-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1724-843	1	Stück
2CKA001754A4661	Abdeckrahmen 4-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1724-845	1	Stück
2CKA001754A4666	Abdeckrahmen 4-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1724-846	1	Stück
2CKA001754A4656	Abdeckrahmen 4-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1724-848	1	Stück
2CKA001754A4257	Abdeckrahmen 4-fach edelstahl - carat®	1724-860	1	Stück
2CKA001754A4320	Abdeckrahmen 4-fach edelstahl - pur edelstahl	1724-866K	1	Stück

2CKA001754A4417	Abdeckrahmen 4-fach studioweiß matt - future® linear	1724-884K	1	Stück
2CKA001754A4422	Abdeckrahmen 4-fach schwarz matt - future® linear	1724-885K	1	Stück
2CKA001725A1561	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724-914	1	Stück
2CKA001754A4244	Abdeckrahmen 5-fach anthrazit - future® linear	1725-181K	1	Stück
2CKA001754A4172	Abdeckrahmen 5-fach elfenbeinweiß - future®	1725-182	1	Stück
2CKA001754A4234	Abdeckrahmen 5-fach elfenbeinweiß - future® linear	1725-182K	1	Stück
2CKA001754A4310	Abdeckrahmen 5-fach alusilber - future® linear	1725-183K	1	Stück
2CKA001754A4177	Abdeckrahmen 5-fach studioweiß - future®	1725-184	1	Stück
2CKA001754A4239	Abdeckrahmen 5-fach studioweiß - future® linear	1725-184K	1	Stück
2CKA001754A4794	Abdeckrahmen 5-fach papierbraun - Busch-axcent® pur	1725-243	1	Stück
2CKA001754A4804	Abdeckrahmen 5-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur	1725-245	1	Stück
2CKA001754A4687	Abdeckrahmen 5-fach platin - Busch-axcent® pur	1725-270	1	Stück
2CKA001754A4707	Abdeckrahmen 5-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur	1725-275	1	Stück
2CKA001754A4697	Abdeckrahmen 5-fach titan - Busch-axcent® pur	1725-276	1	Stück
2CKA001754A4441	Abdeckrahmen 5-fach weißglas - Busch-axcent® pur	1725-280	1	Stück
2CKA001754A4413	Abdeckrahmen 5-fach schwarz - Busch-axcent®	1725-281	1	Stück
2CKA001754A4347	Abdeckrahmen 5-fach studioweiß - Busch-axcent®	1725-284	1	Stück
2CKA001754A4349	Abdeckrahmen 5-fach gelb - Busch-axcent®	1725-285	1	Stück
2CKA001754A4351	Abdeckrahmen 5-fach grün - Busch-axcent®	1725-286	1	Stück
2CKA001754A4353	Abdeckrahmen 5-fach rot - Busch-axcent®	1725-287	1	Stück
2CKA001754A4355	Abdeckrahmen 5-fach blau - Busch-axcent®	1725-288	1	Stück
2CKA001754A4809	Abdeckrahmen 5-fach schiefergrau - Busch-axcent® pur	1725-290	1	Stück
2CKA001754A4799	Abdeckrahmen 5-fach betongrau - Busch-axcent® pur	1725-298	1	Stück
2CKA001754A4108	Abdeckrahmen 5-fach chrom - solo®	1725-80	1	Stück
2CKA001754A4330	Abdeckrahmen 5-fach chrom glanz - solo®	1725-80G	1	Stück
2CKA001754A4682	Abdeckrahmen 5-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1725-831	1	Stück
2CKA001754A4677	Abdeckrahmen 5-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1725-832	1	Stück
2CKA001754A4652	Abdeckrahmen 5-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1725-833	1	Stück
2CKA001754A4642	Abdeckrahmen 5-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1725-835	1	Stück
2CKA001754A4647	Abdeckrahmen 5-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1725-836	1	Stück
2CKA001754A4637	Abdeckrahmen 5-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1725-838	1	Stück
2CKA001754A4113	Abdeckrahmen 5-fach studioweiß - solo®	1725-84	1	Stück
2CKA001754A4672	Abdeckrahmen 5-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1725-843	1	Stück
2CKA001754A4662	Abdeckrahmen 5-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1725-845	1	Stück
2CKA001754A4667	Abdeckrahmen 5-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1725-846	1	Stück
2CKA001754A4657	Abdeckrahmen 5-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1725-848	1	Stück
2CKA001754A4321	Abdeckrahmen 5-fach edelstahl - pur edelstahl	1725-866K	1	Stück
2CKA001754A4418	Abdeckrahmen 5-fach studioweiß matt - future® linear	1725-884K	1	Stück
2CKA001754A4423	Abdeckrahmen 5-fach schwarz matt - future® linear	1725-885K	1	Stück
2CKA001725A1562	Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1725-914	1	Stück

2CKA001754A2213	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1732 NS-212	1	Stück
2CKA001754A2171	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI	1732 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4549	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1732 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4095	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1732 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4060	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1732 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4368	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 2-fach studioweiß - future® linear	1732-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A3716	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1733 NS-212	1	Stück
2CKA001754A3732	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI	1733 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4550	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1733 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4097	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1733 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4062	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 3-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1733 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4369	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 3-fach studioweiß - future® linear	1733-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4101	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Reflex SI	1734 NS-214 MU	1	Stück
2CKA001754A4551	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1734 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4099	Abdeckrahmen 4-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1734 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4064	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 4-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1734 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4370	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 4-fach studioweiß - future® linear	1734-184 NSK	1	Stück
2CKA001799A0162	Beschriftungsträger glasklar - Reflex SI	1760	1	Stück
2CKA001799A0154	Beschriftungsträger glasklar - Reflex SI	1761	1	Stück
2CKA001725A0662	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2511 JH-212	1	Stück
2CKA001725A1009	Wippe mit Aufdruck "Heizung" 1-fach alpinweiß - Reflex SI	2511 JH-214	1	Stück
2CKA001725A0548	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2511-212	1	Stück
2CKA001725A1489	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	2511-212K-102	1	Stück
2CKA001725A0928	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Reflex SI	2511-214	1	Stück
2CKA001725A1494	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2511-214K-102	1	Stück
2CKA001725A1033	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen 1-fach schwarz - Reflex SI	2511-215	1	Stück
2CKA001725A1563	Abdeckrahmen 1-fach rot - Reflex SI	2511-217-101	1	Stück
2CKA001725A0555	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2512-212	1	Stück
2CKA001725A0621	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2512-212-506	1	Stück
2CKA001725A1490	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	2512-212K-102	1	Stück
2CKA001725A0936	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI	2512-214	1	Stück
2CKA001725A1413	Cover frame 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2512-214-114	1	Stück
2CKA001725A1495	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2512-214K-102	1	Stück
2CKA001725A1066	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen 2-fach schwarz - Reflex SI	2512-215	1	Stück
2CKA001725A0563	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2513-212	1	Stück
2CKA001725A0639	Abdeckrahmen 3-fach Rahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2513-212-506	1	Stück
2CKA001725A1491	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	2513-212K-102	1	Stück

2CKA001725A0944	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI	2513-214	1	Stück
2CKA001725A1496	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2513-214K-102	1	Stück
2CKA001725A1090	Abdeckrahmen 3-fach schwarz - Reflex SI	2513-215	1	Stück
2CKA001725A0571	Abdeckrahmen 4-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2514-212	1	Stück
2CKA001725A1492	Abdeckrahmen 4-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	2514-212K-102	1	Stück
2CKA001725A0951	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Reflex SI	2514-214	1	Stück
2CKA001725A1497	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2514-214K-102	1	Stück
2CKA001725A0589	Abdeckrahmen 5-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2515-212	1	Stück
2CKA001725A1493	Abdeckrahmen 5-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	2515-212K-102	1	Stück
2CKA001725A0969	Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Reflex SI	2515-214	1	Stück
2CKA001725A1498	Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2515-214K-102	1	Stück
2CKA001719A0111	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2518-212	1	Stück
2CKA001719A0061	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Reflex SI	2518-214	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Busch-free@home® → Beschattungssteuerung

