



Produktdetails

6455-101

Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement für Jalousie



Allgemeine Informationen

Typ	6455-101
Bestellnummer	2CKA006410A0397
EAN	4011395186619
Beschreibung	Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement für Jalousie
Langbeschreibung	Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.
	Mit Astroprogramm. Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrezeit.
	Manuelle Bedienung der Beschattung/ Beleuchtung jederzeit möglich.
	Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
	Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
	Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
	Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
	Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
	Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
	Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
	In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz® II 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.
	Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.
	Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.
	Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.
	Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
	6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
	Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
	In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
	Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
	Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
	Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
	Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
	Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.
	Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Klemme

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 ... +35 °C
Schutzart	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Jalousie
Produkttyp	Comfort
Chemische Batteriezusammensetzung	Lithium, nicht aufladbar
Batterieart	Knopfzelle
Batteriegewicht	3 g
Anzahl Batterien	1

Design

Schalterdesign

Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®
alpha
impuls

Schalterdesign Variante

Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear
Busch-art linear®
Busch-art linear® - mit Dekorring
Busch-art linear® - Echtmaterial
future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur
alpha nea®
alpha exclusive®

Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff

Abmessungen

Breite	54 mm
Höhe	54 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	26 g
Bildschirmgröße	1.68 in

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E5776
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1589
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000615 - Jalousiesteuerung
eClass	V11.0 : 27144027
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Accessories				
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006550A0041	Einsatz Drucktaste zur Steuerung 230 V 700...700 V-A	6550 U-101	1	Stück
2CKA006401A0048	Busch-Universal Relais-Einsatz 1-fach 230 V	6401 U-102	1	Stück
2CKA006410A0379	Busch-Jalousiecontrol® II Jalousie-Komfort- Einsatz 2-fach 230 V	6411 U/S-101	1	Stück
2CKA006410A0377	Busch-Jalousiecontrol® II Jalousie-Komfort- Einsatz 2-fach 230 V	6411 U-101	1	Stück
2CKA006430A0402	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe alpinweiß - Busch-balance® SI	6435-914	1	Stück
2CKA006430A0291	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr platin - alpha	6435-20	1	Stück
2CKA006430A0292	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr bronze - alpha	6435-21	1	Stück
2CKA006430A0293	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr elfenbeinweiß - alpha	6435-22G	1	Stück
2CKA006430A0295	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr studioweiß - alpha	6435-24G	1	Stück
2CKA006430A0289	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr palladium - alpha	6435-260	1	Stück
2CKA006430A0290	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr titan - alpha	6435-266	1	Stück
2CKA006430A0285	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr weiß - Busch-Duro 2000® SI	6435-212	1	Stück
2CKA006430A0286	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Einzeltaster alpinweiß - Reflex SI	6435-214	1	Stück
2CKA006430A0300	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr alpinweiß - impuls	6435-74	1	Stück
2CKA006430A0342	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr alusilber - impuls	6435-783	1	Stück
2CKA006430A0303	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe anthrazit - Plattform 63	6435-81	1	Stück
2CKA006430A0304	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe elfenbeinweiß - Plattform 63	6435-82	1	Stück
2CKA006430A0305	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe alusilber - Plattform 63	6435-83	1	Stück
2CKA006430A0306	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe studioweiß - Plattform 63	6435-84	1	Stück
2CKA006430A0351	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe graumetallic - Plattform 63	6435-803	1	Stück
2CKA006430A0344	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe edelstahl - pur edelstahl	6435-866	1	Stück
2CKA006430A0388	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe studioweiß matt - Plattform 63	6435-884	1	Stück
2CKA006430A0389	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe schwarz matt - Plattform 63	6435-885	1	Stück

2CKA001754A4373	Abdeckrahmen 1-fach platin - alpha exclusive®	1721 KA-20	1	Stück
2CKA001754A4382	Abdeckrahmen 1-fach bronze - alpha exclusive®	1721 KA-21	1	Stück
2CKA001754A2965	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - alpha exclusive®	1721 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A4115	Abdeckrahmen 1-fach palladium - alpha exclusive®	1721 KA-260	1	Stück
2CKA001754A4124	Abdeckrahmen 1-fach titan - alpha exclusive®	1721 KA-266	1	Stück
2CKA001754A2221	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1721 NS-212	1	Stück
2CKA001754A2155	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Reflex SI	1721 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4548	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4093	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1721 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4058	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 1-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1721 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4065	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 1-fach studioweiß - alpha exclusive®	1721 NSKA-24G	1	Stück
2CKA001754A4713	Abdeckrahmen 1-fach rot - future® linear	1721-12-182K-101	1	Stück
2CKA001754A4240	Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - future® linear	1721-181K	1	Stück
2CKA001754A4168	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future®	1721-182	1	Stück
2CKA001754A4230	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future® linear	1721-182K	1	Stück
2CKA001754A4301	Abdeckrahmen 1-fach alusilber - future® linear	1721-183K	1	Stück
2CKA001754A4173	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future®	1721-184	1	Stück
2CKA001754A4364	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach studioweiß - future® linear	1721-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4235	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future® linear	1721-184K	1	Stück
2CKA001754A1611	Abdeckrahmen 1-fach platin - alpha nea®	1721-20	1	Stück
2CKA001754A1702	Abdeckrahmen 1-fach bronze - alpha nea®	1721-21	1	Stück
2CKA001754A4775	Abdeckrahmen 1-fach Glas Purpur - Busch-axcent® pur	1721-223	1	Stück
2CKA001754A4760	Abdeckrahmen 1-fach Glas Sonne - Busch-axcent® pur	1721-225	1	Stück
2CKA001754A4770	Abdeckrahmen 1-fach Glas Avocado - Busch-axcent® pur	1721-226	1	Stück
2CKA001754A4765	Abdeckrahmen 1-fach Glas Koralle - Busch-axcent® pur	1721-227	1	Stück
2CKA001754A4755	Abdeckrahmen 1-fach Glas Ozean - Busch-axcent® pur	1721-228	1	Stück
2CKA001754A4780	Abdeckrahmen 1-fach Glas Auster - Busch-axcent® pur	1721-229	1	Stück
2CKA001754A4790	Abdeckrahmen 1-fach papierbraun - Busch-axcent® pur	1721-243	1	Stück
2CKA001754A4800	Abdeckrahmen 1-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur	1721-245	1	Stück
2CKA001754A4785	Abdeckrahmen 1-fach papierblau - Busch-axcent® pur	1721-248	1	Stück
2CKA001754A2692	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - alpha nea®	1721-24G	1	Stück
2CKA001754A4391	Abdeckrahmen 1-fach titan - alpha nea®	1721-266	1	Stück
2CKA001754A4683	Abdeckrahmen 1-fach platin - Busch-axcent® pur	1721-270	1	Stück
2CKA001754A4703	Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur	1721-275	1	Stück
2CKA001754A4693	Abdeckrahmen 1-fach titan - Busch-axcent® pur	1721-276	1	Stück

2CKA001754A4437	Abdeckrahmen 1-fach weißglas - Busch-axcent® pur	1721-280	1	Stück
2CKA001754A4409	Abdeckrahmen 1-fach schwarz - Busch-axcent®	1721-281	1	Stück
2CKA001754A4331	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - Busch-axcent®	1721-284	1	Stück
2CKA001754A4334	Abdeckrahmen 1-fach gelb - Busch-axcent®	1721-285	1	Stück
2CKA001754A4337	Abdeckrahmen 1-fach grün - Busch-axcent®	1721-286	1	Stück
2CKA001754A4340	Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-axcent®	1721-287	1	Stück
2CKA001754A4343	Abdeckrahmen 1-fach blau - Busch-axcent®	1721-288	1	Stück
2CKA001754A4805	Abdeckrahmen 1-fach schiefergrau - Busch-axcent® pur	1721-290	1	Stück
2CKA001754A4795	Abdeckrahmen 1-fach betongrau - Busch-axcent® pur	1721-298	1	Stück
2CKA001754A4312	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - impuls	1721-72	1	Stück
2CKA001754A4133	Abdeckrahmen 1-fach chrom - impuls	1721-726	1	Stück
2CKA001754A2411	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - impuls	1721-74	1	Stück
2CKA001754A4429	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - impuls	1721-774	1	Stück
2CKA001754A4424	Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - impuls	1721-775	1	Stück
2CKA001754A2510	Abdeckrahmen 1-fach champagner metallic - impuls	1721-79	1	Stück
2CKA001754A4104	Abdeckrahmen 1-fach chrom - solo®	1721-80	1	Stück
2CKA001754A4326	Abdeckrahmen 1-fach chrom glanz - solo®	1721-80G	1	Stück
2CKA001754A4442	Abdeckrahmen 1-fach weißglas - carat®	1721-811	1	Stück
2CKA001754A4820	Abdeckrahmen 1-fach Porzellan anthrazit - carat®	1721-815	1	Stück
2CKA001754A4258	Abdeckrahmen 1-fach bronze - carat®	1721-821	1	Stück
2CKA001754A4356	Abdeckrahmen 1-fach gold - carat®	1721-823-101	1	Stück
2CKA001754A4322	Abdeckrahmen 1-fach Glas schwarz - carat®	1721-825	1	Stück
2CKA001754A4360	Abdeckrahmen 1-fach chrom - carat®	1721-826-101	1	Stück
2CKA001754A4678	Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1721-831	1	Stück
2CKA001754A4673	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-832	1	Stück
2CKA001754A4648	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1721-833	1	Stück
2CKA001754A4638	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1721-835	1	Stück
2CKA001754A4643	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-836	1	Stück
2CKA001754A4633	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-838	1	Stück
2CKA001754A4109	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - solo®	1721-84	1	Stück
2CKA001754A4668	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1721-843	1	Stück
2CKA001754A4658	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1721-845	1	Stück
2CKA001754A4663	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-846	1	Stück
2CKA001754A4653	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-848	1	Stück
2CKA001754A4254	Abdeckrahmen 1-fach edelstahl - carat®	1721-860	1	Stück
2CKA001754A4317	Abdeckrahmen 1-fach edelstahl - pur edelstahl	1721-866K	1	Stück
2CKA001754A4414	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - future® linear	1721-884K	1	Stück
2CKA001754A4419	Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - future® linear	1721-885K	1	Stück
2CKA001725A1555	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721-914	1	Stück

2CKA001725A1556	Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-balance® SI	1721-917	1	Stück
2CKA001754A4374	Abdeckrahmen 2-fach platin - alpha exclusive®	1722 KA-20	1	Stück
2CKA001754A4383	Abdeckrahmen 2-fach bronze - alpha exclusive®	1722 KA-21	1	Stück
2CKA001754A3849	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - alpha exclusive®	1722 KA-22G	1	Stück
2CKA001754A2999	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha exclusive®	1722 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A4125	Abdeckrahmen 2-fach titan - alpha exclusive®	1722 KA-266	1	Stück
2CKA001754A2239	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1722 NS-212	1	Stück
2CKA001754A2163	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI	1722 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4552	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4094	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1722 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4059	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1722 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4066	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 2-fach studioweiß - alpha exclusive®	1722 NSKA-24G	1	Stück
2CKA001754A4714	Abdeckrahmen 2-fach rot - future® linear	1722-12-182K-101	1	Stück
2CKA001754A4241	Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - future® linear	1722-181K	1	Stück
2CKA001754A4169	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future®	1722-182	1	Stück
2CKA001754A4231	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future® linear	1722-182K	1	Stück
2CKA001754A4302	Abdeckrahmen 2-fach alusilber - future® linear	1722-183K	1	Stück
2CKA001754A4174	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future®	1722-184	1	Stück
2CKA001754A4365	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach studioweiß - future® linear	1722-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4236	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future® linear	1722-184K	1	Stück
2CKA001754A1629	Abdeckrahmen 2-fach platin - alpha nea®	1722-20	1	Stück
2CKA001754A1710	Abdeckrahmen 2-fach bronze - alpha nea®	1722-21	1	Stück
2CKA001754A4776	Abdeckrahmen 2-fach Glas Purpur - Busch-axcent® pur	1722-223	1	Stück
2CKA001754A4761	Abdeckrahmen 2-fach Glas Sonne - Busch-axcent® pur	1722-225	1	Stück
2CKA001754A4771	Abdeckrahmen 2-fach Glas Avocado - Busch-axcent® pur	1722-226	1	Stück
2CKA001754A4766	Abdeckrahmen 2-fach Glas Koralle - Busch-axcent® pur	1722-227	1	Stück
2CKA001754A4756	Abdeckrahmen 2-fach Glas Ozean - Busch-axcent® pur	1722-228	1	Stück
2CKA001754A4781	Abdeckrahmen 2-fach Glas Auster - Busch-axcent® pur	1722-229	1	Stück
2CKA001754A3799	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - alpha nea®	1722-22G	1	Stück
2CKA001754A4791	Abdeckrahmen 2-fach papierbraun - Busch-axcent® pur	1722-243	1	Stück
2CKA001754A4801	Abdeckrahmen 2-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur	1722-245	1	Stück
2CKA001754A4786	Abdeckrahmen 2-fach papierblau - Busch-axcent® pur	1722-248	1	Stück
2CKA001754A2700	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha nea®	1722-24G	1	Stück
2CKA001754A4392	Abdeckrahmen 2-fach titan - alpha nea®	1722-266	1	Stück
2CKA001754A4684	Abdeckrahmen 2-fach platin - Busch-axcent® pur	1722-270	1	Stück
2CKA001754A4704	Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur	1722-275	1	Stück

2CKA001754A4694	Abdeckrahmen 2-fach titan - Busch-axcent® pur	1722-276	1	Stück
2CKA001754A4438	Abdeckrahmen 2-fach weißglas - Busch-axcent® pur	1722-280	1	Stück
2CKA001754A4410	Abdeckrahmen 2-fach schwarz - Busch-axcent®	1722-281	1	Stück
2CKA001754A4332	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - Busch-axcent®	1722-284	1	Stück
2CKA001754A4335	Abdeckrahmen 2-fach gelb - Busch-axcent®	1722-285	1	Stück
2CKA001754A4338	Abdeckrahmen 2-fach grün - Busch-axcent®	1722-286	1	Stück
2CKA001754A4341	Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-axcent®	1722-287	1	Stück
2CKA001754A4344	Abdeckrahmen 2-fach blau - Busch-axcent®	1722-288	1	Stück
2CKA001754A4806	Abdeckrahmen 2-fach schiefergrau - Busch-axcent® pur	1722-290	1	Stück
2CKA001754A4796	Abdeckrahmen 2-fach betongrau - Busch-axcent® pur	1722-298	1	Stück
2CKA001754A4313	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - impuls	1722-72	1	Stück
2CKA001754A4134	Abdeckrahmen 2-fach chrom - impuls	1722-726	1	Stück
2CKA001754A2429	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - impuls	1722-74	1	Stück
2CKA001754A4431	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß matt - impuls	1722-774	1	Stück
2CKA001754A4425	Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - impuls	1722-775	1	Stück
2CKA001754A2528	Abdeckrahmen 2-fach champagner metallic - impuls	1722-79	1	Stück
2CKA001754A4105	Abdeckrahmen 2-fach chrom - solo®	1722-80	1	Stück
2CKA001754A4327	Abdeckrahmen 2-fach chrom glanz - solo®	1722-80G	1	Stück
2CKA001754A4443	Abdeckrahmen 2-fach weißglas - carat®	1722-811	1	Stück
2CKA001754A4821	Abdeckrahmen 2-fach Porzellan anthrazit - carat®	1722-815	1	Stück
2CKA001754A4259	Abdeckrahmen 2-fach bronze - carat®	1722-821	1	Stück
2CKA001754A4357	Abdeckrahmen 2-fach gold - carat®	1722-823-101	1	Stück
2CKA001754A4323	Abdeckrahmen 2-fach Glas schwarz - carat®	1722-825	1	Stück
2CKA001754A4361	Abdeckrahmen 2-fach chrom - carat®	1722-826-101	1	Stück
2CKA001754A4679	Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1722-831	1	Stück
2CKA001754A4674	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-832	1	Stück
2CKA001754A4649	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1722-833	1	Stück
2CKA001754A4639	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1722-835	1	Stück
2CKA001754A4644	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-836	1	Stück
2CKA001754A4634	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-838	1	Stück
2CKA001754A4110	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - solo®	1722-84	1	Stück
2CKA001754A4669	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1722-843	1	Stück
2CKA001754A4659	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1722-845	1	Stück
2CKA001754A4664	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-846	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

