



Produktdetails

6411 U/S-101

Busch-Jalousiecontrol® II Jalousie-Komfort-Einsatz 2-fach 230 V



Allgemeine Informationen	
Typ	6411 U/S-101
Bestellnummer	2CKA006410A0379
EAN	4011395076514
Beschreibung	Busch-Jalousiecontrol® II Jalousie-Komfort-Einsatz 2-fach 230 V
Langbeschreibung	Für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
	Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
	Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
	Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
	Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
	Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
	Für Bedienelement 6430-xx-xxx. Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Laufzeit: 3 min Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CKA000073B6599
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0075
Montageart	Unterputzmontage

Befestigungsart Schrauben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 ... +35 °C
Schutzart IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information No document needed
Anzahl Ausgänge 2

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r) 230 V
Hilfsspannung AC/DC 230 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n) 3 A
Bemessungsfrequenz (f) 50 Hz
Maximale Schaltleistung 690 W

Design

Schalterdesign Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
future® linear
Busch-axcent®
solo®
pur edelstahl
carat®
Busch-dynasty®
impuls
Schalterdesign Variante Busch-Duro 2000® SI
Busch-Duro 2000® SI Linear
Reflex SI
Reflex SI Linear
future®
future® linear
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche unbehandelt
glänzend
Werkstoff Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer RAL 9005 - tiefschwarz
Farbe schwarz

Abmessungen

Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Tiefe 52 mm
Gewicht 88.5 g
Einbautiefe (t_2) 32.9 mm
Maßzeichnung 2CKA000097E0661

Material Compliance		
RoHS Information		2CKA200000E5765
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)	
REACH Erklärung		2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)		9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1578

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000615 - Jalousiesteuerung
eClass	V11.0 : 27144027
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories				
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006430A0144	Bedienelement Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster alpinweiß - impuls	6430-74	1	Stück
2CKA006430A0337	Bedienelement Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster elfenbeinweiß - impuls	6430-72	1	Stück
2CKA006430A0320	Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster bronze - alpha	6430-21-102	1	Stück
2CKA006430A0319	Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster platin - alpha	6430-20-102	1	Stück
2CKA006430A0318	Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster titan - alpha	6430-266-102	1	Stück
2CKA006430A0317	Bedienelement Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster palladium - alpha	6430-260-102	1	Stück
2CKA006430A0323	Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster studioweiß - alpha	6430-24G-102	1	Stück
2CKA006430A0321	Bedienelement Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster elfenbeinweiß - alpha	6430-22G-102	1	Stück
2CKA006430A0329	Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie einteilige Wippe studioweiß - Plattform 63	6430-84-102	1	Stück
2CKA006430A0327	Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie einteilige Wippe elfenbeinweiß - Plattform 63	6430-82-102	1	Stück
2CKA006430A0326	Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie einteilige Wippe anthrazit - Plattform 63	6430-81-102	1	Stück
2CKA006430A0314	Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster alpinweiß - Reflex SI	6430-214-102	1	Stück
2CKA006430A0313	Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement Symbol "Pfeile" für Jalousie Einzeltaster weiß - Busch-Duro 2000® SI	6430-212-102	1	Stück
2CKA006430A0328	Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Aufdruck Symbol "Pfeile" für Jalousie einteilige Wippe alusilber - Plattform 63	6430-83-102	1	Stück

2CKA006430A0291	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr platin - alpha	6435-20	1	Stück
2CKA006430A0292	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr bronze - alpha	6435-21	1	Stück
2CKA006430A0285	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr weiß - Busch-Duro 2000® SI	6435-212	1	Stück
2CKA006430A0286	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Einzeltaster alpinweiß - Reflex SI	6435-214	1	Stück
2CKA006430A0293	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr elfenbeinweiß - alpha	6435-22G	1	Stück
2CKA006430A0295	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr studioweiß - alpha	6435-24G	1	Stück
2CKA006430A0289	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr palladium - alpha	6435-260	1	Stück
2CKA006430A0290	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr titan - alpha	6435-266	1	Stück
2CKA006430A0300	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr alpinweiß - impuls	6435-74	1	Stück
2CKA006430A0380	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr studioweiß matt - impuls	6435-774	1	Stück
2CKA006430A0382	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr schwarz matt - impuls	6435-775	1	Stück
2CKA006430A0342	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr alusilber - impuls	6435-783	1	Stück
2CKA006430A0351	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe graumetallic - Plattform 63	6435-803	1	Stück
2CKA006430A0303	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe anthrazit - Plattform 63	6435-81	1	Stück
2CKA006430A0304	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe elfenbeinweiß - Plattform 63	6435-82	1	Stück
2CKA006430A0305	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe alusilber - Plattform 63	6435-83	1	Stück
2CKA006430A0306	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe studioweiß - Plattform 63	6435-84	1	Stück
2CKA006430A0344	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe edelstahl - pur edelstahl	6435-866	1	Stück
2CKA006430A0388	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe studioweiß matt - Plattform 63	6435-884	1	Stück
2CKA006430A0389	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe schwarz matt - Plattform 63	6435-885	1	Stück
2CKA006430A0402	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbole "Pfeile und ok" für Zeitschaltuhr Zentralscheibe alpinweiß - Busch-balance® SI	6435-914	1	Stück
2CKA001754A4373	Abdeckrahmen 1-fach platin - alpha exclusive®	1721 KA-20	1	Stück
2CKA001754A4382	Abdeckrahmen 1-fach bronze - alpha exclusive®	1721 KA-21	1	Stück
2CKA001754A2965	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - alpha exclusive®	1721 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A4115	Abdeckrahmen 1-fach palladium - alpha exclusive®	1721 KA-260	1	Stück
2CKA001754A4124	Abdeckrahmen 1-fach titan - alpha exclusive®	1721 KA-266	1	Stück
2CKA001754A2221	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1721 NS-212	1	Stück
2CKA001754A2155	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Reflex SI	1721 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4548	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4093	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1721 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4058	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 1-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1721 NSKA-214	1	Stück

2CKA001754A4065	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 1-fach studioweiß - alpha exclusive®	1721 NSKA-24G	1	Stück
2CKA001754A4713	Abdeckrahmen 1-fach rot - future® linear	1721-12-182K-101	1	Stück
2CKA001754A4240	Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - future® linear	1721-181K	1	Stück
2CKA001754A4168	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future®	1721-182	1	Stück
2CKA001754A4230	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future® linear	1721-182K	1	Stück
2CKA001754A4301	Abdeckrahmen 1-fach alusilber - future® linear	1721-183K	1	Stück
2CKA001754A4173	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future®	1721-184	1	Stück
2CKA001754A4364	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach studioweiß - future® linear	1721-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4235	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future® linear	1721-184K	1	Stück
2CKA001754A1611	Abdeckrahmen 1-fach platin - alpha nea®	1721-20	1	Stück
2CKA001754A1702	Abdeckrahmen 1-fach bronze - alpha nea®	1721-21	1	Stück
2CKA001754A4775	Abdeckrahmen 1-fach Glas Purpur - Busch-axcent® pur	1721-223	1	Stück
2CKA001754A4760	Abdeckrahmen 1-fach Glas Sonne - Busch-axcent® pur	1721-225	1	Stück
2CKA001754A4770	Abdeckrahmen 1-fach Glas Avocado - Busch-axcent® pur	1721-226	1	Stück
2CKA001754A4765	Abdeckrahmen 1-fach Glas Koralle - Busch-axcent® pur	1721-227	1	Stück
2CKA001754A4755	Abdeckrahmen 1-fach Glas Ozean - Busch-axcent® pur	1721-228	1	Stück
2CKA001754A4780	Abdeckrahmen 1-fach Glas Auster - Busch-axcent® pur	1721-229	1	Stück
2CKA001754A4790	Abdeckrahmen 1-fach papierbraun - Busch-axcent® pur	1721-243	1	Stück
2CKA001754A4800	Abdeckrahmen 1-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur	1721-245	1	Stück
2CKA001754A4785	Abdeckrahmen 1-fach papierblau - Busch-axcent® pur	1721-248	1	Stück
2CKA001754A2692	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - alpha nea®	1721-24G	1	Stück
2CKA001754A4391	Abdeckrahmen 1-fach titan - alpha nea®	1721-266	1	Stück
2CKA001754A4683	Abdeckrahmen 1-fach platin - Busch-axcent® pur	1721-270	1	Stück
2CKA001754A4703	Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur	1721-275	1	Stück
2CKA001754A4693	Abdeckrahmen 1-fach titan - Busch-axcent® pur	1721-276	1	Stück
2CKA001754A4437	Abdeckrahmen 1-fach weißglas - Busch-axcent® pur	1721-280	1	Stück
2CKA001754A4409	Abdeckrahmen 1-fach schwarz - Busch-axcent®	1721-281	1	Stück
2CKA001754A4331	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - Busch-axcent®	1721-284	1	Stück
2CKA001754A4334	Abdeckrahmen 1-fach gelb - Busch-axcent®	1721-285	1	Stück
2CKA001754A4337	Abdeckrahmen 1-fach grün - Busch-axcent®	1721-286	1	Stück
2CKA001754A4340	Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-axcent®	1721-287	1	Stück
2CKA001754A4343	Abdeckrahmen 1-fach blau - Busch-axcent®	1721-288	1	Stück
2CKA001754A4805	Abdeckrahmen 1-fach schiefergrau - Busch-axcent® pur	1721-290	1	Stück
2CKA001754A4795	Abdeckrahmen 1-fach betongrau - Busch-axcent® pur	1721-298	1	Stück
2CKA001754A4312	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - impuls	1721-72	1	Stück
2CKA001754A4133	Abdeckrahmen 1-fach chrom - impuls	1721-726	1	Stück
2CKA001754A2411	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - impuls	1721-74	1	Stück
2CKA001754A4429	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - impuls	1721-774	1	Stück
2CKA001754A4424	Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - impuls	1721-775	1	Stück
2CKA001754A2510	Abdeckrahmen 1-fach champagner metallic - impuls	1721-79	1	Stück
2CKA001754A4104	Abdeckrahmen 1-fach chrom - solo®	1721-80	1	Stück
2CKA001754A4326	Abdeckrahmen 1-fach chrom glanz - solo®	1721-80G	1	Stück
2CKA001754A4442	Abdeckrahmen 1-fach weißglas - carat®	1721-811	1	Stück
2CKA001754A4820	Abdeckrahmen 1-fach Porzellan anthrazit - carat®	1721-815	1	Stück

2CKA001754A4258	Abdeckrahmen 1-fach bronze - carat®	1721-821	1	Stück
2CKA001754A4356	Abdeckrahmen 1-fach gold - carat®	1721-823-101	1	Stück
2CKA001754A4322	Abdeckrahmen 1-fach Glas schwarz - carat®	1721-825	1	Stück
2CKA001754A4360	Abdeckrahmen 1-fach chrom - carat®	1721-826-101	1	Stück
2CKA001754A4678	Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1721-831	1	Stück
2CKA001754A4673	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-832	1	Stück
2CKA001754A4648	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1721-833	1	Stück
2CKA001754A4638	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1721-835	1	Stück
2CKA001754A4643	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-836	1	Stück
2CKA001754A4633	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-838	1	Stück
2CKA001754A4109	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - solo®	1721-84	1	Stück
2CKA001754A4668	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1721-843	1	Stück
2CKA001754A4658	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1721-845	1	Stück
2CKA001754A4663	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-846	1	Stück
2CKA001754A4653	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-848	1	Stück
2CKA001754A4254	Abdeckrahmen 1-fach edelstahl - carat®	1721-860	1	Stück
2CKA001754A4317	Abdeckrahmen 1-fach edelstahl - pur edelstahl	1721-866K	1	Stück
2CKA001754A4414	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - future® linear	1721-884K	1	Stück
2CKA001754A4419	Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - future® linear	1721-885K	1	Stück
2CKA001725A1555	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721-914	1	Stück
2CKA001725A1556	Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-balance® SI	1721-917	1	Stück
2CKA001754A4374	Abdeckrahmen 2-fach platin - alpha exclusive®	1722 KA-20	1	Stück
2CKA001754A4383	Abdeckrahmen 2-fach bronze - alpha exclusive®	1722 KA-21	1	Stück
2CKA001754A3849	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - alpha exclusive®	1722 KA-22G	1	Stück
2CKA001754A2999	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha exclusive®	1722 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A4125	Abdeckrahmen 2-fach titan - alpha exclusive®	1722 KA-266	1	Stück
2CKA001754A2239	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1722 NS-212	1	Stück
2CKA001754A2163	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI	1722 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4552	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4094	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1722 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4059	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1722 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4066	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 2-fach studioweiß - alpha exclusive®	1722 NSKA-24G	1	Stück
2CKA001754A4714	Abdeckrahmen 2-fach rot - future® linear	1722-12-182K-101	1	Stück
2CKA001754A4241	Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - future® linear	1722-181K	1	Stück
2CKA001754A4169	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future®	1722-182	1	Stück
2CKA001754A4231	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future® linear	1722-182K	1	Stück
2CKA001754A4302	Abdeckrahmen 2-fach alusilber - future® linear	1722-183K	1	Stück
2CKA001754A4174	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future®	1722-184	1	Stück
2CKA001754A4365	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach studioweiß - future® linear	1722-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4236	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future® linear	1722-184K	1	Stück
2CKA001754A1629	Abdeckrahmen 2-fach platin - alpha nea®	1722-20	1	Stück
2CKA001754A1710	Abdeckrahmen 2-fach bronze - alpha nea®	1722-21	1	Stück

2CKA001754A4776	Abdeckrahmen 2-fach Glas Purpur - Busch-axcent® pur	1722-223	1	Stück
2CKA001754A4761	Abdeckrahmen 2-fach Glas Sonne - Busch-axcent® pur	1722-225	1	Stück
2CKA001754A4771	Abdeckrahmen 2-fach Glas Avocado - Busch-axcent® pur	1722-226	1	Stück
2CKA001754A4766	Abdeckrahmen 2-fach Glas Koralle - Busch-axcent® pur	1722-227	1	Stück
2CKA001754A4756	Abdeckrahmen 2-fach Glas Ozean - Busch-axcent® pur	1722-228	1	Stück
2CKA001754A4781	Abdeckrahmen 2-fach Glas Auster - Busch-axcent® pur	1722-229	1	Stück
2CKA001754A3799	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - alpha nea®	1722-22G	1	Stück
2CKA001754A4791	Abdeckrahmen 2-fach papierbraun - Busch-axcent® pur	1722-243	1	Stück
2CKA001754A4801	Abdeckrahmen 2-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur	1722-245	1	Stück
2CKA001754A4786	Abdeckrahmen 2-fach papierblau - Busch-axcent® pur	1722-248	1	Stück
2CKA001754A2700	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha nea®	1722-24G	1	Stück
2CKA001754A4392	Abdeckrahmen 2-fach titan - alpha nea®	1722-266	1	Stück
2CKA001754A4684	Abdeckrahmen 2-fach platin - Busch-axcent® pur	1722-270	1	Stück
2CKA001754A4704	Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur	1722-275	1	Stück
2CKA001754A4694	Abdeckrahmen 2-fach titan - Busch-axcent® pur	1722-276	1	Stück
2CKA001754A4438	Abdeckrahmen 2-fach weißglas - Busch-axcent® pur	1722-280	1	Stück
2CKA001754A4410	Abdeckrahmen 2-fach schwarz - Busch-axcent®	1722-281	1	Stück
2CKA001754A4332	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - Busch-axcent®	1722-284	1	Stück
2CKA001754A4335	Abdeckrahmen 2-fach gelb - Busch-axcent®	1722-285	1	Stück
2CKA001754A4338	Abdeckrahmen 2-fach grün - Busch-axcent®	1722-286	1	Stück
2CKA001754A4341	Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-axcent®	1722-287	1	Stück
2CKA001754A4344	Abdeckrahmen 2-fach blau - Busch-axcent®	1722-288	1	Stück
2CKA001754A4806	Abdeckrahmen 2-fach schiefergrau - Busch-axcent® pur	1722-290	1	Stück
2CKA001754A4796	Abdeckrahmen 2-fach betongrau - Busch-axcent® pur	1722-298	1	Stück
2CKA001754A4313	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - impuls	1722-72	1	Stück
2CKA001754A4134	Abdeckrahmen 2-fach chrom - impuls	1722-726	1	Stück
2CKA001754A2429	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - impuls	1722-74	1	Stück
2CKA001754A4431	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß matt - impuls	1722-774	1	Stück
2CKA001754A4425	Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - impuls	1722-775	1	Stück
2CKA001754A2528	Abdeckrahmen 2-fach champagner metallic - impuls	1722-79	1	Stück
2CKA001754A4105	Abdeckrahmen 2-fach chrom - solo®	1722-80	1	Stück
2CKA001754A4327	Abdeckrahmen 2-fach chrom glanz - solo®	1722-80G	1	Stück
2CKA001754A4443	Abdeckrahmen 2-fach weißglas - carat®	1722-811	1	Stück
2CKA001754A4821	Abdeckrahmen 2-fach Porzellan anthrazit - carat®	1722-815	1	Stück
2CKA001754A4259	Abdeckrahmen 2-fach bronze - carat®	1722-821	1	Stück
2CKA001754A4357	Abdeckrahmen 2-fach gold - carat®	1722-823-101	1	Stück
2CKA001754A4323	Abdeckrahmen 2-fach Glas schwarz - carat®	1722-825	1	Stück
2CKA001754A4361	Abdeckrahmen 2-fach chrom - carat®	1722-826-101	1	Stück
2CKA001754A4679	Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1722-831	1	Stück
2CKA001754A4674	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-832	1	Stück
2CKA001754A4649	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1722-833	1	Stück
2CKA001754A4639	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1722-835	1	Stück

2CKA001754A4644	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-836	1	Stück
2CKA001754A4634	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-838	1	Stück
2CKA001754A4110	Abdeckrahmen 2-fach studiweiß - solo®	1722-84	1	Stück
2CKA001754A4669	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1722-843	1	Stück
2CKA001754A4659	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1722-845	1	Stück
2CKA001754A4664	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-846	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

