

Axiallüfter DC



MFB40H24-001D

Luftleistung





Einzellitzen AWG28, verzinnt
VCC = rot GND = schwarz FG =
Kein Hindernis im Abstand von 1mm von der Lufteintrittseite

Zertifizierungen	CE / WEEE
U [V DC]	24 [V]
I_{typ} [mA]	20 [mA]
I_{max} [mA]	110 [mA]
V_{max} [m³/h]	11,28 [m³/h]
P_{max} [Pa]	33,3 [Pa]
Geräusch [dB(A)]	27 [dB(A)]
Drehzahl [min^{-1}]	5800 [min^{-1}]
Signal / FG [Imp/U]	[Imp/U]
PWM	nein
Temp. [°C]	-10 [°C] - 80 [°C]
L10/MTTF @ 40°C [h]	70000 [h] - 350000 [h]
Lagersystem	Kugellager
Gewicht [kg]	0,013

* Geräusch und Drehzahl unterliegen toleranzbedingten Abweichungen.

BESTELLDATEN

MFB40H24-001D 514083009

Technische Änderungen vorbehalten
06.06.2024

SEPA EUROPE GmbH DE-79427 Eschbach Tel.: +49 7634/59459-0 info@sepa-europe.com