
MEDER electronic
Products for tomorrow...

Europe: +49 / 7731 8399 0 | Email: info@meder.com
USA: +1 / 508 295 0771 | Email: salesusa@meder.com
Asia: +852 / 2955 1682 | Email: salesasia@meder.com

Artikel Nr.:
4003004001
Artikel:
Rundstabmagnet; AlNiCo500; 5.0x20.0mm
axial magnetisiert

Dimensions mm[inch]
tolerances acc. to DIN ISO 2768-m
Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m

Isometric
Scale 1:1
Maßstab 1:1



Mag. Werte DIN IEC 60404-8-1	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Remanenz Br		1.120	1.240		mT
Revers. Temp. Koeff. von Br			-0,02		%/K
Koerzitiv-Feldstärke HcB		47	51,3		kA/m
Koerzitiv-Feldstärke HcJ		48	51,7		kA/m
Dichte			7,4		g/cu cm
Max. Betriebstemperatur				450	°C
Magnetisches Moment	inklusiv 5% Toleranz	28,6	32,4		E-6 Vs*cm
Magnetwerkstoff		AlNiCo			
Magnetisierungsrichtung		axial			