

Produktdetails

20 EUCBLI-885

20 EUCBLI-885 Busch-steplight® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ Nachtorientierungslicht mit Nachtorientierungslicht; LED /weiß schwarz matt - 63x63



Allgemeine Informationen

Typ	20 EUCBLI-885
Bestellnummer	2CKA002013A5331
EAN	4011395130025
Beschreibung	20 EUCBLI-885 Busch-steplight® Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ Nachtorientierungslicht mit Nachtorientierungslicht; LED /weiß schwarz matt
Langbeschreibung	SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620) und integriertem Steplight. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E). Zwei LEDs erzeugen einen gut sichtbaren Lichtkegel, der aus der Zentralscheibe der Steckdose senkrecht nach unten strahlt. Das Orientierungslicht kann unabhängig von der Steckdose über eine separate Anschlussmöglichkeit geschaltet werden.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Nachtorientierungslicht
Funktion	mit erhöhtem Berührungsschutz
Bemessungsspannung (U _r)	250 V

)	
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Frequenz (f)	50 ... 60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Typ Stromversorgung	ergänzend
Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl LEDs	1
Anzahl Einheiten	1
Bauform	Busch-steplight®
Schalterdesign	63x63 future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur carat®
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Leuchtmittel	Nachorientierungslicht; LED
Montageart	Unterputzmontage
Steckdosentyp	SCHUKO®
Befestigungsart	Befestigung mit Krallen Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	lackiert matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Lieferumfang	Zentralscheibe und Einsatz
Beschriftung	ohne
RAL Nummer	RAL 9005 - tiefschwarz
Farbe	schwarz matt
Lampenfarbe	weiß
Anwendungsbereich	Gesundheitswesen Hotelanwendungen
Sicherheitsfunktionen	Safety+

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E3615
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
--------------------------------------	------

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	46.5 mm

Nettogewicht	94 g
Einbautiefe (t ₂)	32 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0509

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.11 kg
Zolltarifnummer	85366990
E-Nummer (Finnland)	2506156
E-Nummer (Schweden)	1815334
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0582
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001754A4240	1721-181K Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - future® linear	1721-181K	1	Stück
2CKA001754A4168	1721-182 Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future	1721-182	1	Stück
2CKA001754A4230	1721-182K Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future® linear	1721-182K	1	Stück
2CKA001754A4301	1721-183K Abdeckrahmen 1-fach alusilber - future® linear	1721-183K	1	Stück
2CKA001754A4173	1721-184 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future	1721-184	1	Stück
2CKA001754A4364	1721-184 NSK Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future® linear	1721-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4235	1721-184K Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future® linear	1721-184K	1	Stück
2CKA001754A4775	1721-223 Abdeckrahmen 1-fach Glas Purpur - Busch-axcent®	1721-223	1	Stück
2CKA001754A4760	1721-225 Abdeckrahmen 1-fach Glas Sonne - Busch-axcent®	1721-225	1	Stück
2CKA001754A4770	1721-226 Abdeckrahmen 1-fach Glas Avocado - Busch-axcent®	1721-226	1	Stück

2CKA001754A4765	1721-227 Abdeckrahmen 1-fach Glas Koralle - Busch-axcent®	1721-227	1	Stück
2CKA001754A4755	1721-228 Abdeckrahmen 1-fach Glas Ozean - Busch-axcent®	1721-228	1	Stück
2CKA001754A4780	1721-229 Abdeckrahmen 1-fach Glas Auster - Busch-axcent®	1721-229	1	Stück
2CKA001754A4790	1721-243 Abdeckrahmen 1-fach papierbraun - Busch-axcent®	1721-243	1	Stück
2CKA001754A4800	1721-245 Abdeckrahmen 1-fach schwarzglas - Busch-axcent®	1721-245	1	Stück
2CKA001754A4785	1721-248 Abdeckrahmen 1-fach papierblau - Busch-axcent®	1721-248	1	Stück
2CKA001754A4683	1721-270 Abdeckrahmen 1-fach platin - Busch-axcent®	1721-270	1	Stück
2CKA001754A4703	1721-275 Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - Busch-axcent®	1721-275	1	Stück
2CKA001754A4693	1721-276 Abdeckrahmen 1-fach titan - Busch-axcent®	1721-276	1	Stück
2CKA001754A4437	1721-280 Abdeckrahmen 1-fach weißglas - Busch-axcent pur	1721-280	1	Stück
2CKA001754A4409	1721-281 Abdeckrahmen 1-fach schwarz - Busch-axcent®	1721-281	1	Stück
2CKA001753A4126	1721-281/11 Abdeckrahmen 1-fach schwarz - Busch-axcent® flat	1721-281/11	1	Stück
2CKA001754A4543	1721-283 Abdeckrahmen 1-fach braunglas - Busch-axcent®	1721-283	1	Stück
2CKA001754A4331	1721-284 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - Busch-axcent®	1721-284	1	Stück
2CKA001753A4121	1721-284/11 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - Busch-axcent® flat	1721-284/11	1	Stück
2CKA001754A4334	1721-285 Abdeckrahmen 1-fach gelb - Busch-axcent®	1721-285	1	Stück
2CKA001754A4337	1721-286 Abdeckrahmen 1-fach grün - Busch-axcent®	1721-286	1	Stück
2CKA001754A4340	1721-287 Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-axcent®	1721-287	1	Stück
2CKA001754A4343	1721-288 Abdeckrahmen 1-fach blau - Busch-axcent®	1721-288	1	Stück
2CKA001754A4805	1721-290 Abdeckrahmen 1-fach schiefergrau - Busch-axcent®	1721-290	1	Stück
2CKA001754A4446	1721-291 Abdeckrahmen 1-fach 1-fach entrée-grau - Busch-axcent®	1721-291	1	Stück
2CKA001754A4466	1721-295 Abdeckrahmen 1-fach 1-fach château-schwarz - Busch-axcent®	1721-295	1	Stück
2CKA001754A4795	1721-298 Abdeckrahmen 1-fach betongrau - Busch-axcent®	1721-298	1	Stück
2CKA001754A4456	1721-299 Abdeckrahmen 1-fach 1-fach maison-beige - Busch-axcent®	1721-299	1	Stück
2CKA001754A4104	1721-80 Abdeckrahmen 1-fach chrom - solo®	1721-80	1	Stück
2CKA001754A4326	1721-80G Abdeckrahmen 1-fach chrom glanz - solo®	1721-80G	1	Stück
2CKA001754A4442	1721-811 Abdeckrahmen 1-fach weißglas - carat®	1721-811	1	Stück
2CKA001754A4820	1721-815 Abdeckrahmen 1-fach Porzellan anthrazit - carat®	1721-815	1	Stück
2CKA001754A4258	1721-821 Abdeckrahmen 1-fach bronze - carat®	1721-821	1	Stück
2CKA001754A4356	1721-823-101 Abdeckrahmen 1-fach gold - carat®	1721-823-101	1	Stück
2CKA001754A4322	1721-825 Abdeckrahmen 1-fach schwarzglas - carat®	1721-825	1	Stück
2CKA001754A4360	1721-826-101 Abdeckrahmen 1-fach chrom - carat®	1721-826-101	1	Stück

2CKA001754A4678	1721-831 Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1721-831	1	Stück
2CKA001754A4673	1721-832 Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-832	1	Stück
2CKA001754A4648	1721-833 Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1721-833	1	Stück
2CKA001754A4638	1721-835 Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1721-835	1	Stück
2CKA001754A4643	1721-836 Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-836	1	Stück
2CKA001754A4633	1721-838 Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-838	1	Stück
2CKA001754A4109	1721-84 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - solo®	1721-84	1	Stück
2CKA001754A4668	1721-843 Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1721-843	1	Stück
2CKA001754A4658	1721-845 Abdeckrahmen 1-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1721-845	1	Stück
2CKA001754A4663	1721-846 Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-846	1	Stück
2CKA001754A4653	1721-848 Abdeckrahmen 1-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-848	1	Stück
2CKA001754A4254	1721-860 Abdeckrahmen 1-fach Edelstahl - carat®	1721-860	1	Stück
2CKA001754A4317	1721-866K Abdeckrahmen 1-fach Edelstahl - pur edelstahl	1721-866K	1	Stück
2CKA001754A4414	1721-884K Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - future® linear	1721-884K	1	Stück
2CKA001754A4419	1721-885K Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - future® linear	1721-885K	1	Stück
2CKA001754A4714	1722-12-182K-101 Abdeckrahmen 2-fach rot - future® linear	1722-12-182K-101	1	Stück
2CKA001754A4241	1722-181K Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - future® linear	1722-181K	1	Stück
2CKA001754A4169	1722-182 Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future	1722-182	1	Stück
2CKA001754A4231	1722-182K Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future® linear	1722-182K	1	Stück
2CKA001754A4302	1722-183K Abdeckrahmen 2-fach alusilber - future® linear	1722-183K	1	Stück
2CKA001754A4174	1722-184 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future	1722-184	1	Stück
2CKA001754A4365	1722-184 NSK Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future® linear	1722-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4236	1722-184K Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future® linear	1722-184K	1	Stück
2CKA001754A4776	1722-223 Abdeckrahmen 2-fach Glas Purpur - Busch-axcent®	1722-223	1	Stück
2CKA001754A4761	1722-225 Abdeckrahmen 2-fach Glas Sonne - Busch-axcent®	1722-225	1	Stück
2CKA001754A4771	1722-226 Abdeckrahmen 2-fach Glas Avocado - Busch-axcent®	1722-226	1	Stück
2CKA001754A4766	1722-227 Abdeckrahmen 2-fach Glas Koralle - Busch-axcent®	1722-227	1	Stück
2CKA001754A4756	1722-228 Abdeckrahmen 2-fach Glas Ozean - Busch-axcent®	1722-228	1	Stück
2CKA001754A4781	1722-229 Abdeckrahmen 2-fach Glas Auster - Busch-axcent®	1722-229	1	Stück
2CKA001754A4791	1722-243 Abdeckrahmen 2-fach papierbraun - Busch-axcent®	1722-243	1	Stück
2CKA001754A4801	1722-245 Abdeckrahmen 2-fach schwarzglas - Busch-axcent®	1722-245	1	Stück

2CKA001754A4786	1722-248 Abdeckrahmen 2-fach papierblau - Busch-axcent®	1722-248	1	Stück
2CKA001754A4684	1722-270 Abdeckrahmen 2-fach platin - Busch-axcent®	1722-270	1	Stück
2CKA001754A4704	1722-275 Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - Busch-axcent®	1722-275	1	Stück
2CKA001754A4694	1722-276 Abdeckrahmen 2-fach titan - Busch-axcent®	1722-276	1	Stück
2CKA001754A4438	1722-280 Abdeckrahmen 2-fach weißglas - Busch-axcent pur	1722-280	1	Stück
2CKA001754A4410	1722-281 Abdeckrahmen 2-fach schwarz - Busch-axcent®	1722-281	1	Stück
2CKA001753A4127	1722-281/11 Abdeckrahmen 2-fach 2-fach schwarz - Busch-axcent® flat	1722-281/11	1	Stück
2CKA001754A4544	1722-283 Abdeckrahmen 2-fach braunglas - Busch-axcent®	1722-283	1	Stück
2CKA001754A4332	1722-284 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - Busch-axcent®	1722-284	1	Stück
2CKA001753A4122	1722-284/11 Abdeckrahmen 2-fach 2-fach studioweiß - Busch-axcent® flat	1722-284/11	1	Stück
2CKA001754A4335	1722-285 Abdeckrahmen 2-fach gelb - Busch-axcent®	1722-285	1	Stück
2CKA001754A4338	1722-286 Abdeckrahmen 2-fach grün - Busch-axcent®	1722-286	1	Stück
2CKA001754A4341	1722-287 Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-axcent®	1722-287	1	Stück
2CKA001754A4344	1722-288 Abdeckrahmen 2-fach blau - Busch-axcent®	1722-288	1	Stück
2CKA001754A4806	1722-290 Abdeckrahmen 2-fach schiefergrau - Busch-axcent®	1722-290	1	Stück
2CKA001754A4447	1722-291 Abdeckrahmen 2-fach 2-fach entrée-grau - Busch-axcent®	1722-291	1	Stück
2CKA001754A4467	1722-295 Abdeckrahmen 2-fach château-schwarz - Busch-axcent®	1722-295	1	Stück
2CKA001754A4796	1722-298 Abdeckrahmen 2-fach betongrau - Busch-axcent®	1722-298	1	Stück
2CKA001754A4457	1722-299 Abdeckrahmen 2-fach 2-fach maison-beige - Busch-axcent®	1722-299	1	Stück
2CKA001754A4105	1722-80 Abdeckrahmen 2-fach chrom - solo®	1722-80	1	Stück
2CKA001754A4327	1722-80G Abdeckrahmen 2-fach chrom glanz - solo®	1722-80G	1	Stück
2CKA001754A4443	1722-811 Abdeckrahmen 2-fach weißglas - carat®	1722-811	1	Stück
2CKA001754A4821	1722-815 Abdeckrahmen 2-fach Porzellan anthrazit - carat®	1722-815	1	Stück
2CKA001754A4259	1722-821 Abdeckrahmen 2-fach bronze - carat®	1722-821	1	Stück
2CKA001754A4357	1722-823-101 Abdeckrahmen 2-fach gold - carat®	1722-823-101	1	Stück
2CKA001754A4323	1722-825 Abdeckrahmen 2-fach schwarzglas - carat®	1722-825	1	Stück
2CKA001754A4361	1722-826-101 Abdeckrahmen 2-fach chrom - carat®	1722-826-101	1	Stück
2CKA001754A4679	1722-831 Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1722-831	1	Stück
2CKA001754A4674	1722-832 Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-832	1	Stück
2CKA001754A4649	1722-833 Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1722-833	1	Stück
2CKA001754A4639	1722-835 Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1722-835	1	Stück
2CKA001754A4644	1722-836 Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-836	1	Stück

2CKA001754A4634	1722-838 Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-838	1	Stück
2CKA001754A4110	1722-84 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - solo®	1722-84	1	Stück
2CKA001754A4669	1722-843 Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1722-843	1	Stück
2CKA001754A4659	1722-845 Abdeckrahmen 2-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1722-845	1	Stück
2CKA001754A4664	1722-846 Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-846	1	Stück
2CKA001754A4654	1722-848 Abdeckrahmen 2-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-848	1	Stück
2CKA001754A4255	1722-860 Abdeckrahmen 2-fach Edelstahl - carat®	1722-860	1	Stück
2CKA001754A4318	1722-866K Abdeckrahmen 2-fach Edelstahl - pur edelstahl	1722-866K	1	Stück
2CKA001754A4415	1722-884K Abdeckrahmen 2-fach studioweiß matt - future® linear	1722-884K	1	Stück
2CKA001754A4420	1722-885K Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - future® linear	1722-885K	1	Stück
2CKA001754A4242	1723-181K Abdeckrahmen 3-fach anthrazit - future® linear	1723-181K	1	Stück
2CKA001754A4170	1723-182 Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - future	1723-182	1	Stück
2CKA001754A4232	1723-182K Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - future® linear	1723-182K	1	Stück
2CKA001754A4308	1723-183K Abdeckrahmen 3-fach alusilber - future® linear	1723-183K	1	Stück
2CKA001754A4175	1723-184 Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - future	1723-184	1	Stück
2CKA001754A4366	1723-184 NSK Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - future® linear	1723-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4237	1723-184K Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - future® linear	1723-184K	1	Stück
2CKA001754A4777	1723-223 Abdeckrahmen 3-fach Glas Purpur - Busch-axcent®	1723-223	1	Stück
2CKA001754A4762	1723-225 Abdeckrahmen 3-fach Glas Sonne - Busch-axcent®	1723-225	1	Stück
2CKA001754A4772	1723-226 Abdeckrahmen 3-fach Glas Avocado - Busch-axcent®	1723-226	1	Stück
2CKA001754A4767	1723-227 Abdeckrahmen 3-fach Glas Koralle - Busch-axcent®	1723-227	1	Stück
2CKA001754A4757	1723-228 Abdeckrahmen 3-fach Glas Ozean - Busch-axcent®	1723-228	1	Stück
2CKA001754A4792	1723-243 Abdeckrahmen 3-fach papierbraun - Busch-axcent®	1723-243	1	Stück
2CKA001754A4802	1723-245 Abdeckrahmen 3-fach schwarzglas - Busch-axcent®	1723-245	1	Stück
2CKA001754A4787	1723-248 Abdeckrahmen 3-fach papierblau - Busch-axcent®	1723-248	1	Stück
2CKA001754A4685	1723-270 Abdeckrahmen 3-fach platin - Busch- axcent®	1723-270	1	Stück
2CKA001754A4705	1723-275 Abdeckrahmen 3-fach schwarz matt - Busch-axcent®	1723-275	1	Stück
2CKA001754A4695	1723-276 Abdeckrahmen 3-fach titan - Busch- axcent®	1723-276	1	Stück
2CKA001754A4439	1723-280 Abdeckrahmen 3-fach weißglas - Busch-axcent pur	1723-280	1	Stück
2CKA001754A4411	1723-281 Abdeckrahmen 3-fach schwarz - Busch -axcent®	1723-281	1	Stück
2CKA001753A4128	1723-281/11 Abdeckrahmen 3-fach schwarz - Busch-axcent® flat	1723-281/11	1	Stück

2CKA001754A4545	1723-283 Abdeckrahmen 3-fach braunglas - Busch-axcent®	1723-283	1	Stück
2CKA001754A4333	1723-284 Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - Busch-axcent®	1723-284	1	Stück
2CKA001753A4123	1723-284/11 Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - Busch-axcent® flat	1723-284/11	1	Stück
2CKA001754A4336	1723-285 Abdeckrahmen 3-fach gelb - Busch-axcent®	1723-285	1	Stück
2CKA001754A4339	1723-286 Abdeckrahmen 3-fach grün - Busch-axcent®	1723-286	1	Stück
2CKA001754A4342	1723-287 Abdeckrahmen 3-fach rot - Busch-axcent®	1723-287	1	Stück
2CKA001754A4345	1723-288 Abdeckrahmen 3-fach blau - Busch-axcent®	1723-288	1	Stück
2CKA001754A4807	1723-290 Abdeckrahmen 3-fach schiefergrau - Busch-axcent®	1723-290	1	Stück
2CKA001754A4448	1723-291 Abdeckrahmen 3-fach entrée-grau - Busch-axcent®	1723-291	1	Stück
2CKA001754A4468	1723-295 Abdeckrahmen 3-fach 3-fach châteauschwarz - Busch-axcent®	1723-295	1	Stück
2CKA001754A4797	1723-298 Abdeckrahmen 3-fach betongrau - Busch-axcent®	1723-298	1	Stück
2CKA001754A4458	1723-299 Abdeckrahmen 3-fach 3-fach maison-beige - Busch-axcent®	1723-299	1	Stück
2CKA001754A4106	1723-80 Abdeckrahmen 3-fach chrom - solo®	1723-80	1	Stück
2CKA001754A4328	1723-80G Abdeckrahmen 3-fach chrom glanz - solo®	1723-80G	1	Stück
2CKA001754A4444	1723-811 Abdeckrahmen 3-fach weißglas - carat®	1723-811	1	Stück
2CKA001754A4260	1723-821 Abdeckrahmen 3-fach bronze - carat®	1723-821	1	Stück
2CKA001754A4358	1723-823-101 Abdeckrahmen 3-fach gold - carat®	1723-823-101	1	Stück
2CKA001754A4324	1723-825 Abdeckrahmen 3-fach schwarzglas - carat®	1723-825	1	Stück
2CKA001754A4362	1723-826-101 Abdeckrahmen 3-fach chrom - carat®	1723-826-101	1	Stück
2CKA001754A4680	1723-831 Abdeckrahmen 3-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1723-831	1	Stück
2CKA001754A4675	1723-832 Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1723-832	1	Stück
2CKA001754A4650	1723-833 Abdeckrahmen 3-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1723-833	1	Stück
2CKA001754A4640	1723-835 Abdeckrahmen 3-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1723-835	1	Stück
2CKA001754A4645	1723-836 Abdeckrahmen 3-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1723-836	1	Stück
2CKA001754A4635	1723-838 Abdeckrahmen 3-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1723-838	1	Stück
2CKA001754A4111	1723-84 Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - solo®	1723-84	1	Stück
2CKA001754A4670	1723-843 Abdeckrahmen 3-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1723-843	1	Stück
2CKA001754A4660	1723-845 Abdeckrahmen 3-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1723-845	1	Stück
2CKA001754A4665	1723-846 Abdeckrahmen 3-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1723-846	1	Stück
2CKA001754A4655	1723-848 Abdeckrahmen 3-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1723-848	1	Stück
2CKA001754A4256	1723-860 Abdeckrahmen 3-fach Edelstahl - carat®	1723-860	1	Stück
2CKA001754A4319	1723-866K Abdeckrahmen 3-fach Edelstahl - pur edelstahl	1723-866K	1	Stück

2CKA001754A4416	1723-884K Abdeckrahmen 3-fach studioweiß matt - future® linear	1723-884K	1	Stück
2CKA001754A4421	1723-885K Abdeckrahmen 3-fach schwarz matt - future® linear	1723-885K	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen

