

Produktdetails

## 20 EUCKS-82

### 20 EUCKS-82 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ elfenbeinweiß - 63x63



#### Allgemeine Informationen

Typ	20 EUCKS-82
Bestellnummer	2CKA002013A5244
EAN	4011395995228
Beschreibung	20 EUCKS-82 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® Safety+ elfenbeinweiß - 63x63
Langbeschreibung	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) future linear elfenbeinweiss.

#### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

#### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Funktion	mit erhöhtem Berührungsschutz
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	250 V
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	16 A
Frequenz (f)	50 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz

Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	63x63 future® linear Busch-dynasty® carat® solo® future
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Montageart	Unterputzmontage
Steckdosentyp	SCHUKO®
Befestigungsart	Befestigung mit Krallen Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Lieferumfang	Zentralscheibe und Einsatz
Beschriftung	ohne
RAL Nummer	RAL 1013 - perlweiß
Farbe	elfenbeinweiß
Sicherheitsfunktionen	Safety+

## Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E3563
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
--------------------------------------	------

## Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	45 mm
Nettogewicht	73.5 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	31 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0505

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht	0.76 kg

## Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2852
----------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

## Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001754A4240	1721-181K Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - future® linear	1721-181K	1	Stück
2CKA001754A4168	1721-182 Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future	1721-182	1	Stück
2CKA001754A4230	1721-182K Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future® linear	1721-182K	1	Stück
2CKA001754A4301	1721-183K Abdeckrahmen 1-fach alusilber - future® linear	1721-183K	1	Stück
2CKA001754A4173	1721-184 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future	1721-184	1	Stück
2CKA001754A4364	1721-184 NSK Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future® linear	1721-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4235	1721-184K Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future® linear	1721-184K	1	Stück
2CKA001754A4775	1721-223 Abdeckrahmen 1-fach Glas Purpur - Busch-axcent®	1721-223	1	Stück
2CKA001754A4760	1721-225 Abdeckrahmen 1-fach Glas Sonne - Busch-axcent®	1721-225	1	Stück
2CKA001754A4770	1721-226 Abdeckrahmen 1-fach Glas Avocado - Busch-axcent®	1721-226	1	Stück
2CKA001754A4765	1721-227 Abdeckrahmen 1-fach Glas Koralle - Busch-axcent®	1721-227	1	Stück
2CKA001754A4755	1721-228 Abdeckrahmen 1-fach Glas Ozean - Busch-axcent®	1721-228	1	Stück
2CKA001754A4780	1721-229 Abdeckrahmen 1-fach Glas Auster - Busch-axcent®	1721-229	1	Stück
2CKA001754A4790	1721-243 Abdeckrahmen 1-fach papierbraun - Busch-axcent®	1721-243	1	Stück
2CKA001754A4800	1721-245 Abdeckrahmen 1-fach schwarzglas - Busch-axcent®	1721-245	1	Stück
2CKA001754A4785	1721-248 Abdeckrahmen 1-fach papierblau - Busch-axcent®	1721-248	1	Stück
2CKA001754A4683	1721-270 Abdeckrahmen 1-fach platin - Busch-axcent®	1721-270	1	Stück

2CKA001754A4703	1721-275 Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - Busch-axcent®	1721-275	1	Stück
2CKA001754A4693	1721-276 Abdeckrahmen 1-fach titan - Busch-axcent®	1721-276	1	Stück
2CKA001754A4437	1721-280 Abdeckrahmen 1-fach weißglas - Busch-axcent pur	1721-280	1	Stück
2CKA001754A4409	1721-281 Abdeckrahmen 1-fach schwarz - Busch-axcent®	1721-281	1	Stück
2CKA001753A4126	1721-281/11 Abdeckrahmen 1-fach schwarz - Busch-axcent® flat	1721-281/11	1	Stück
2CKA001754A4543	1721-283 Abdeckrahmen 1-fach braunglas - Busch-axcent®	1721-283	1	Stück
2CKA001754A4331	1721-284 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - Busch-axcent®	1721-284	1	Stück
2CKA001753A4121	1721-284/11 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - Busch-axcent® flat	1721-284/11	1	Stück
2CKA001754A4334	1721-285 Abdeckrahmen 1-fach gelb - Busch-axcent®	1721-285	1	Stück
2CKA001754A4337	1721-286 Abdeckrahmen 1-fach grün - Busch-axcent®	1721-286	1	Stück
2CKA001754A4340	1721-287 Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-axcent®	1721-287	1	Stück
2CKA001754A4343	1721-288 Abdeckrahmen 1-fach blau - Busch-axcent®	1721-288	1	Stück
2CKA001754A4805	1721-290 Abdeckrahmen 1-fach schiefergrau - Busch-axcent®	1721-290	1	Stück
2CKA001754A4446	1721-291 Abdeckrahmen 1-fach 1-fach entrée-grau - Busch-axcent®	1721-291	1	Stück
2CKA001754A4466	1721-295 Abdeckrahmen 1-fach 1-fach château-schwarz - Busch-axcent®	1721-295	1	Stück
2CKA001754A4795	1721-298 Abdeckrahmen 1-fach betongrau - Busch-axcent®	1721-298	1	Stück
2CKA001754A4456	1721-299 Abdeckrahmen 1-fach 1-fach maison-beige - Busch-axcent®	1721-299	1	Stück
2CKA001754A4104	1721-80 Abdeckrahmen 1-fach chrom - solo®	1721-80	1	Stück
2CKA001754A4326	1721-80G Abdeckrahmen 1-fach chrom glanz - solo®	1721-80G	1	Stück
2CKA001754A4442	1721-811 Abdeckrahmen 1-fach weißglas - carat®	1721-811	1	Stück
2CKA001754A4820	1721-815 Abdeckrahmen 1-fach Porzellan anthrazit - carat®	1721-815	1	Stück
2CKA001754A4258	1721-821 Abdeckrahmen 1-fach bronze - carat®	1721-821	1	Stück
2CKA001754A4356	1721-823-101 Abdeckrahmen 1-fach gold - carat®	1721-823-101	1	Stück
2CKA001754A4322	1721-825 Abdeckrahmen 1-fach schwarzglas - carat®	1721-825	1	Stück
2CKA001754A4360	1721-826-101 Abdeckrahmen 1-fach chrom - carat®	1721-826-101	1	Stück
2CKA001754A4678	1721-831 Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1721-831	1	Stück
2CKA001754A4673	1721-832 Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-832	1	Stück
2CKA001754A4648	1721-833 Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1721-833	1	Stück
2CKA001754A4638	1721-835 Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1721-835	1	Stück
2CKA001754A4643	1721-836 Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-836	1	Stück
2CKA001754A4633	1721-838 Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-838	1	Stück
2CKA001754A4109	1721-84 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - solo®	1721-84	1	Stück

2CKA001754A4668	1721-843 Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1721-843	1	Stück
2CKA001754A4658	1721-845 Abdeckrahmen 1-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1721-845	1	Stück
2CKA001754A4663	1721-846 Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-846	1	Stück
2CKA001754A4653	1721-848 Abdeckrahmen 1-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-848	1	Stück
2CKA001754A4254	1721-860 Abdeckrahmen 1-fach Edelstahl - carat®	1721-860	1	Stück
2CKA001754A4317	1721-866K Abdeckrahmen 1-fach Edelstahl - pur edelstahl	1721-866K	1	Stück
2CKA001754A4414	1721-884K Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - future® linear	1721-884K	1	Stück
2CKA001754A4419	1721-885K Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - future® linear	1721-885K	1	Stück
2CKA001754A4714	1722-12-182K-101 Abdeckrahmen 2-fach rot - future® linear	1722-12-182K-101	1	Stück
2CKA001754A4241	1722-181K Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - future® linear	1722-181K	1	Stück
2CKA001754A4169	1722-182 Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future	1722-182	1	Stück
2CKA001754A4231	1722-182K Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future® linear	1722-182K	1	Stück
2CKA001754A4302	1722-183K Abdeckrahmen 2-fach alusilber - future® linear	1722-183K	1	Stück
2CKA001754A4174	1722-184 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future	1722-184	1	Stück
2CKA001754A4365	1722-184 NSK Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future® linear	1722-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4236	1722-184K Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future® linear	1722-184K	1	Stück
2CKA001754A4776	1722-223 Abdeckrahmen 2-fach Glas Purpur - Busch-axcent®	1722-223	1	Stück
2CKA001754A4761	1722-225 Abdeckrahmen 2-fach Glas Sonne - Busch-axcent®	1722-225	1	Stück
2CKA001754A4771	1722-226 Abdeckrahmen 2-fach Glas Avocado - Busch-axcent®	1722-226	1	Stück
2CKA001754A4766	1722-227 Abdeckrahmen 2-fach Glas Koralle - Busch-axcent®	1722-227	1	Stück
2CKA001754A4756	1722-228 Abdeckrahmen 2-fach Glas Ozean - Busch-axcent®	1722-228	1	Stück
2CKA001754A4781	1722-229 Abdeckrahmen 2-fach Glas Auster - Busch-axcent®	1722-229	1	Stück
2CKA001754A4791	1722-243 Abdeckrahmen 2-fach papierbraun - Busch-axcent®	1722-243	1	Stück
2CKA001754A4801	1722-245 Abdeckrahmen 2-fach schwarzglas - Busch-axcent®	1722-245	1	Stück
2CKA001754A4786	1722-248 Abdeckrahmen 2-fach papierblau - Busch-axcent®	1722-248	1	Stück
2CKA001754A4684	1722-270 Abdeckrahmen 2-fach platin - Busch-axcent®	1722-270	1	Stück
2CKA001754A4704	1722-275 Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - Busch-axcent®	1722-275	1	Stück
2CKA001754A4694	1722-276 Abdeckrahmen 2-fach titan - Busch-axcent®	1722-276	1	Stück
2CKA001754A4438	1722-280 Abdeckrahmen 2-fach weißglas - Busch-axcent pur	1722-280	1	Stück
2CKA001754A4410	1722-281 Abdeckrahmen 2-fach schwarz - Busch-axcent®	1722-281	1	Stück
2CKA001753A4127	1722-281/11 Abdeckrahmen 2-fach 2-fach schwarz - Busch-axcent® flat	1722-281/11	1	Stück

2CKA001754A4544	1722-283 Abdeckrahmen 2-fach braunglas - Busch-axcent®	1722-283	1	Stück
2CKA001754A4332	1722-284 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - Busch-axcent®	1722-284	1	Stück
2CKA001753A4122	1722-284/11 Abdeckrahmen 2-fach 2-fach studioweiß - Busch-axcent® flat	1722-284/11	1	Stück
2CKA001754A4335	1722-285 Abdeckrahmen 2-fach gelb - Busch-axcent®	1722-285	1	Stück
2CKA001754A4338	1722-286 Abdeckrahmen 2-fach grün - Busch-axcent®	1722-286	1	Stück
2CKA001754A4341	1722-287 Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-axcent®	1722-287	1	Stück
2CKA001754A4344	1722-288 Abdeckrahmen 2-fach blau - Busch-axcent®	1722-288	1	Stück
2CKA001754A4806	1722-290 Abdeckrahmen 2-fach schiefergrau - Busch-axcent®	1722-290	1	Stück
2CKA001754A4447	1722-291 Abdeckrahmen 2-fach 2-fach entrée-grau - Busch-axcent®	1722-291	1	Stück
2CKA001754A4467	1722-295 Abdeckrahmen 2-fach château-schwarz - Busch-axcent®	1722-295	1	Stück
2CKA001754A4796	1722-298 Abdeckrahmen 2-fach betongrau - Busch-axcent®	1722-298	1	Stück
2CKA001754A4457	1722-299 Abdeckrahmen 2-fach 2-fach maison-beige - Busch-axcent®	1722-299	1	Stück
2CKA001754A4105	1722-80 Abdeckrahmen 2-fach chrom - solo®	1722-80	1	Stück
2CKA001754A4327	1722-80G Abdeckrahmen 2-fach chrom glanz - solo®	1722-80G	1	Stück
2CKA001754A4443	1722-811 Abdeckrahmen 2-fach weißglas - carat®	1722-811	1	Stück
2CKA001754A4821	1722-815 Abdeckrahmen 2-fach Porzellan anthrazit - carat®	1722-815	1	Stück
2CKA001754A4259	1722-821 Abdeckrahmen 2-fach bronze - carat®	1722-821	1	Stück
2CKA001754A4357	1722-823-101 Abdeckrahmen 2-fach gold - carat®	1722-823-101	1	Stück
2CKA001754A4323	1722-825 Abdeckrahmen 2-fach schwarzglas - carat®	1722-825	1	Stück
2CKA001754A4361	1722-826-101 Abdeckrahmen 2-fach chrom - carat®	1722-826-101	1	Stück
2CKA001754A4679	1722-831 Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1722-831	1	Stück
2CKA001754A4674	1722-832 Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-832	1	Stück
2CKA001754A4649	1722-833 Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1722-833	1	Stück
2CKA001754A4639	1722-835 Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1722-835	1	Stück
2CKA001754A4644	1722-836 Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-836	1	Stück
2CKA001754A4634	1722-838 Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-838	1	Stück
2CKA001754A4110	1722-84 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - solo®	1722-84	1	Stück
2CKA001754A4669	1722-843 Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1722-843	1	Stück
2CKA001754A4659	1722-845 Abdeckrahmen 2-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1722-845	1	Stück
2CKA001754A4664	1722-846 Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-846	1	Stück
2CKA001754A4654	1722-848 Abdeckrahmen 2-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-848	1	Stück
2CKA001754A4255	1722-860 Abdeckrahmen 2-fach Edelstahl - carat®	1722-860	1	Stück

2CKA001754A4318	1722-866K Abdeckrahmen 2-fach Edelstahl - pur edelstahl	1722-866K	1	Stück
2CKA001754A4415	1722-884K Abdeckrahmen 2-fach studioweiß matt - future® linear	1722-884K	1	Stück
2CKA001754A4420	1722-885K Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - future® linear	1722-885K	1	Stück
2CKA001754A4242	1723-181K Abdeckrahmen 3-fach anthrazit - future® linear	1723-181K	1	Stück
2CKA001754A4170	1723-182 Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - future	1723-182	1	Stück
2CKA001754A4232	1723-182K Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - future® linear	1723-182K	1	Stück
2CKA001754A4308	1723-183K Abdeckrahmen 3-fach alusilber - future® linear	1723-183K	1	Stück
2CKA001754A4175	1723-184 Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - future	1723-184	1	Stück
2CKA001754A4366	1723-184 NSK Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - future® linear	1723-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4237	1723-184K Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - future® linear	1723-184K	1	Stück
2CKA001754A4777	1723-223 Abdeckrahmen 3-fach Glas Purpur - Busch-axcent®	1723-223	1	Stück
2CKA001754A4762	1723-225 Abdeckrahmen 3-fach Glas Sonne - Busch-axcent®	1723-225	1	Stück
2CKA001754A4772	1723-226 Abdeckrahmen 3-fach Glas Avocado - Busch-axcent®	1723-226	1	Stück
2CKA001754A4767	1723-227 Abdeckrahmen 3-fach Glas Koralle - Busch-axcent®	1723-227	1	Stück
2CKA001754A4757	1723-228 Abdeckrahmen 3-fach Glas Ozean - Busch-axcent®	1723-228	1	Stück
2CKA001754A4792	1723-243 Abdeckrahmen 3-fach papierbraun - Busch-axcent®	1723-243	1	Stück
2CKA001754A4802	1723-245 Abdeckrahmen 3-fach schwarzglas - Busch-axcent®	1723-245	1	Stück
2CKA001754A4787	1723-248 Abdeckrahmen 3-fach papierblau - Busch-axcent®	1723-248	1	Stück
2CKA001754A4685	1723-270 Abdeckrahmen 3-fach platin - Busch- axcent®	1723-270	1	Stück
2CKA001754A4705	1723-275 Abdeckrahmen 3-fach schwarz matt - Busch-axcent®	1723-275	1	Stück
2CKA001754A4695	1723-276 Abdeckrahmen 3-fach titan - Busch- axcent®	1723-276	1	Stück
2CKA001754A4439	1723-280 Abdeckrahmen 3-fach weißglas - Busch-axcent pur	1723-280	1	Stück
2CKA001754A4411	1723-281 Abdeckrahmen 3-fach schwarz - Busch -axcent®	1723-281	1	Stück
2CKA001753A4128	1723-281/11 Abdeckrahmen 3-fach schwarz - Busch-axcent® flat	1723-281/11	1	Stück
2CKA001754A4545	1723-283 Abdeckrahmen 3-fach braunglas - Busch-axcent®	1723-283	1	Stück
2CKA001754A4333	1723-284 Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - Busch-axcent®	1723-284	1	Stück
2CKA001753A4123	1723-284/11 Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - Busch-axcent® flat	1723-284/11	1	Stück
2CKA001754A4336	1723-285 Abdeckrahmen 3-fach gelb - Busch- axcent®	1723-285	1	Stück
2CKA001754A4339	1723-286 Abdeckrahmen 3-fach grün - Busch- axcent®	1723-286	1	Stück
2CKA001754A4342	1723-287 Abdeckrahmen 3-fach rot - Busch- axcent®	1723-287	1	Stück
2CKA001754A4345	1723-288 Abdeckrahmen 3-fach blau - Busch- axcent®	1723-288	1	Stück

2CKA001754A4807	1723-290 Abdeckrahmen 3-fach schiefergrau - Busch-axcent®	1723-290	1	Stück
2CKA001754A4448	1723-291 Abdeckrahmen 3-fach entrée-grau - Busch-axcent®	1723-291	1	Stück
2CKA001754A4468	1723-295 Abdeckrahmen 3-fach 3-fach château-schwarz - Busch-axcent®	1723-295	1	Stück
2CKA001754A4797	1723-298 Abdeckrahmen 3-fach betongrau - Busch-axcent®	1723-298	1	Stück
2CKA001754A4458	1723-299 Abdeckrahmen 3-fach 3-fach maison-beige - Busch-axcent®	1723-299	1	Stück
2CKA001754A4106	1723-80 Abdeckrahmen 3-fach chrom - solo®	1723-80	1	Stück
2CKA001754A4328	1723-80G Abdeckrahmen 3-fach chrom glanz - solo®	1723-80G	1	Stück
2CKA001754A4444	1723-811 Abdeckrahmen 3-fach weißglas - carat®	1723-811	1	Stück
2CKA001754A4260	1723-821 Abdeckrahmen 3-fach bronze - carat®	1723-821	1	Stück
2CKA001754A4358	1723-823-101 Abdeckrahmen 3-fach gold - carat®	1723-823-101	1	Stück
2CKA001754A4324	1723-825 Abdeckrahmen 3-fach schwarzglas - carat®	1723-825	1	Stück
2CKA001754A4362	1723-826-101 Abdeckrahmen 3-fach chrom - carat®	1723-826-101	1	Stück
2CKA001754A4680	1723-831 Abdeckrahmen 3-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1723-831	1	Stück
2CKA001754A4675	1723-832 Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1723-832	1	Stück
2CKA001754A4650	1723-833 Abdeckrahmen 3-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1723-833	1	Stück
2CKA001754A4640	1723-835 Abdeckrahmen 3-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1723-835	1	Stück
2CKA001754A4645	1723-836 Abdeckrahmen 3-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1723-836	1	Stück
2CKA001754A4635	1723-838 Abdeckrahmen 3-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1723-838	1	Stück
2CKA001754A4111	1723-84 Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - solo®	1723-84	1	Stück
2CKA001754A4670	1723-843 Abdeckrahmen 3-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1723-843	1	Stück
2CKA001754A4660	1723-845 Abdeckrahmen 3-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1723-845	1	Stück
2CKA001754A4665	1723-846 Abdeckrahmen 3-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1723-846	1	Stück
2CKA001754A4655	1723-848 Abdeckrahmen 3-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1723-848	1	Stück
2CKA001754A4256	1723-860 Abdeckrahmen 3-fach Edelstahl - carat®	1723-860	1	Stück
2CKA001754A4319	1723-866K Abdeckrahmen 3-fach Edelstahl - pur edelstahl	1723-866K	1	Stück
2CKA001754A4416	1723-884K Abdeckrahmen 3-fach studioweiß matt - future® linear	1723-884K	1	Stück
2CKA001754A4421	1723-885K Abdeckrahmen 3-fach schwarz matt - future® linear	1723-885K	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen



