

Produktdetails

20 EUN-885

20 EUN-885 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® schwarz matt - 63x63



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | 20 EUN-885 |
| Bestellnummer | 2CKA002011A3884 |
| EAN | 4011395128947 |
| Beschreibung | 20 EUN-885 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® schwarz matt - 63x63 |
| Langbeschreibung | 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Bemessungsspannung (U_r) | 250 V |
| Bemessungsstrom (I_n) | 16 A |
| Frequenz (f) | 50 Hz |
| Bemessungsfrequenz (f) | 50 Hz |
| Anzahl Pole | 2 P + E |

| | |
|---------------------------|--|
| Anzahl Phasen | 1 |
| Anzahl Einheiten | 1 |
| Schalterdesign | 63x63 future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur carat® |
| Anschlussart Geräte | Steckklemme |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Steckdosentyp | SCHUKO® |
| Befestigungsart | Befestigung mit Krallen Befestigung mit Schrauben |
| Ausführung der Oberfläche | lackiert matt |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| Beschriftungsfeld | Ja |
| Lieferumfang | Zentralscheibe und Einsatz |
| Beschriftung | ohne |
| RAL Nummer | RAL 9005 - tiefschwarz |
| Farbe | schwarz matt |

Umwelt

| | |
|--|--|
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E3430 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|-----------------------------------|------|
| Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR) | 0 kA |
|-----------------------------------|------|

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Breite des Produkts | 71 mm |
| Höhe des Produkts | 71 mm |
| Tiefe des Produkts | 45 mm |
| Nettogewicht | 69 g |
| Einbautiefe (t ₂) | 31 mm |
| Maßzeichnung | 2CKA000097E0526 |

Bestelldaten

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 10 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.8 kg |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -
CE

2CKA100000E2777

Klassifizierungen

| | |
|----------------|---|
| ETIM 8 | EC000125 - Steckdose |
| ETIM 9 | EC000125 - Steckdose |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8536 69 90 |
| eClass | V11.0 : 27144042 |

Accessories

| Identifizier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|--------------|----------|-----------------|
| 2CKA001754A4240 | 1721-181K Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - future® linear | 1721-181K | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4168 | 1721-182 Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future | 1721-182 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4230 | 1721-182K Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future® linear | 1721-182K | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4301 | 1721-183K Abdeckrahmen 1-fach alusilber - future® linear | 1721-183K | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4173 | 1721-184 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future | 1721-184 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4364 | 1721-184 NSK Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future® linear | 1721-184 NSK | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4235 | 1721-184K Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future® linear | 1721-184K | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4775 | 1721-223 Abdeckrahmen 1-fach Glas Purpur - Busch-axcent® | 1721-223 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4760 | 1721-225 Abdeckrahmen 1-fach Glas Sonne - Busch-axcent® | 1721-225 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4770 | 1721-226 Abdeckrahmen 1-fach Glas Avocado - Busch-axcent® | 1721-226 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4765 | 1721-227 Abdeckrahmen 1-fach Glas Koralle - Busch-axcent® | 1721-227 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4755 | 1721-228 Abdeckrahmen 1-fach Glas Ozean - Busch-axcent® | 1721-228 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4780 | 1721-229 Abdeckrahmen 1-fach Glas Auster - Busch-axcent® | 1721-229 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4790 | 1721-243 Abdeckrahmen 1-fach papierbraun - Busch-axcent® | 1721-243 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4800 | 1721-245 Abdeckrahmen 1-fach schwarzglas - Busch-axcent® | 1721-245 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4785 | 1721-248 Abdeckrahmen 1-fach papierblau - Busch-axcent® | 1721-248 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4683 | 1721-270 Abdeckrahmen 1-fach platin - Busch-axcent® | 1721-270 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4703 | 1721-275 Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - Busch-axcent® | 1721-275 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4693 | 1721-276 Abdeckrahmen 1-fach titan - Busch-axcent® | 1721-276 | 1 | Stück |

| | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-------|
| 2CKA001754A4437 | 1721-280 Abdeckrahmen 1-fach weißglas - Busch-axcent pur | 1721-280 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4409 | 1721-281 Abdeckrahmen 1-fach schwarz - Busch-axcent® | 1721-281 | 1 | Stück |
| 2CKA001753A4126 | 1721-281/11 Abdeckrahmen 1-fach schwarz - Busch-axcent® flat | 1721-281/11 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4543 | 1721-283 Abdeckrahmen 1-fach braunglas - Busch-axcent® | 1721-283 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4331 | 1721-284 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - Busch-axcent® | 1721-284 | 1 | Stück |
| 2CKA001753A4121 | 1721-284/11 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - Busch-axcent® flat | 1721-284/11 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4334 | 1721-285 Abdeckrahmen 1-fach gelb - Busch-axcent® | 1721-285 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4337 | 1721-286 Abdeckrahmen 1-fach grün - Busch-axcent® | 1721-286 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4340 | 1721-287 Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-axcent® | 1721-287 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4343 | 1721-288 Abdeckrahmen 1-fach blau - Busch-axcent® | 1721-288 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4805 | 1721-290 Abdeckrahmen 1-fach schiefergrau - Busch-axcent® | 1721-290 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4446 | 1721-291 Abdeckrahmen 1-fach 1-fach entrée-grau - Busch-axcent® | 1721-291 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4466 | 1721-295 Abdeckrahmen 1-fach 1-fach châteauschwarz - Busch-axcent® | 1721-295 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4795 | 1721-298 Abdeckrahmen 1-fach betongrau - Busch-axcent® | 1721-298 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4456 | 1721-299 Abdeckrahmen 1-fach 1-fach maison-beige - Busch-axcent® | 1721-299 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4104 | 1721-80 Abdeckrahmen 1-fach chrom - solo® | 1721-80 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4326 | 1721-80G Abdeckrahmen 1-fach chrom glanz - solo® | 1721-80G | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4442 | 1721-811 Abdeckrahmen 1-fach weißglas - carat® | 1721-811 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4820 | 1721-815 Abdeckrahmen 1-fach Porzellan anthrazit - carat® | 1721-815 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4258 | 1721-821 Abdeckrahmen 1-fach bronze - carat® | 1721-821 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4356 | 1721-823-101 Abdeckrahmen 1-fach gold - carat® | 1721-823-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4322 | 1721-825 Abdeckrahmen 1-fach schwarzglas - carat® | 1721-825 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4360 | 1721-826-101 Abdeckrahmen 1-fach chrom - carat® | 1721-826-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4678 | 1721-831 Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - Busch-dynasty® | 1721-831 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4673 | 1721-832 Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty® | 1721-832 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4648 | 1721-833 Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty® | 1721-833 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4638 | 1721-835 Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty® | 1721-835 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4643 | 1721-836 Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty® | 1721-836 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4633 | 1721-838 Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty® | 1721-838 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4109 | 1721-84 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - solo® | 1721-84 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4668 | 1721-843 Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty® | 1721-843 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4658 | 1721-845 Abdeckrahmen 1-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty® | 1721-845 | 1 | Stück |

| | | | | |
|-----------------|---|------------------|---|-------|
| 2CKA001754A4663 | 1721-846 Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty® | 1721-846 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4653 | 1721-848 Abdeckrahmen 1-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty® | 1721-848 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4254 | 1721-860 Abdeckrahmen 1-fach Edelstahl - carat® | 1721-860 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4317 | 1721-866K Abdeckrahmen 1-fach Edelstahl - pur edelstahl | 1721-866K | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4414 | 1721-884K Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - future® linear | 1721-884K | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4419 | 1721-885K Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - future® linear | 1721-885K | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4714 | 1722-12-182K-101 Abdeckrahmen 2-fach rot - future® linear | 1722-12-182K-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4241 | 1722-181K Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - future® linear | 1722-181K | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4169 | 1722-182 Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future | 1722-182 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4231 | 1722-182K Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future® linear | 1722-182K | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4302 | 1722-183K Abdeckrahmen 2-fach alusilber - future® linear | 1722-183K | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4174 | 1722-184 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future | 1722-184 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4365 | 1722-184 NSK Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future® linear | 1722-184 NSK | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4236 | 1722-184K Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future® linear | 1722-184K | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4776 | 1722-223 Abdeckrahmen 2-fach Glas Purpur - Busch-axcent® | 1722-223 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4761 | 1722-225 Abdeckrahmen 2-fach Glas Sonne - Busch-axcent® | 1722-225 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4771 | 1722-226 Abdeckrahmen 2-fach Glas Avocado - Busch-axcent® | 1722-226 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4766 | 1722-227 Abdeckrahmen 2-fach Glas Koralle - Busch-axcent® | 1722-227 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4756 | 1722-228 Abdeckrahmen 2-fach Glas Ozean - Busch-axcent® | 1722-228 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4781 | 1722-229 Abdeckrahmen 2-fach Glas Auster - Busch-axcent® | 1722-229 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4791 | 1722-243 Abdeckrahmen 2-fach papierbraun - Busch-axcent® | 1722-243 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4801 | 1722-245 Abdeckrahmen 2-fach schwarzglas - Busch-axcent® | 1722-245 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4786 | 1722-248 Abdeckrahmen 2-fach papierblau - Busch-axcent® | 1722-248 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4684 | 1722-270 Abdeckrahmen 2-fach platin - Busch-axcent® | 1722-270 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4704 | 1722-275 Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - Busch-axcent® | 1722-275 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4694 | 1722-276 Abdeckrahmen 2-fach titan - Busch-axcent® | 1722-276 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4438 | 1722-280 Abdeckrahmen 2-fach weißglas - Busch-axcent pur | 1722-280 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4410 | 1722-281 Abdeckrahmen 2-fach schwarz - Busch-axcent® | 1722-281 | 1 | Stück |
| 2CKA001753A4127 | 1722-281/11 Abdeckrahmen 2-fach 2-fach schwarz - Busch-axcent® flat | 1722-281/11 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4544 | 1722-283 Abdeckrahmen 2-fach braunglas - Busch-axcent® | 1722-283 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4332 | 1722-284 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - Busch-axcent® | 1722-284 | 1 | Stück |

| | | | | |
|-----------------|--|--------------|---|-------|
| 2CKA001753A4122 | 1722-284/11 Abdeckrahmen 2-fach 2-fach studioweiß - Busch-axcent® flat | 1722-284/11 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4335 | 1722-285 Abdeckrahmen 2-fach gelb - Busch- axcent® | 1722-285 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4338 | 1722-286 Abdeckrahmen 2-fach grün - Busch- axcent® | 1722-286 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4341 | 1722-287 Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch- axcent® | 1722-287 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4344 | 1722-288 Abdeckrahmen 2-fach blau - Busch- axcent® | 1722-288 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4806 | 1722-290 Abdeckrahmen 2-fach schiefergrau - Busch-axcent® | 1722-290 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4447 | 1722-291 Abdeckrahmen 2-fach 2-fach entrée- grau - Busch-axcent® | 1722-291 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4467 | 1722-295 Abdeckrahmen 2-fach château-schwarz - Busch-axcent® | 1722-295 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4796 | 1722-298 Abdeckrahmen 2-fach betongrau - Busch-axcent® | 1722-298 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4457 | 1722-299 Abdeckrahmen 2-fach 2-fach maison- beige - Busch-axcent® | 1722-299 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4105 | 1722-80 Abdeckrahmen 2-fach chrom - solo® | 1722-80 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4327 | 1722-80G Abdeckrahmen 2-fach chrom glanz - solo® | 1722-80G | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4443 | 1722-811 Abdeckrahmen 2-fach weißglas - carat® | 1722-811 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4821 | 1722-815 Abdeckrahmen 2-fach Porzellan anthrazit - carat® | 1722-815 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4259 | 1722-821 Abdeckrahmen 2-fach bronze - carat® | 1722-821 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4357 | 1722-823-101 Abdeckrahmen 2-fach gold - carat® | 1722-823-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4323 | 1722-825 Abdeckrahmen 2-fach schwarzglas - carat® | 1722-825 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4361 | 1722-826-101 Abdeckrahmen 2-fach chrom - carat® | 1722-826-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4679 | 1722-831 Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - Busch-dynasty® | 1722-831 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4674 | 1722-832 Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty® | 1722-832 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4649 | 1722-833 Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty® | 1722-833 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4639 | 1722-835 Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty® | 1722-835 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4644 | 1722-836 Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty® | 1722-836 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4634 | 1722-838 Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty® | 1722-838 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4110 | 1722-84 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - solo® | 1722-84 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4669 | 1722-843 Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty® | 1722-843 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4659 | 1722-845 Abdeckrahmen 2-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty® | 1722-845 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4664 | 1722-846 Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty® | 1722-846 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4654 | 1722-848 Abdeckrahmen 2-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty® | 1722-848 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4255 | 1722-860 Abdeckrahmen 2-fach Edelstahl - carat® | 1722-860 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4318 | 1722-866K Abdeckrahmen 2-fach Edelstahl - pur edelstahl | 1722-866K | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4415 | 1722-884K Abdeckrahmen 2-fach studioweiß matt - future® linear | 1722-884K | 1 | Stück |

| | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-------|
| 2CKA001754A4420 | 1722-885K Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - future® linear | 1722-885K | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4242 | 1723-181K Abdeckrahmen 3-fach anthrazit - future® linear | 1723-181K | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4170 | 1723-182 Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - future | 1723-182 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4232 | 1723-182K Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - future® linear | 1723-182K | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4308 | 1723-183K Abdeckrahmen 3-fach alusilber - future® linear | 1723-183K | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4175 | 1723-184 Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - future | 1723-184 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4366 | 1723-184 NSK Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - future® linear | 1723-184 NSK | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4237 | 1723-184K Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - future® linear | 1723-184K | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4777 | 1723-223 Abdeckrahmen 3-fach Glas Purpur - Busch-axcent® | 1723-223 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4762 | 1723-225 Abdeckrahmen 3-fach Glas Sonne - Busch-axcent® | 1723-225 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4772 | 1723-226 Abdeckrahmen 3-fach Glas Avocado - Busch-axcent® | 1723-226 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4767 | 1723-227 Abdeckrahmen 3-fach Glas Koralle - Busch-axcent® | 1723-227 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4757 | 1723-228 Abdeckrahmen 3-fach Glas Ozean - Busch-axcent® | 1723-228 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4792 | 1723-243 Abdeckrahmen 3-fach papierbraun - Busch-axcent® | 1723-243 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4802 | 1723-245 Abdeckrahmen 3-fach schwarzglas - Busch-axcent® | 1723-245 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4787 | 1723-248 Abdeckrahmen 3-fach papierblau - Busch-axcent® | 1723-248 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4685 | 1723-270 Abdeckrahmen 3-fach platin - Busch-axcent® | 1723-270 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4705 | 1723-275 Abdeckrahmen 3-fach schwarz matt - Busch-axcent® | 1723-275 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4695 | 1723-276 Abdeckrahmen 3-fach titan - Busch-axcent® | 1723-276 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4439 | 1723-280 Abdeckrahmen 3-fach weißglas - Busch-axcent pur | 1723-280 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4411 | 1723-281 Abdeckrahmen 3-fach schwarz - Busch-axcent® | 1723-281 | 1 | Stück |
| 2CKA001753A4128 | 1723-281/11 Abdeckrahmen 3-fach schwarz - Busch-axcent® flat | 1723-281/11 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4545 | 1723-283 Abdeckrahmen 3-fach braunglas - Busch-axcent® | 1723-283 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4333 | 1723-284 Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - Busch-axcent® | 1723-284 | 1 | Stück |
| 2CKA001753A4123 | 1723-284/11 Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - Busch-axcent® flat | 1723-284/11 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4336 | 1723-285 Abdeckrahmen 3-fach gelb - Busch-axcent® | 1723-285 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4339 | 1723-286 Abdeckrahmen 3-fach grün - Busch-axcent® | 1723-286 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4342 | 1723-287 Abdeckrahmen 3-fach rot - Busch-axcent® | 1723-287 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4345 | 1723-288 Abdeckrahmen 3-fach blau - Busch-axcent® | 1723-288 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4807 | 1723-290 Abdeckrahmen 3-fach schiefergrau - Busch-axcent® | 1723-290 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4448 | 1723-291 Abdeckrahmen 3-fach entrée-grau - Busch-axcent® | 1723-291 | 1 | Stück |

| | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|-------|
| 2CKA001754A4468 | 1723-295 Abdeckrahmen 3-fach 3-fach chateau-schwarz - Busch-axcent® | 1723-295 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4797 | 1723-298 Abdeckrahmen 3-fach betongrau - Busch-axcent® | 1723-298 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4458 | 1723-299 Abdeckrahmen 3-fach 3-fach maison-beige - Busch-axcent® | 1723-299 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4106 | 1723-80 Abdeckrahmen 3-fach chrom - solo® | 1723-80 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4328 | 1723-80G Abdeckrahmen 3-fach chrom glanz - solo® | 1723-80G | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4444 | 1723-811 Abdeckrahmen 3-fach weißglas - carat® | 1723-811 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4260 | 1723-821 Abdeckrahmen 3-fach bronze - carat® | 1723-821 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4358 | 1723-823-101 Abdeckrahmen 3-fach gold - carat® | 1723-823-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4324 | 1723-825 Abdeckrahmen 3-fach schwarzglas - carat® | 1723-825 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4362 | 1723-826-101 Abdeckrahmen 3-fach chrom - carat® | 1723-826-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4680 | 1723-831 Abdeckrahmen 3-fach anthrazit - Busch-dynasty® | 1723-831 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4675 | 1723-832 Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty® | 1723-832 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4650 | 1723-833 Abdeckrahmen 3-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty® | 1723-833 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4640 | 1723-835 Abdeckrahmen 3-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty® | 1723-835 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4645 | 1723-836 Abdeckrahmen 3-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty® | 1723-836 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4635 | 1723-838 Abdeckrahmen 3-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty® | 1723-838 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4111 | 1723-84 Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - solo® | 1723-84 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4670 | 1723-843 Abdeckrahmen 3-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty® | 1723-843 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4660 | 1723-845 Abdeckrahmen 3-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty® | 1723-845 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4665 | 1723-846 Abdeckrahmen 3-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty® | 1723-846 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4655 | 1723-848 Abdeckrahmen 3-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty® | 1723-848 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4256 | 1723-860 Abdeckrahmen 3-fach Edelstahl - carat® | 1723-860 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4319 | 1723-866K Abdeckrahmen 3-fach Edelstahl - pur edelstahl | 1723-866K | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4416 | 1723-884K Abdeckrahmen 3-fach studioweiß matt - future® linear | 1723-884K | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4421 | 1723-885K Abdeckrahmen 3-fach schwarz matt - future® linear | 1723-885K | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen

