




# 1TCTB065



## TERMOSTATO REGOLABILE

### Scala temperatura: 30°- 90°C

Questo termostato viene installato con il sistema ad immersione per il controllo e la regolazione di temperatura delle caldaie per riscaldamento.

SCALA TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE	MAX TEMPERATURA AMMESSA SUL TERMOSTATO MAX WORKING TEMPERATURE ON THE THERMOSTAT	MAX TEMPERATURA AMMESSA SUL BULBO MAX WORKING TEMPERATURE ON THE BULB
<b>30° - 90°C</b>	<b>T 80</b>	<b>99°C</b>

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE SWITCH RATING

RESISTIVO	{	16A	250V
RESISTIVE	{	10A	400V
INDUTTIVO	{	5A	250V
INDUCTIVE	{	1A	400V

TERMINALI FASTON 6,3 mm CON MORSETTI A VITE  
TAB TYPE 1/4 FASTON WITH SCREWS TERMINALS

## ADJUSTABLE THERMOSTAT

### Temperature range: 30° - 90°C

This thermostat is normally installed, with immersion system (acquastat), on boilers for central heating application.

### SCHEMA ELETTRICO ELECTRICAL DIAGRAM

VERSIONE CONTATTI IN  
COMMUTAZIONE DT  
DOUBLE THROUGH  
VERSION DT

