



Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to panel piercing
isolated installation
mating life

Components

center contact
outer contact
other metal parts
insulator

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
working voltage
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
center contact
outer contact

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Montagebohrung
isolierter Einbau
Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

without standard / ohne Norm
Z155

≥ 500

Materials / Material

CuBe2
brass / Messing
brass / Messing
PTFE

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0,1
Cu2Ni5
Cu2Ni5

75 Ω
0-4,5 GHz
28 dB Min.
≤ 170 V_{eff} / 50 Hz
500 V_{eff} / 50 Hz
≥ 10 GΩ

≤ 5.0 mΩ
≤ 2.5 mΩ

-55°C / +155°C
2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	07.08.2014	KL	
			gepr./ appr	25.08.2014	VM	co./approx.
Maßstab/ scale			Benennung/ title			
5:1 (1:1)			Ultra Tiny Bulkhead Jack to Jack HD-BNC -Einbaukupplung (f-f)			
untst. Maße/ dim. without tolerances according to			Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		
			K	J01293A0001		
Ersatz für/ replaces						
			Maße/ dimensions: mm			
			Original : DIN A4			
			Blatt/ sheet 1 von/ of 1			