



devolo

devolo Magic 1 WiFi 211

Caractéristiques techniques

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.11 a, b, g, n, ac (2.4 / 5 GHz concurrent) , IEEE 1905.1, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X HomeGrid Forum (HGF)
Vitesse de transmission	Wi-Fi 867 (mbps, 2x2 MIMO/ 5 GHz), Wi-Fi 300 (mbps, 2x2 MIMO/ 2,4 GHz) Ethernet 10/100 (mbps) Powerline 1200 (mbps)
Modulation • Transporteur	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK Wi-Fi DSSS (IEEE 802.11b) • Wi-Fi OFDM (IEEE 802.11a, g, n, ac) • WiFi 32
Portée (en m)	Powerline: 400 Wi-Fi: 300
Sécurité (Cryptage)	WPA/WPA2 WPS PIN, WPS PBC MAC-Address Filter Wi-Fi Time Schedule 128 Bit AES
Témoins lumineux	PLC (multi) WiFi
Boutons	Pairing Wi-Fi on/off WPS Factory Default
Prise • Connecteur • Pays	Type E (CEE 7/5) • Type E+F (CEE 7/7) • (FR,BE,PL,CZ,SK)
Puissance délivrée sur prise de courant intégrée	16 A
Port périphérique	2 x Ethernet RJ45 4 x Antenna
Consommation	Maximum W/A: 7,6 W Normale W/A: 5,1 W Mode veille W/A: 2,0 W
Alimentation électrique	internal 196-250 V AC 50 Hz
Filtre atténuateur	2 - 80 MHz
Caractéristiques de filtrage	-22 db à -45 db
Température (Stockage • Fonctionnement)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C



devolo

Dimensions (en mm, hors prise)	152 x 76 x 40(thesameasLAN1200+WiFiac)
Conditions ambiantes	10-90% Humidité de l'air (sans condensation)
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit), Windows 10.x Pro (32 Bit), Windows 10.x Pro (64 Bit) MAC OS X 10.10, MAC OS X 10.11, MAC OS X 10.12 Windows, MAC OS X, Ubuntu-Linux
Homologations	CE Class B (EU, CH, NO)
Fonctionnalités additionnelles	Les interfaces peuvent être activés/désactivés, Page HTML de configuration

Informations commerciales

Garantie (en ans)	3
Accessoires	Guide d'installation en version imprimée câble Ethernet

Adaptateur individuel

8355 (BE,PL,CZ,SK)

EAN: 4250059683556
Poids: 570 g
Dimensions: 190 x 118 x 92 mm

Informations suppl. WEEE:

Poids WEEE: 360 g
Papier (point vert): 175 g
Matière plastique (point vert): 2 g
Divers (point vert): 0 g

Starter Kit

8363 (BE,PL,CZ,SK)

EAN: 4250059683631
Poids: 890 g
Dimensions: 188 x 231 x 92 mm

Informations suppl. WEEE:

Poids WEEE: 625 g
Papier (point vert): 225 g
Matière plastique (point vert): 4 g
Divers (point vert): 0.2 g

Network Kit

8371 (BE,PL,CZ,SK)

EAN: 4250059683716
Poids: 1265 g
Dimensions: 188 x 231 x 92 mm

Informations suppl. WEEE:

Poids WEEE: 985 g
Papier (point vert): 240 g
Matière plastique (point vert): 6 g
Divers (point vert): 0.2 g

© 2018 devolo AG, Germany. Tous droits réservés.
Sous réserve de modification technique sans préavis.

Versión: fr_BE 09.08.2018

devolo AG . Charlottenburger Allee 67 . 52068 Aachen . Tel.: +49 (0) 241 182 79 0 . Fax.: +49 (0) 241 182 79 99 . www.devolo.com . info@devolo.com
Contact commercial:

devolo BeNeLux bvba . Jules Destréelaan 62/bus 4 . 9050 Gentbrugge . België . Tel.: +32 9 231 26 80 . Fax: +32 9 231 88 61 . www.devolo.be . info@devolo.be