


型号: TWNT-2002A

版次	日期	修改	内容



接线图

P1	P2	P1	P2
1	1	11	11
2	2	12	12
3	3	13	13
4	4	14	14
5	5	15	15
6	6	16	16
7	7	17	17
8	8	18	18
9	9	19	19
10	10	SHELL	SHELL

规格:

1. 耐电压: 300V DC MIN.
2. 接触阻抗: $5m\Omega$ MAX.
3. 绝缘电阻: $10M\Omega$ MIN.
4. 所用材质须符合RoHS要求.
5. 100%短断路测试.

⑤	PCB板	ZS-10-P-006	1PCS	
④	外膜	45P 黑色PVC料		
③	内膜	PE料 本色 低密度		
②	护套	全护套 黑色ABS	2PCS	
①	HDMI-A母	端子:C2680 镀金G/F;外壳:SPCC 镀金; 胶芯:LCP 黑色	2PCS	
序号	品名规格		用量	备注

比例	1:1	制图	杨永锐	审核	杨永锐	核准		复核	
	单位		mm		REV		A0		日期
图纸编号		CH004A012							