




dji.com  
@DJIglobal | 无人机全球



# MAVIC AIR 2

Up Your Game



48MP 사진  
4K/60fps 동영상



10km  
최대 전송 거리



34분  
최대 비행시간



HDR



FocusTrack



8K 하이퍼랩스

## 카메라 성능

- 사진: 48 MP | SmartPhoto
- 동영상: 4K/60fps | 120 Mbps | 1080p/240fps 슬로 모션
- HDR: 사진 | 동영상 | 파노라마
- 매개변수: 1/2" CMOS 센서 | HEVC(H.265) | f/2.8 조리개

## 인텔리전트 기능

- FocusTrack: ActiveTrack 3.0 | Spotlight 2.0 | POI 3.0
- QuickShot: Dronie | Circle | Helix | Rocket | Boomerang | Asteroid
- 하이퍼랩스: 프리 | 서클 | 코스 락 | 웨이포인트

## 비행 & 안전

- 비행: 최대 비행시간 34분 | 최대 속도 68km/h
- OcuSync 2.0: 10km FHD 영상 전송<sup>1)</sup> | 간섭 저항 2.4/5.8 GHz
- APAS 3.0 장애물 회피 시스템
- 장애물 감지: 전방 | 후방 | 하향
- 보조등

## 조종기 & 앱

- DJI Fly 앱: STORY 편집 템플릿 | 최적화된 EIS | 손쉬운 공유
- 조종기: 업그레이드된 배터리 사용 시간 240분 | 편안한 그림감

1. FCC 기준, 장애물과 간섭이 없을 시, 최대 비행 거리 사양은 무선 링크 강도 및 복원력을 나타냅니다. 허가받지 않은 이상, 드론을 항상 시야 내에서 비행하세요.