

端板 - D-PTV 2,5/4-TWIN - 1088747

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



端板，长度: 60 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 45.7 mm，颜色: 灰色

关键商业数据

package_quantity	50
GTIN	4055626890289

技术数据

概述

颜色	灰色
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0

尺寸

宽度	2.2 mm
长度	60 mm
高度	45.7 mm

环境条件

工作温度	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度130°C)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141111
eCl@ss 4.1	27141111
eCl@ss 5.0	27141133
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141133
eCl@ss 9.0	27141133

端板 - D-PTV 2,5/4-TWIN - 1088747

分类

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141133
eCl@ss 11.0	27141133

ETIM

ETIM 2.0	EC000886
ETIM 3.0	EC000886
ETIM 4.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211827
UNSPSC 7.0901	39121424
UNSPSC 11	39121424
UNSPSC 12.01	39121424
UNSPSC 13.2	39121425
UNSPSC 18.0	39121425
UNSPSC 19.0	39121425
UNSPSC 20.0	39121425
UNSPSC 21.0	39121425

产品图

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>