


技术参数

视距	30米	防护等级	IP 40
安装方式	嵌顶吊索	防撞等级	IK 06
壳体材质	底座铁, 灯槽铝合金	光源	LED
壳体颜色	底座白色, 灯槽银色	色温	6500 K
绝缘等级	I	亮度	500或50 cd/m2, 可选

	自容式	中央供电式
额定电压	220-240 V AC, 50/60 Hz	220-240 V AC, 50/60 Hz 180-300 V DC
额定功率	3.1W (500cd/m2), 0.5W (50cd/m2)	3.8 W
工作模式	持续或非持续式, 可选	持续式
应急持续时间	1/2/3/8小时, 可选	-
电池	磷酸铁锂 3.2V/1.5Ah	中央应急电源系统
测试系统	自动, 手动	-
环境温度	0 °C to +40 °C	-10 °C to +40 °C

尺寸



货号	型号	重量
M20001	M20-30 LFP 自容式	1.29 kg
M20002	M20-30 CS 中央供电式	1.24 kg