



Sikringsholder, Lav spenning, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 3P, IEC, erstatter CH143B



Powering Business Worldwide™

Type 3P 14x51 Fuse Holder
Catalog No. CH143DU

Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring tilbehør
Basisfunksjon			Sikringsholder
Bruksområde			Lav spenning
Nominell strøm	I	A	50
Nominell spenning			AC 690 V
Størrelse			14 x 51 mm
Beskrivelse			erstatter CH143B
Antall poler			3P
kan brukes før størrelse/applikasjoner			C14G smeltesikringer C14M smeltesikringer
Standard/Godkjennelse			IEC
Standarder/Regulations			IEC 60269-1

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for glassikring (EC002705)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])			
Nominell spenning			690
Monteringsmetode			DIN-skinne
For sikringsstørrelse			14 x 51 mm
Antall poler			3
Medkoblende nulleleder			Nei
Låsbar			Ja
Optisk feilmelder			Nei
Bredde i antall modul mellomrom			4.5
Innbyggingsdybde			1308.099991366540057
Beskyttelsesklasse IP			IP20