


DATABLAD - 3P 22X58 FUSE HOLDER



Sikringsholder, Lav spenning, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 3P, IEC, UL



Type
Catalog No. **3P 22x58 Fuse Holder
CH223DU**

EL-Nummer **1664191**

Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring tilbehør
Basisfunksjon			Sikringsholder
Bruksområde			Lav spenning
Nominell strøm	I	A	125
Nominell spenning			AC 690 V
Størrelse			22 x 58 mm
Beskyttelse			IP20
Antall poler			3P
kan brukes før størrelse/applikasjoner			C22M- og C22G-sikringer
Standard/Godkjenning			IEC UL
Standarder/Regulations			IEC 60269-1 IEC 60269-2

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for glassikring (EC002705)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])			
Nominell spenning			690
Monteringsmetode			DIN-skinne
For sikringsstørrelse			22 x 58 mm
Antall poler			3
Medkoblenode nulleleder			Nei
Låsbar			Ja
Optisk feilmelder			Nei
Bredde i antall modullomrom			6
Innbyggingsdybde			1308.099991366540057
Beskyttelsesklasse IP			IP20