



Sikringskassett, Lav spenning, 63 A, AC 500 V, 120 kA, NH1, aM, IEC, dual indikator, strømførende gripehåndtak



Type NH FUSE 63AMP 500V AM SIZE 1
Catalog No. 63NHM1B

Illustrasjon lik

Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringskassett
Bruksområde			Lav spenning
Nominell strøm	I	A	63
Nominell spenning			AC 500 V
Konstruksjonsstørrelse			NH1
Brukskategori			aM
Statusindikator			dual indikator
Beskrivelse			strømførende gripehåndtak
Bryteevne		kA	120
kan brukes for størrelse/applikasjoner			industriell
Standard/Godkjennelse			IEC
Form			firkantet med knivbladkontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations			IEC 60269-2 smeltesikringsystem A DIN 43620 VDE 0636-2

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / NH-sikring (EC000055)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Fuse construction type according to IEC 60269			NH1
Spenningstype			AC
Merkestrøm			63
Merkespenning AC			
Nominell spenning DC			
Nominell bryterkapasitet			120
Driftskategori			AM (motor omkoblingsvern)
Type sikringstatusindikator			Kombinert feilindikator
Isolerte metallgriphåndtak			Nei
Effekttap ved merkestrøm			