



Trykknapp, +LED, 230AC/DC, 1 L+1 Å, 16A, oransje

Type **Z-PUL230/SO**  
 Catalog No. **276298**

### Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon			
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt	$I_n$	A	16
Tapseffekt per pol, strømvhengig	$P_{vid}$	W	2
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømvhengig	$P_{vid}$	W	4

### Tekniske data etter ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Trykknapp for DIN-skinne (EC001546)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Modular serial built-in device for electrical circuit distributors / Push button for distribution board (ec1@ss10.0.1-27-14-23-02 [AFZ814014])			
Antall NC-kontakter			1
Antall NO-kontakter			1
Antall vekselkontakter			0
Brytestrøm			16
Vekselspanning			250
Spenningsstype			AC
Med signallampe			Ja
Hettefarge			Andre
Lampetype			LED
Lampesokkel			Andre
Maks lampeeffekt			2
Lampespenning			110 - 240
Farge på knapp			Svart
Bredde i antall modulmellomrom			1
Innbyggingsdybde			60
Beskyttelsesklasse IP			IP40