



Forvalgrelé, 230VAC/50Hz, 4L, 20A

Type **Z-TN230/4S**
 Catalog No. **265579**

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon			
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt	I_n	A	20
Tapseffekt per pol, strømvhengig	P_{vid}	W	2
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømvhengig	P_{vid}	W	10.4
Omgivelsestemperatur ved drift min.		°C	-20
Omgivelsestemperatur ved drift maks.		°C	45

Tekniske data etter ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Relé for DIN-skinne (EC001652)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Modular serial built-in device for electrical circuit distributors / Installation relay for distribution board (ec@ss10.0.1-27-14-23-09 [AFZ821014])			
Funksjon			Mekanisk
Monteringsmetode			DIN-skinne
Bredde i antall modul mellomrom			2
Innbyggingsdybde			60
Antall NO-kontakter			4
Antall NC-kontakter			0
Antall vekselkontakter			0
Styrespenning 1			230 - 230
Type styrespenning 1			AC
Frekvens styrespenning 1			50 - 50
Styrespenning 2			0 - 0
Type styrespenning 2			AC/DC
Frekvens styrespenning 2			0 - 0
Merkestrøm			20
Matespenningsområde			250 - 250
Type matespenning			AC
Maks glødelampelast			0
Maks lysrørslast			0
Maks lysrørslast (duo-krets)			0
Maks lysrørslast (parallell kompensert)			0
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6)			0