



Forvalgrele, 24VAC/50Hz, 2L, 20A

Type **Z-TN24/SS**
 Catalog No. **267976**

Illustrasjon lik

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon			
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt	I_n	A	20
Tapseffekt per pol, strømavhengig	P_{vid}	W	2
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig	P_{vid}	W	6.4
Omgivelsestemperatur ved drift min.		°C	-20
Omgivelsestemperatur ved drift maks.		°C	45

Tekniske data etter ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Relé for DIN-skinne (EC001652)

Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Modular serial built-in device for electrical circuit distributors / Installation relay for distribution board (ecI@ss10.0.1-27-14-23-09 [AFZ821014])

Funksjon	Mekanisk
Monteringsmetode	DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom	1
Innbyggingsdybde	60
Antall NO-kontakter	2
Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	0
Styrespenning 1	24 - 24
Type styrespenning 1	AC
Frekvens styrespenning 1	50 - 50
Styrespenning 2	0 - 0
Type styrespenning 2	AC/DC
Frekvens styrespenning 2	0 - 0
Merkestrøm	20
Matespenningsområde	250 - 250
Type matespenning	AC
Maks glødelampelast	0
Maks lysrørslast	0
Maks lysrørslast (duo-krets)	0
Maks lysrørslast (parallell kompensert)	0
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6)	0