



Dreibryter

Type
Catalog No.

Z-DSU2-H0A
248876

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon				
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt	I_n	A		20
Tapseffekt per pol, strømvhengig	P_{vid}	W		0
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømvhengig	P_{vid}	W		1
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm	P_{vs}	W		0
Avleveringskapasitet for tapseffekt	P_{ve}	W		0
Omgivelsestemperatur ved drift min.		°C		-40
Omgivelsestemperatur ved drift maks.		°C		60
				0

Tekniske data etter ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Bryter for DIN-skinne (EC001545)				
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Modular serial built-in device for electrical circuit distributors / Main switch for distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])				
Brytefunksjon				Vekselbryter
Antall NO-kontakter				0
Antall NC-kontakter				0
Antall vekselkontakter				2
Antall poler				2
Merkestrøm				20
Merkespenning				690
Minste merkespenning				440
Nominell bryterkapasitet				0
Kortslutningsfasthet (Icw)				10
Spenningsstype				AC
Med signallampe				Nei
Hettefarge				Andre
Lampetype				Andre
Lampesokkel				Andre
Maks lampeeffekt				0
Bredde i antall modul mellomrom				3
Innbyggingsdybde				60
Beskyttelsesklasse IP				IP20
Avtrykk/indikering				Andre
Forced segregation (according to DIN VDE 0113)				Nei