



Sikringskassett, Lav spenning, 10 A, AC 500 V, 200 kA, 10 x 38 mm, 13/32 x 1-1/2 inch, tillegg, UL, fargekodet, Langsom



Powering Business Worldwide™

Type **BUSS MIDGET FUSE**
 Catalog No. **FNO-10**

Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringskassett
Bruksområde			Lav spenning
Nominell strøm	I	A	10
Nominell spenning			AC 500 V
Størrelse			10 x 38 mm 13/32 x 1-1/2 inch
Brukkategori			tillegg
Beskrivelse			fargekodet
Bryteevne		kA	200
kan brukes før størrelse/applikasjoner			for motorstyringstransformatorer og kretser med innkoblingsstrømstøt
Utløsningsegenskaper	Klasse		Langsom
Standard/Godkjennelse			UL
Form			syndrisk
Materiale			fiberrørkonstruksjon nikkelbelagte endehetter i messing

Tekniske data etter ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])			
Size			10x38 mm
Rated voltage			Other
Nominal current		A	10
With striker			No