



**Sikringskassett, Lav spenning, 1 A, AC 600 V, 200 kA, 10 x 38 mm, 13/32 x 1-1/2 inch, CC, UL, avvisningstype, Langsom**



**Type**  
**Catalog No.**

**CLASS CC TIME DELAY**  
**FNQ-R-1**

## Leveringsprogram

|                                        |        |    |                                  |
|----------------------------------------|--------|----|----------------------------------|
| Produktspekter                         |        |    | Smeltesikring                    |
| Basisfunksjon                          |        |    | Sikringskassett                  |
| Bruksområde                            |        |    | Lav spenning                     |
| Nominell strøm                         | I      | A  | 1                                |
| Nominell spenning                      |        |    | AC 600 V                         |
| Størrelse                              |        |    | 10 x 38 mm<br>13/32 x 1-1/2 inch |
| Brukskategori                          |        |    | CC                               |
| Beskrivelse                            |        |    | avvisningstype                   |
| Bryteevne                              |        | kA | 200                              |
| kan brukes for størrelse/applikasjoner |        |    | forgreningskobling               |
| Utløsningsegenskaper                   | Klasse |    | Langsom                          |
| Standard/Godkjennelse                  |        |    | UL                               |
| Form                                   |        |    | syndrisk                         |

## Tekniske data etter ETIM 6.0

|                                                                                                                                                                                            |  |   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)                                                                                                                        |  |   |          |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecI@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010]) |  |   |          |
| Size                                                                                                                                                                                       |  |   | 10x38 mm |
| Rated voltage                                                                                                                                                                              |  |   | AC 600 V |
| Nominal current                                                                                                                                                                            |  | A | 1        |
| With striker                                                                                                                                                                               |  |   | No       |