

MISC







	Part No	Inductance L (µH)	f_L (kHz)	Tol ± (%)	DCR max (mΩ)	Rated DC Current (A)
Single layer	MISC-1R0M-YY	1	1000	20	18	4
	MISC-2R0M-YY	2	1000	20	54	3
	MISC-3R0M-YY	3	1000	20	93	2
	MISC-6R0M-YY	6	1000	20	228	1.5
	MISC-140M-YY	14	100	20	912	0.7
	MISC-300M-YY	30	100	20	3240	0.4
	MISC-400M-YY	40	100	20	4290	0.3
	MISC-101M-YY	100	100	20	22800	0.15

Core Material : Iron Dust

Revision date : 13 Aug 2014

SPQ :

Packing Form	Taped / Reel
Axial	1500 [-01]

Remarks :

- Available also without insulating material (MISC/B)
- Single layer - Model with Insulation Foil are suitable for Application in “Power Line”, rated voltage 230V AC (Testvoltage 500V DC).

● All dimensions in mm