



## Diseno

Dimensiones totales (AxPxX):	150 x 80 x 30 mm
Material carcasa:	Plástico

## Sistema de medición

Campo de medición (Max):	960
Campo de medición (Min):	170
Lectura:	1
Precisión (el [Max]):	1 %
Sensor:	D
Unidades de pesaje:	HB HL HRB HRC HV MPa

## Funciones

Conexión inalámbrica con impresora:	si
Función estadística:	si
Realiza pruebas en todas las direcciones (360°):	si
Reconocimiento automático del captor:	si

## Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	0 °C
Temperatura máxima de uso:	50 °C

## Servicio

Certificado de calibración ISO:	961-131
---------------------------------	---------

## Categoría

Categoría:	Durómetros
Product Group:	Instrumento electrónico de comprobación de dureza Leeb

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	380 x 280 x 80 mm
Peso bruto:	4,560 kg
Peso neto:	340 g
Plazo de entrega:	24 h

Tipo de envío: Servicio de paquetería