

KERN FA10.

Mechanisches Kraftmessgerät für Zug- und Druckkraftmessungen mit Peak-Hold-Funktion



Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	315 x 170 x 60 mm
Peso bruto:	1,200 kg
Peso neto:	600 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones (AxPxX):	232 x 60 x 51 mm
Dimensiones totales (AxPxX):	232 x 60 x 51 mm
Material carcasa:	Plástico

Sistema de medición

Campo de medición [Max]:	10 N
Lectura [d]:	0,050 N
Precisión (el [Max]):	1 %
Protección contra sobrecarga (del [Max]):	150 %

Funciones

Función Peak:	si
---------------	----

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	0 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Servicio

Certificado de calibración ISO:	961-361
ISO Certificado di calibrazione (Presión):	961-2610
ISO Certificado di calibrazione (Tracción):	961-1610
ISO Certificado di calibrazione (Tracción/Presión):	961-3610

Categoría

Categoría:	Medidores de fuerza
Product Group:	Medidor de fuerza mecánico