


SAUTER AC 01

KERN

Abrazadera de tensión tipo tornillo para pruebas de tracción y desgarro



Clasificación REACH

ninguna sustancia
prohibida

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Pinza
Grupo de producto	Abrazadera de tensión de tipo tornillo

Diseño

Dimensiones completamente montado (A×P×A)	75×65×20 mm
Material	acero
Montaje - disipación de fuerzas	Agujero roscado M6
Anchura máxima de sujeción	20 mm
Ancho de apertura máximo	20 mm
Fuerza de tracción/compresión [Max]	500 N

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	75×65×20 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,45 kg
Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso de envío	0,435 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761121737
-----------------	---------------