


SAUTER AC 12

KERN

Pinza universal con 2 platillas de unión para pruebas de tracción y desgarro



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Pinza
Grupo de producto	Abrazadera de tensión de tipo tornillo

Diseño

Dimensiones completamente montado (A×P×A)	110×80×25 mm
Material	acero
Material de carcasa	metal
Montaje - disipación de fuerzas	Rosca externa M10
Anchura máxima de sujeción	25 mm
Ancho de apertura máximo	5 mm
Fuerza de tracción/compresión [Max]	5 kN

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	150×100×10 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,00 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envío	0,98 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761122352
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida