

KERN FCE 6K2N

KERN

Balanza de mesa para principiantes – móvil, de fácil manejo, ligera



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Balanza de mesa
Familia de productos	FCE

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	6000 g
Lectura [d]	2 g
Reproducibilidad	2 g
Linealidad	± 4 g
Resolución	3.000
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	6 kg (M2)
Posibles puntos de ajuste	6 kg
Tiempo de estabilización	3 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	10 g
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Unidades de medición	g
Fluencia máxima (15 minutos)	8 g
Fluencia máxima (30 minutos)	16 g
Unidad predefinida	g

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla altura de dígitos	25 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	270×323×110 mm
--------------------------------	----------------

Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	253×228 mm
Dimensiones superficie de pesaje	253×228 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	252×228×12,5 mm
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	plástico

Funciones

Pesajes inferiores	No
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	3 min
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	off
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	2

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Fuente de alimentación extraíble	desmontable
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	9 V, 300 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior menos, Ø interior 2,1 mm, Ø exterior 5,5 mm, largo 12 mm
Pila	9 V bloque
Pila tiempo de carga	12 h
Acumulador	FCB-A01
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	20 h
Acumulador tiempo de carga	10 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C
Humedad ambiental [Max]	80 %

KERN FCE 6K2N



Balanza de mesa para principiantes – móvil, de fácil manejo, ligera

Temperatura de almacenamiento
[Min] -20 °C

Temperatura de almacenamiento
[Max] 60 °C

Homologación

Marca CE ✓

Servicios

Número de artículo para ajuste
para el lugar de instalación 961-248

Número de artículo para
calibración DAkkS 963-128

Número de artículo para
certificado de conformidad 969-517

Embalaje y envío

Plazo de entrega 1 d

Dimensiones del embalaje (A×P×A) 340×400×190 mm

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 2,4 kg

Peso bruto aprox. 3,0 kg

Peso de envío 5,2 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN 4045761202719

Clasificación REACH ninguna sustancia
prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

