



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Balanza de paquetes universal con plato de pesaje robusto de acero inoxidable – también con plataforma XL y amplios rangos de pesaje

- Características**
- Plato de acero inoxidable, base de acero barnizado
 - Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas
 - De serie: Soporte para montar el indicador en la pared
 - Función Hold: mediante pulsación de tecla se crea un valor medio estable en caso de condiciones ambientales irregulares o pesaje de animales
 - Capota protectora incluida en el suministro
 - Adaptador de red universal externo incluido en el suministro

- Datos técnicos**
- Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
 - Dimensiones de la plataforma de pesaje, acero inoxidable
 - A** A×P×A 315×305×57 mm
 - B** A×P×A 550×550×58 mm, véase foto grande
 - C** A×P×A 950×500×58 mm
 - Dimensiones del indicador A×P×A 235×114×51 mm
 - Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no incluidas en el suministro, tiempo de funcionamiento hasta 60 h
 - Temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C

ESTÁNDAR

1 DAY

OPCIÓN

Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] g	Reproducibilidad g	Linealidad g	Longitud del cable (cable en espiral) aprox. m	Peso neto aprox. kg	Plato de pesaje	Opciones
								Cert. de calibración DAkkS acr. KERN
KERN								
EOB 15K5	15	5	5	± 10	1,8	3,8	A	963-128
EOB 35K10	35	10	10	± 20	1,8	3,8	A	963-128
EOB 60K20	60	20	20	± 40	1,8	3,8	A	963-129
EOB 60K20L	60	20	20	± 40	2,7	13	B	963-129
EOB 150K50	150	50	50	± 100	1,8	3,8	A	963-129
EOB 150K50L	150	50	50	± 100	2,7	13	B	963-129
EOB 150K50XL	150	50	50	± 100	2,7	17	C	963-129
EOB 300K100A	300	100	100	± 200	1,8	3,8	A	963-129
EOB 300K100L	300	100	100	± 200	2,7	13	B	963-129
EOB 300K100XL	300	100	100	± 200	2,7	17	C	963-129