

VPMS (tapón ciego de latón) VP M12-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los tapones de cierre sirven para cerrar los orificios de los prensaestopas excedentes, para garantizar la clase de protección IP.

Datos generales para pedido

Tipo	VP M12-MS65
Código	1777720000
Versión	VPMS (tapón ciego de latón), Tapón, M 12, 5 mm, latón, niquelado
GTIN (EAN)	4032248157990
U.E.	100 Pieza

**VPMS (tapón ciego de latón)
VP M12-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Longitud	7,5 mm	Longitud (pulgadas)	0,295 inch
Altura	7,5 mm	Altura (pulgadas)	0,295 inch
Peso neto	3,27 g	Diámetro	14 mm

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Diámetro de la cabeza	14 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Junta	NBR
Junta tórica	NBR	Longitud de rosca	5 mm
Material	latón, niquelado	Paso de rosca	1,5 mm
Prensaestopas	Métrico	Tipo de protección	IP68
Tuerca (externa)	M 12		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN , WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN

VPMS (tapón ciego de latón) VP M12-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

