

### **GWDR PO (junta hermética - polietileno) GWDR M20-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La cartera de prensaestopas se completa con múltiples accesorios.

#### **Datos generales para pedido**

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | GWDR M20-PO                                                                   |
| Código     | <a href="#">1777940000</a>                                                    |
| Versión    | GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, M 20, Polietileno |
| GTIN (EAN) | 4032248158201                                                                 |
| U.E.       | 100 Pieza                                                                     |

## GWDR PO (junta hermética - polietileno) GWDR M20-PO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 0,2 g

### Datos generales

|                                        |             |                                        |        |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------|
| Espesor                                | 2 mm        | Diámetro del anillo obturador          | 24 mm  |
| Diámetro exterior                      | 24 mm       | Diámetro interior D2                   | 20 mm  |
| Espesor                                | 2 mm        | Gama de temperaturas de servicio, max. | 90 °C  |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -30 °C      | Junta                                  | PE-HD  |
| Material                               | Polietileno | Paso de rosca                          | 1,5 mm |
| Prensaestopas                          | Métrico     | Tuerca (externa)                       | M 20   |

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000781    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 31-16-18-18 | eClass 5.1 | 23-07-90-90 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-43-03-19 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-90 |            |             |

### Homologaciones en línea

ROHS Conformidad

### Descargas

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                                                      |
| Folleto/catálogo    | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |

### **GWDR PO (junta hermética - polietileno)** **GWDR M20-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

