

## SlimFix Clip SFC 1/21 MC NE BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración



**SlimFix Clip** combina dos ventajas al mismo tiempo: su cierre inigualable ofrece la seguridad de una señalizador cerrado y además la facilidad del montaje de un señalizador abierto. Gracias al cierre de clip se puede montar el señalizador, rápida y cómodamente, incluso después de la instalación del conductor. SlimFix Clip son idóneos para conductores y cables con un diámetro exterior de máx. de 5 mm. La gran superficie de impresión (hasta 30 mm) permite series largas de caracteres. El material está exento de halógenos y se corresponde con el índice de inflamabilidad V2.

- Material exento de halógenos
- Índice de inflamabilidad V2
- Montaje rápido, sin herramientas
- Señalizadores en formato MultiCard
- Disponible en 12 mm, 21 mm y 30 mm de longitud

**Impresión especial:** Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                 | SFC 1/21 MC NE BL                                                                    |
| Código               | <a href="#">1779080002</a>                                                           |
| Versión              | SlimFix Clip, Señalizadores para cables y conductores, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.8 mm, azul |
| GTIN (EAN)           | 4032248164011                                                                        |
| U.E.                 | 200 Pieza                                                                            |
| Impresora compatible | <a href="#">1324380000</a>                                                           |

**SlimFix Clip**  
**SFC 1/21 MC NE BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Datos técnicos**
**Dimensiones y pesos**

|             |        |                        |            |
|-------------|--------|------------------------|------------|
| Anchura     | 5,8 mm | Anchura (pulgadas)     | 0,228 inch |
| Altura      | 21 mm  | Altura (pulgadas)      | 0,827 inch |
| Profundidad | 7 mm   | Profundidad (pulgadas) | 0,276 inch |
| Peso neto   | 0,53 g |                        |            |

**Datos generales**

|                                               |             |                                  |              |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|
| Anchura                                       | 5,8 mm      | Color                            | azul         |
| Color de material según código de resistencia | 6           | Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
| Grado inflamabilidad según UL 94              | V-2         | Halógenos                        | No           |
| Industrias recomendadas                       | Maquinaria  | Material                         | Poliamida 66 |
| Tamaño del campo para rotulación              | 21 x 4.1 mm | Tipo de impresión                | sin imprimir |

**Señalizador para cables y conductores**

|                                         |                      |                                         |                     |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Diámetro externo del conductor, max.    | 3,5 mm               | Diámetro externo del conductor, min.    | 2 mm                |
| Halógenos                               | No                   | Sección de conexión del conductor, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, min. | 0,75 mm <sup>2</sup> | diámetro externo del conductor          | 2 - 3.5 mm          |

**Clasificaciones**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Homologaciones en línea**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Descargas**

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                           |
| Folleto/catálogo    | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a>             |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

### **SlimFix Clip SFC 1/21 MC NE BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

