

## OMNIMATE Signal - Serie B2L/S2L 3.50 - 2 pisos B2L 3.50 AH28 BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Ejemplo de uso



Similar a la ilustración

#### Cómoda sujeción, ergonomía óptima y aspecto compacto:

Desde protección antitracción para conductores conectados hasta sistema de protección contra contacto, pasando por elemento auxiliar de extracción: las capotas protectoras (opcionales) cumplen a la vez funciones mecánicas, ópticas y táctiles.

Las dos semicubiertas abarcan el conector por completo, se enganchan entre sí y desempeñan las siguientes funciones:

- Protección antitracción mediante abrazadera o grapa integrada.
- Señalización con Dekafix o tiras adhesivas
- Disposición en línea sin pérdida de polos/salto de pasos
- Compatibilidad: para conectores con o sin brida o bloques de fijación
- Flexibilidad: según el tamaño, se dispone de entre 1 y 3 salidas de cable en direcciones diferentes

Con ello, las capotas protectoras de Weidmüller garantizan un plus en estabilidad, mejorando la señalización y ofreciendo compatibilidad y flexibilidad plenas.

Resultado: seguridad y comodidad máximas tanto en la aplicación como para el usuario.

#### Datos generales para pedido

Tipo	B2L 3.50 AH28 BK BX
Código	<a href="#">1781670000</a>
Versión	Conector para placa c.i., Accesorios, Carcasa protectora, negro, Número de polos: 28
GTIN (EAN)	4032248172726
U.E.	10 Pieza
Valores característicos del producto	
Embalaje	Caja

## OMNIMATE Signal - Serie B2L/S2L 3.50 - 2 pisos B2L 3.50 AH28 BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Datos técnicos

#### Dimensiones y pesos

Peso neto 10,6 g

#### Datos del material

Color	negro	Carta de colores (similar)	RAL 9011
GWFI	960 °C	Temperatura de servicio, min.	-50 °C
Temperatura de servicio, max.	100 °C	Gama de temperatura, montaje, min.	-25 °C
Gama de temperatura, montaje, max.	100 °C		

#### Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma IEC 60664-1, IEC 61984

#### Embalaje

Embalaje	Caja	Longitud de VPE	30 mm
Anchura VPE	120 mm	Altura de VPE	120 mm

#### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 4.0	EC000250
ETIM 5.0	EC000250	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-26-92-01
eClass 7.1	27-44-92-02	eClass 8.1	27-44-92-02
eClass 9.0	27-44-04-92	eClass 9.1	27-44-04-92

#### Notas

Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.

#### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

**OMNIMATE Signal - Serie B2L/S2L 3.50 - 2 pisos  
B2L 3.50 AH28 BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Descargas**

Folleto/catálogo

[FL DRIVES EN](#)  
[MB DEVICE MANUF. EN](#)  
[FL DRIVES DE](#)  
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)  
[FL BUILDING SAFETY EN](#)  
[FL APPL LED LIGHTING EN](#)  
[FL INDUSTR.CONTROLS EN](#)  
[FL MACHINE SAFETY EN](#)  
[FL HEATING ELECTR EN](#)  
[FL APPL INVERTER EN](#)  
[FL\\_BASE\\_STATION\\_EN](#)  
[FL ELEVATOR EN](#)  
[FL POWER SUPPLY EN](#)  
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)

Homologación/certificado/documento  
de conformidad

[Declaration of the Manufacturer](#)